

DAS 4940  
Emhætte til udtræk  
til montering i smalle skabe med EasySwitch-styring



- Perfekt kombination med Con@ctivity-kogeplader
- Let design – 90 cm bred gennemsigtig glas-emskaerm
- Ensartet belysning takket være LED-lyslister
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedfilter i rustfrit stål
- Recirkulation m. Active AirClean- eller Longlife AirClean-filter

A++


EAN: 4002516570103 / Materiale nummer: 12025130 /  
Gammelt materiale nummer: 28S4940TNER

<b>Konstruktion</b>	
Indbygningsemhætte	•
<b>Opvarmingsformer</b>	
Udluftning/recirkulation	Kan omstilles
Nødvendigt tilkøb: ombygningssæt til recirkulation	DUU 151
Nødvendigt tilkøb: aktivt kulfilter	DKF 31-P, DKF 31-R
<b>Design</b>	
Farve	Transp. glas
<b>Betjeningskomfort</b>	
Miele@home	•
Automatikfunktionen Con@ctivity	•
Elektronisk styring	•
EasySwitch	•
Programmebar frakobling af intensivtrin	•
Efterløbstid 5/15 min.	•
Driftstimetæller for fedtfilter	•
Programmerbar driftstimetæller for udskiftning af fedtfilter	•
Programmerbar driftstimetæller for udskiftning af aktivt kulfilter	•
CleanCover til nem rengøring af emhætten indvendigt	•
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A++
ECO-Motor	•
PowerManagement-system	•
Årligt energiforbrug i kWh/år	24,8
Klasse for fluidodynamisk effektivitet	A
Belysningseffektivitetsklasse	A
Fedfiltreringseffektivitetsklasse	B
<b>Filtersystem</b>	
EDST-Metalfedfilter egnet til opvaskemaskine (10 lags)	1
<b>Lys</b>	
LED	•
Antal x Watt	1 x 3 W
Lysstyrke i Lx	285 lx
Farvetemperatur i K	3500 Kelvin
Lysdæmperfunktion	•
<b>Blæser</b>	
Dobbelt-sidede sugende blæser	•
Jævnstrømsmotor (DC-motor)	•
<b>Udluftning</b>	
Effektrtrin 1 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	200
Effektrtrin 2 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	290
Effektrtrin 3 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	400
Luftydelse, boostertrin (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	625
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	36,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	44,0
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	51,0
Lydniveau, boostertrin (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	62,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	22,0

DAS 4940

Emhætte til udtræk

til montering i smalle skabe med EasySwitch-styring



EAN: 4002516570103 / Materiale nummer: 12025130 /

Gammelt materiale nummer: 28S4940TNER

Lydtryk trin 2 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	30,0
--	------

Lydtryk på trin 3 (dB(A) re20μPa)	38,0
-----------------------------------	------

Lydtryk, boostertrin (dB(A) re20μPa) i henhold til 60704-2-13	48,0
---	------

#### Recirkulation

Effektrtrin 1 (m³/h) i henhold til EN 61591	175
---	-----

Effektrtrin 2 (m³/h) i henhold til EN 61591	270
---	-----

Effektrtrin 3 (m³/h) i henhold til EN 61591	425
---	-----

Luftydelse boostertrin 1 (m³/t) iht. EN 61591	610
---	-----

Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	41,0
---	------

Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	50,0
---	------

Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	61,0
---	------

Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	70,0
---	------

Lydtryk trin 1 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	28,0
--	------

Lydtryk trin 2 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	36,0
--	------

Lydtryk trin 3 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	47,0
--	------

Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	56,0
--	------

#### Sikkerhed

Sikkerhedsafbryder	•
--------------------	---

Etlags sikkerhedsglas (ESG)	•
-----------------------------	---

#### Tekniske data

Emfangets bredde i mm	861
-----------------------	-----

Emfangets højde i mm	68
----------------------	----

Emfangets dybde i mm	307
----------------------	-----

Minimumsafstand over HighLight-kogeplader i mm	450
--	-----

Nettovægt i kg	15,0
----------------	------

Tilslutningslednings længde i m	1,5
---------------------------------	-----

Fejlstrømsrelæ	•
----------------	---

Samlet tilslutningsværdi i kW	0,08
-------------------------------	------

Spænding i V	230
--------------	-----

Sikring i A	10
-------------	----

Faseantal	1
-----------	---

Frekvens i Hz	50
---------------	----

#### Monteringsanvisninger

Tilslutning til udluftning til det fri øverst	•
---	---

Tilslutning til udluftning til det fri øverst og bag	•
--	---

Monteringskabelon	•
-------------------	---



#### Medfølgende tilbehør

Tilbageslagsklap	•
------------------	---

#### Ekstratilbehør

Aktivt kulfilter	Nein
------------------	------

DAS 4940  
Emhætte til udtræk  
til montering i smalle skabe med EasySwitch-styring



DAS4940, Installation drawings