


DAS 8630

Emhætte til udtræk

med intuitiv SmartControl White-betjening til montering i smalle skabe



- Flad 60 cm bred emskærm af rustfrit stål
- Enestående betjeningskomfort – Con@ctivity
- Ensartet belysning takket være LED-lyslister
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedtfilter i rustfrit stål
- Recirkulation m. Active AirClean- eller Longlife AirClean-filter

A⁺


EAN: 4002516570271 / Materiale nummer: 12025140 /
Gammelt materiale nummer: 28S8630SNER

Konstruktion	
Indbygningsemhætte	•
Opvarmningsformer	
Udluftning/recirkulation	Kan omstilles
Nødvendigt tilkøb: ombygningssæt til recirkulation	DUU 151
Nødvendigt tilkøb: aktivt kulfilter	DKF 31-P, DKF 31-R
Design	
Farve	rustfrit stål
Betjeningskomfort	
Miele@home	•
Automatikfunktionen Con@ctivity	•
Elektronisk styring	•
SmartControl	•
Programmerbar frakobling af intensivtrin	•
Efterløbstid 5/15 min.	•
Driftstimetæller for fedtfilter	•
Programmerbar driftstimetæller for udskiftning af fedtfilter	•
Programmerbar driftstimetæller for udskiftning af aktivt kulfilter	•
CleanCover til nem rengøring af emhætten indvendigt	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A+
ECO-Motor	•
PowerManagement-system	•
Årligt energiforbrug i kWh/år	27,2
Klasse for fluiddynamisk effektivitet	A
Belysningseffektivitetsklasse	A
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse	B
Filtersystem	
EDST-Metalfedtfilter egnet til opvaskemaskine (10 lags)	1
Lys	
LED	•
Antal x Watt	1 x 3 W
Lysstyrke i lx	300 lx
Farvetemperatur i K	3500 Kelvin
Lysdæmperfunktion	•
Blæser	
Dobbeltsidet sugende blæser	•
Jævnstrømsmotor (DC-motor)	•
Udluftning	
Effekttrin 1 (m³/h) i henhold til EN 61591	180
Effekttrin 2 (m³/h) i henhold til EN 61591	270
Effekttrin 3 (m³/h) i henhold til EN 61591	380
Luftydelse, boostertrin (m³/h) i henhold til EN 61591	600
Luftydelse boostertrin 2 (m³/t)	810
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	37,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	45,0
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	52,0
Lydniveau, boostertrin (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	63,0

DAS 8630

Emhætte til udtræk

med intuitiv SmartControl White-betjening til montering i smalle skabe



EAN: 4002516570271 / Materiale nummer: 12025140 /


Gammelt materiale nummer: 28S8630SNER

Lydniveau boostertrin 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	71,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	23,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	31,0
Lydtryk på trin 3 (dB(A) re20μPa)	38,0
Lydtryk, boostertrin (dB(A) re20μPa) i henhold til 60704-2-13	49,0
Lydniveau boostertrin 2 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	57,0
Recirkulation	
Effekttrin 1 (m³/h) i henhold til EN 61591	160
Effekttrin 2 (m³/h) i henhold til EN 61591	260
Effekttrin 3 (m³/h) i henhold til EN 61591	405
Luftydelse boostertrin 1 (m³/t) iht. EN 61591	600
Luftydelse boostertrin 2 (m³/t) iht. EN 61591	685
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	41,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	50,0
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	61,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	71,0
Lydniveau boostertrin 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	74,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	27,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	36,0
Lydtryk trin 3 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	47,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	57,0
Lydniveau boostertrin 2 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	61,0
Sikkerhed	
Sikkerhedsafbryder	•
Tekniske data	
Emfangets bredde i mm	561
Emfangets højde i mm	60
Emfangets dybde i mm	307
Minimumsafstand over HighLight-kogeplader i mm	450
Minimumsafstand over gaskogeplader (maks. 12,6 kW samlet effekt, brænder ≤ 4,5 kW) i mm	650
Nettovægt i kg	13,0
Tilslutningslednings længde i m	1,5
Fejlstrømsrelæ	•
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,23
Spænding i V	230
Sikring i A	10
Faseantal	1
Frekvens i Hz	50
Monteringsanvisninger	
Tilslutning til udluftning til det fri øverst	•
Tilslutning til udluftning til det fri øverst og bag	•
Monteringskabelon	•
Medfølgende tilbehør	
Tilbageslagsklap	•
Ekstratilbehør	
Aktivt kulfilter	Nein

DAS 8630

Emhætte til udtræk

med intuitiv SmartControl White-betjening til montering i smalle skabe



DAS8630, Installation drawings