

Complete C2 Flex - SFAF5
Støvsuger
med effektiv motor til energibesparende støvsugning.



- Højeste sugestyrke – 890 W
- Alsidig anvendelse – Universal-gulvmundstykke
- Nem støvsugning af store overflader med 10 m aktionsradius
- Komfortabel og fleksibel med integreret tilbehør i tre dele.
- Langt, fleksibelt fugemundstykke til rengøring af smalle sprækker

EAN: 4002516556633 / Materiale nummer: 12034930 /
Gammelt materiale nummer: 41FAF531NE

Design	
Støvsugere med støvsugerpose	•
Produkttype	Complete C2
Motorvariant	PowerLine
Produkttype	SFAF5
Kabinetfarve	Obsidiansort
Betjeningskomfort	
Elektronisk sugestyrkeregulering	6-trins drejeknap
Ergonomisk bærehåndtag	•
Ergonomisk håndgreb	•
Silence-System	•
Støvsugerrør	Comfort teleskoprør
Parkeringsystem til små pauser under støvsugning	•
Pakeringsystem til opbevaring	I begge sider
Effektivitet og holdbarhed	
Nominelt energiforbrug i W	890
Mobilitet	
Hjul på stålakse	•
3 specialophængte hjul, der kan dreje 360°	•
Aktionsradius i m	10
Ledningslængde i m	6,5
Filtersystem	
Støvsugerposetype	HyClean GN
Støvsugerposevolumen i l	4,5
Indikator for udskriftning af støvsugerpose	•
Filter	AirClean-filter
Støvrumfilter	•
Sikkerhed	
Låsesystem til mundstykke og støvsugerrør	•
Automatisk positionering af støvsugerpose	•
Stødliste til beskyttelse af møbler	•
Tekniske data	
Maks. W	890
Lydstyrke i dB	80,0
Diameter i mm	487
Højde i mm	227
Vægt i kg	7,0
Medfølgende tilbehør	
Tre dele tilbehør	integreret
Møbelmundstykke	•
Fleksibelt fugemundstykke, ekstra lang, SFD 20	•
Afstøvningsbørste med forlængerstykke med kunststoffbørste	•
Gulvmundstykke SBD 355-3	•
Filter	AirClean-filter
Værktøj til rengøring	Nej