

## PFD 404 [WB Hygiene]

Fritstående friskvandsopvaskemaskine

til store mængder service fra institutioner, industri- og grovkøkkener.



- Maks. rengøringskapacitet\*: 456 tallerkener/t hhv. 24 kurve/t
- Førsteklasses resultater takket være friskvandsopvaskesystemet
- Ekstra hygiejniske resultater – slutskylstemperatur fra 85 °C
- Enkel og sikker betjening – automatisk døråbning
- Maksimal brugervenlighed med M Touch Flex Full-Touch farvedisplay

\* Afhængigt af forholdene på opstillingsstedet (vandtilførselstemperatur/elttilslutning) kan de angivne værdier variere.

EAN: 4002516576174 / Materiale nummer: 12065720 / Gammelt materiale nummer: 61040410NWE

<b>Konstruktion og udførelse</b>	
Konstruktion	Fritstående opvaskemaskine, frontbetjent
Serie	MasterLine
Model	Hygiejne
Skyllesystem	Frontbetjent friskvandsopvaskemaskine
Antal skylle niveauer	2
Front	Rustfrit stål
Låg	Rustfrit stål
Sidevægge	Rustfrit stål
Bagvæg	Galvaniseret
<b>Anvendelse</b>	
Egnet til alders- og plejehjem	•
Egnet til sygehuse	•
Egnet til restaurationsbranchen	•
Egnet til hotelbranchen	•
Egnet til pensionater	•
Egnet til offentlig forplejning	•
Egnet til børnehaver	•
Egnet til fastfoodrestauranter	•
<b>Effektdata</b>	
Godkendt virusvirkning	•
Testet hygiejne	•
Cirkulationspumpe, Qmax i l/min.	390
Korteste programvarighed i min.	5
Maksimal efterskyltemperatur i °C	85
Rengøringssevne tallerkener/t	456
Rengøringssevne kurve/t	24
Mulighed for skylning fra plastikkurve på 2 niveauer	•
Levetid i vascecykluser	28000
<b>Miele Move</b>	
Kan netværksforbindes med Miele MOVE	•
<b>Styring</b>	
Styringstype	M Touch Flex
Maks. startforvalg i timer	24
Resttidsvisning	•
Opvaskeprogrammer [antal]	12
Visning af programforløb	•
Indstilleligt displaysprog	•
Sprogneutral betjening	•
<b>Standard ertilslutning</b>	
Ertilslutning	3N AC 400V 50HZ
Varmeeffekt i kW	8,50
Samlet tilslutning i kW	8,90
Sikring i A	16
Med CEE-stik	•

## PFD 404 [WB Hygiene]

Fritstående friskvandsopvaskemaskine

til store mængder service fra institutioner, industri- og grovkøkkener.



EAN: 4002516576174 / Materiale nummer: 12065720 /

Gammelt materiale nummer: 61040410NWE

Tilslutningsledningens længde i m 1,90

### Mulig spændingsvariant 1

Eltilslutning AC 230V 50HZ

Varmeeffekt i kW 3,00

Samlet tilslutning i kW 3,40

Sikring i A 16

### Vandtilslutning/- afløb

Koldt vand [antal] 1

Varmt vand [antal] 1

Påkrævet gennemstrømningstryk i bar 1,00-10,00

Afløbspumpe 22

Maksimal løftehøjde for afløbspumpe i cm 100

Integreret afkalkningsmiddel •

Maks. hårdhed for råvand (tilladt) mmol 10,70

Vandbeskyttelsessystem Waterproof-system

Vandforbrug pr. skylning i liter 8,00

Vandtilføbslange, længde i cm 170

Vandafløbslange, længde i cm 150

### Mål og vægt

Udvendigt mål, nettohøjde i mm 820

Udvendigt mål med topplade, højde i mm 835

Maksimal højdejustering i mm 60,00

Udvendigt mål, nettobredde i mm 598

Udvendigt mål, nettodybde i mm 598

Udvendigt mål, bruttohøjde i mm 920

Udvendigt mål, bruttbredde i mm 670

Udvendigt mål, bruttdybde i mm 740

Anvendeligt skyllerum, højde i mm 559

Kapacitet opvaskebeholder, bredde i mm 536

Anvendeligt skyllerum, dybde for overkurv i mm 474

Kapacitet opvaskebeholder, dybde for underkurv i mm 516

Indsatshøjde over gulvet i mm 216

Nødvendig nichebredde i mm 600

Nettovægt [kg] 78

Bruttovægt i kg 88

Maksimal gulvbelastning i N/m<sup>2</sup> 1200

### Emissionsværdier

Lydniveau på arbejdsplads 45 dB(A) re 20 µPa

Lydniveau (LwA) i dB(A) re 1 pW 57,0

Varmeafgivelse til rummet i MJ/t 1,44

### Programmer

Universal •

Superkort •

Kort •

Hygiejne •

Hygiene Plus •

Koldt/afskylning •

Glas •

## PFD 404 [WB Hygiene]

Fritstående friskvandsopvaskemaskine

til store mængder service fra institutioner, industri- og grovkøkkener.



EAN: 4002516576174 / Materiale nummer: 12065720 /

Gammelt materiale nummer: 61040410NWE

Ølglas	•
Bestik	•
Plastservice	•
Intensiv	•
Regenerering	•
Udpumpning	•
<b>Kurvedesign</b>	
2 x indsats E 816	•
1 x APFD 215-overkurv	•
1 x APFD 220-underkurv til indsats	•
2 x APFD 420-indsatser til bestik	•
Højdeindstillelig overkurv	•
Kan kombineres med APFD 210-flaskekurv	•
<b>Udstyr</b>	
Tørring	AutoOpen-tørring
1 kombidoseringsanlæg/dør til pulver og flydende midler	•
Rengøringsbeholder i førsteklasses rustfrit stål	•
Saltbeholder i døren	•
AutoClose	•
Perfect GlassCare	•
Kondensering med koldt vand	•
Dørlås, kodebeskyttet	•
Justerbar temperaturholdetid	•
Justerbar slutskylstemperatur	•
Optisk grænseflade	•
Højeffektivt filtersystem med kontrol af filterets ydelse	•
Wi-fi	•
Omfattende tilbehør (ekstraudstyr)	•
<b>Tilslutningsmuligheder</b>	
Eksternt doseringsmodul til flydende rengøringsmiddel	•
Eksternt doseringsmodul til klarskyllemiddel	•
<b>Normer og godkendelser</b>	
CE	•
Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG	•
Beskyttelse mod vandsprøjt IPX1	•
EMS-beskyttelse	•
DIN 10512	•
DIN EN 17735	•