

## PFD 405 DOS [WB HygieneAir]

Fritstående friskvandsopvaskemaskine

til store mængder service fra institutioner, industri- og grovkøkkener.



- Maks. rengøringskapacitet\*: 456 tallerkener/t hhv. 24 kurve/t
- Optimale tørreresultater takket være Dry+-tørring
- Nem og sikker håndtering takket være automatisk dosering
- Ekstra hygiejniske resultater – slutskylstemperatur fra 85 °C
- Maksimal brugervenlighed med M Touch Flex Full-Touch farvedisplay

\* Afhængigt af forholdene på opstillingsstedet (vandtilførselstemperatur/eltislutning) kan de angivne værdier variere.

EAN: 4002516576242 / Materiale nummer: 12065790 /  
Gammelt materiale nummer: 61040587NWE

Konstruktion og udførelse	
Konstruktion	Fritstående opvaskemaskine, frontbetjent
Serie	MasterLine
Model	Hygieneair
Skyllesystem	Frontbetjent friskvandsopvaskemaskine
Antal skylle niveauer	2
Front	Rustfrit stål
Låg	Rustfrit stål
Sidevægge	Rustfrit stål
Bagvæg	Galvaniseret
Anvendelse	
Egnet til alders- og plejehjem	•
Egnet til sygehuse	•
Egnet til børnehaver	•
Egnet til uddannelsesinstitutioner	•
Effektdata	
Godkendt virusvirkning	•
Testet hygiejne	•
Cirkulationspumpe, Qmax i l/min.	390
Korteste programvarighed i min.	5
Maksimal efterskyltemperatur i °C	85
Rengøringssevne tallerkener/t	456
Rengøringssevne i tallerkener/t med Dry+	104
Rengøringssevne kurve/t	24
Mulighed for skylning fra plastikkurve på 2 niveauer	•
Levetid i vaskecykluser	28000
Miele Move	
Kan netværksforbindes med Miele MOVE	•
Visning af produktstatus og -detaljer	•
Modtagelse af push-notifikationer	•
Individuel produktbetegnelse	•
Konfiguration af lokalitet	•
Efterbestilling af forbrugsvarer	•
Fejlstyring	•
Registrering af driftsdata	•
Selvhjælp	•
Installation af remote- og softwareopdateringer	•
Styring	
Styringstype	M Touch Flex
Maks. startforvalg i timer	24
Resttidsvisning	•
Programmer [antal]	12
Visning af programforløb	•
Indstilleligt displaysprog	•
Sprogneutral betjening	•
Standard ertislutning	
Ertislutning	3N AC 400V 50HZ
Varmeeffekt i kW	8,50

## PFD 405 DOS [WB HygieneAir]

Fritstående friskvandsopvaskemaskine

til store mængder service fra institutioner, industri- og grovkøkkener.



EAN: 4002516576242 / Materiale nummer: 12065790 /

Gammelt materiale nummer: 61040587NWE

Samlet tilslutning i kW	8,90
Sikring i A	16
Med CEE-stik	•
Tilslutningsledningens længde i m	1,90
<b>Mulig spændingsvariant 1</b>	
Eltilslutning	AC 230V 50HZ
Varmeeffekt i kW	3,00
Samlet tilslutning i kW	3,40
Sikring i A	16
<b>Vandtilslutning/-afløb</b>	
Koldt vand [antal]	1
Varmt vand [antal]	1
Påkrævet gennemstrømningstryk i bar	0,40-10,00
Afløbspumpe	22
Maksimal løftehøjde for afløbspumpe i cm	100
Integreret afkalkningsmiddel	•
Maks. hårdhed for råvand (tilladt) mmol	10,70
Vandbeskyttelsessystem	Waterproof-system
Vandforbrug pr. skylning i liter	8,00
Vandtilløbsslange, længde i cm	170
Vandafløbsslange, længde i cm	150
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	820
Udvendige mål med topplade, højde i mm	835
Udvendigt mål, nettobredde i mm	598
Udvendigt mål, nettodybde i mm	598
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	920
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	670
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	740
Anvendeligt skyllerum, højde i mm	559
Kapacitet opvaskebeholder, bredde i mm	536
Anvendeligt skyllerum, dybde for overkurv i mm	474
Kapacitet opvaskebeholder, dybde for underkurv i mm	516
Indsatshøjde over gulvet i mm	216
Nødvendig nichebredde i mm	600
Nettovægt [kg]	79
Bruttovægt i kg	89
Maksimal gulvbelastning i N/m <sup>2</sup>	1200
<b>Emissionsværdier</b>	
Lydniveau på arbejdsplads	47 dB(A) re 20 µPa
Lydniveau (L <sub>WA</sub> ) i dB(A) re 1 pW	59,0
Varmeafgivelse til rummet i MJ/t	1,44
<b>Programmer</b>	
Universal	•
Superkort	•
Kort	•
Hygiejne	•
Hygiene Plus	•
Koldt/afskylning	•
Glas	•
Ølglas	•

## PFD 405 DOS [WB HygieneAir]

Fritstående friskvandsopvaskemaskine

til store mængder service fra institutioner, industri- og grovkøkkener.



EAN: 4002516576242 / Materiale nummer: 12065790 /

Gammelt materiale nummer: 61040587NWE

Bestik	•
Plastservice	•
Strømbesparende/Eco	•
Intensiv	•
Regenerering	•
Udpumpning	•
<b>Kurvedesign</b>	
2 x indsats E 816	•
1 x APFD 215-overkurv	•
1 x APFD 220-underkurv til indsatser	•
2 x APFD 420-indsatser til bestik	•
Højdeindstillelig overkurv	•
Kan kombineres med APFD 210-flaskekurv	•
<b>Udstyr</b>	
Tørring	AutoOpen-tørring, Dry+
1 kombidoseringsanlæg/dør til pulver og flydende midler	•
Integreret doseringspumpe/doseringsmodul til flydende vaskemiddel	•
Integreret doseringspumpe/doseringsmodul til flydende rengøringsmidler med niveauindikator	•
Rengøringsbeholder i førsteklasses rustfrit stål	•
Saltbeholder i døren	•
AutoClose	•
Perfect GlassCare	•
Dørlås, kodebeskyttet	•
Justerbar temperaturholdetid	•
Justerbar tørretid	•
Optisk grænseflade	•
Højeffektivt filtersystem med kontrol af filterets ydelse	•
Wi-fi-modul	•
Omfattende tilbehør (ekstraudstyr)	•
<b>Tilslutningsmuligheder</b>	
Eksternt doseringsmodul til klarskyllemiddel	•
<b>Normer og godkendelser</b>	
CE	•
Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG	•
Beskyttelse mod vandsprøjt IPX1	•
EMS-beskyttelse	•
DIN 10512	•
DIN EN 17735	•