

PFD 405 DOS [WB HygieneAir]

Fritstående friskvandsopvaskemaskine

til store mængder service fra institutioner, industri- og grovkøkkener.



- Maks. rengøringskapacitet*: 456 tallerkener/t hhv. 24 kurve/t
- Optimale tørreresultater takket være Dry+-tørring
- Nem og sikker håndtering takket være automatisk dosering
- Ekstra hygiejniske resultater – slutskylstemperatur fra 85 °C
- Maksimal brugervenlighed med M Touch Flex Full-Touch farvedisplay

* Afhængigt af forholdene på opstillingsstedet (vandtilførselstemperatur/eltislutning) kan de angivne værdier variere.

EAN: 4002516576266 / Materiale nummer: 12065810 /
Gammelt materiale nummer: 61040582NWE

Konstruktion og udførelse	
Konstruktion	Fritstående opvaskemaskine, frontbetjent
Serie	MasterLine
Model	Hygieneair
Skyllesystem	Frontbetjent friskvandsopvaskemaskine
Antal skylle niveauer	2
Front	Lotushvid
Låg	Lotushvid
Sidevægge	Lotushvid
Bagvæg	Galvaniseret
Anvendelse	
Egnet til alders- og plejehjem	•
Egnet til sygehuse	•
Egnet til børnehaver	•
Egnet til uddannelsesinstitutioner	•
Effektdata	
Godkendt virusvirkning	•
Testet hygiejne	•
Cirkulationspumpe, Qmax i l/min.	390
Korteste programvarighed i min.	5
Maksimal efterskyltemperatur i °C	85
Rengøringssevne tallerkener/t	456
Rengøringssevne kurve/t	24
Rengøringssevne kurve/t med Dry+	104
Rengøringssevne kurve/t	24
Mulighed for skylning fra plastikurve på 2 niveauer	•
Levetid i vaskecykluser	28000
Miele Move	
Kan netværksforbindes med Miele MOVE	•
Visning af produktstatus og -detaljer	•
Modtagelse af push-notifikationer	•
Individuel produktbetegnelse	•
Konfiguration af lokalitet	•
Efterbestilling af forbrugsvarer	•
Fejlstyring	•
Registrering af driftsdata	•
Selvhjælp	•
Installation af remote- og softwareopdateringer	•
Styring	
Styringstype	M Touch Flex
Maks. startforvalg i timer	24
Resttidsvisning	•
Programmer [antal]	12
Visning af programforløb	•
Indstilleligt displaysprog	•
Sprogneutral betjening	•
Standard ertislutning	
Ertislutning	3N AC 400V 50HZ
Varmeeffekt i kW	8,50

PFD 405 DOS [WB HygieneAir]

Fritstående friskvandsopvaskemaskine

til store mængder service fra institutioner, industri- og grovkøkkener.



EAN: 4002516576266 / Materiale nummer: 12065810 /

Gammelt materiale nummer: 61040582NWE

Samlet tilslutning i kW	8,90
Sikring i A	16
Med CEE-stik	•
Tilslutningsledningens længde i m	1,90
Mulig spændingsvariant 1	
Eltilslutning	AC 230V 50HZ
Varmeeffekt i kW	3,00
Samlet tilslutning i kW	3,40
Sikring i A	16
Vandtilslutning/-afløb	
Koldt vand [antal]	1
Varmt vand [antal]	1
Påkrævet gennemstrømningstryk i bar	0,40-10,00
Afløbspumpe	22
Maksimal løftehøjde for afløbspumpe i cm	100
Integreret afkalkningsmiddel	•
Maks. hårdhed for råvand (tilladt) mmol	10,70
Vandbeskyttelsessystem	Waterproof-system
Vandforbrug pr. skylning i liter	8,00
Vandtilløbsslange, længde i cm	170
Vandafløbsslange, længde i cm	150
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	820
Udvendige mål med topplade, højde i mm	835
Udvendigt mål, nettobredde i mm	598
Udvendigt mål, nettodybde i mm	598
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	920
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	670
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	740
Anvendeligt skyllerum, højde i mm	559
Kapacitet opvaskebeholder, bredde i mm	536
Anvendeligt skyllerum, dybde for overkurv i mm	474
Kapacitet opvaskebeholder, dybde for underkurv i mm	516
Indsatshøjde over gulvet i mm	216
Nødvendig nichebredde i mm	600
Nettovægt [kg]	79
Bruttovægt i kg	89
Maksimal gulvbelastning i N/m ²	1200
Emissionsværdier	
Lydniveau på arbejdsplads	47 dB(A) re 20 µPa
Lydniveau (L _{WA}) i dB(A) re 1 pW	59,0
Varmeafgivelse til rummet i MJ/t	1,44
Programmer	
Universal	•
Superkort	•
Kort	•
Hygiejne	•
Hygiene Plus	•
Koldt/afskylning	•
Glas	•
Ølglas	•

PFD 405 DOS [WB HygieneAir]

Fritstående friskvandsopvaskemaskine

til store mængder service fra institutioner, industri- og grovkøkkener.



EAN: 4002516576266 / Materiale nummer: 12065810 /
Gammelt materiale nummer: 61040582NWE

Bestik	•
Plastservice	•
Strømbesparende/Eco	•
Intensiv	•
Regenerering	•
Udpumpning	•
Kurvedesign	
2 x indsats E 816	•
1 x APFD 215-overkurv	•
1 x APFD 220-underkurv til indsatser	•
2 x APFD 420-indsatser til bestik	•
Højdeindstillelig overkurv	•
Kan kombineres med APFD 210-flaskekurv	•
Udstyr	
Tørring	AutoOpen-tørring, Dry+
1 kombidoseringsanlæg/dør til pulver og flydende midler	•
Integreret doseringspumpe/doseringsmodul til flydende vaskemiddel	•
Integreret doseringspumpe/doseringsmodul til flydende rengøringsmidler med niveauindikator	•
Rengøringsbeholder i førsteklasses rustfrit stål	•
Saltbeholder i døren	•
AutoClose	•
Perfect GlassCare	•
Dørlås, kodebeskyttet	•
Justerbar temperaturholdetid	•
Justerbar tørretid	•
Optisk grænseflade	•
Højeffektivt filtersystem med kontrol af filterets ydelse	•
Wi-fi-modul	•
Omfattende tilbehør (ekstraudstyr)	•
Tilslutningsmuligheder	
Eksternt doseringsmodul til klarskyllemiddel	•
Normer og godkendelser	
CE	•
Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG	•
Beskyttelse mod vandsprøjt IPX1	•
EMS-beskyttelse	•
DIN 10512	•
DIN EN 17735	•