

DGC 7460 HC Pro

Dampovn med ovnfunktion

til damptilberedning, bagning, stegning, med WiFiConn@ct + HydroClean.



- Stort display med sensorbetjening – DirectSensor
- Perfekte resultater – DualSteam-damp teknologi
- Sprød udvendig, saftig indvendig – kombitilberedning
- Bekvem betjening – vandbeholder bag motoriseret liftpanel
- Let rengøring – HydroClean og ovnrum i rustfrit stål

A+

EAN: 4002516636038 / Materiale nummer: 12090890 /
Gammelt materiale nummer: 23746019NER

Konstruktion og design	
Dampovn med ovnfunktion	•
VitroLine	•
Kabinetfarve	Brillanthvid
Fordele	
Hurtigopvarmning	•
Forvarmning	•
Ekstern dampgenerering	•
Klimasensor	•
Mulighed for individuel indstilling af fugtighed ved Kombiprogram	•
Tilberedning af hel menu uden smagsoverførsel	•
Mix & Match	•
Automatikprogrammer med individuel indstilling af tilberedningsresultatet	•
Varmholdning	•
Crisp function	•
Opvarmningsformer	
Optøning	•
Automatikprogrammer	•
Landespecifikke automatikprogrammer	•
Kombitilberedning	•
Kombiprogram med Varmluft Plus	•
Kombiprogram med Over-undervarme	•
Kombiprogram med Traditionel grill	•
Damptilberedning	•
Sous-vide	•
Opvarmning	•
Gourmetstegning	•
Grillopvarmningsformer	•
Grill	•
Grill, lille	•
Varmluft Plus	•
Intensiv bagning	•
Kager, special	•
Over-undervarme	•
Overvarme	•
Undervarme	•
Grill med ventilation	•
ECO-varmluft	•
ECO-dampprogram	•
Opvarmning af tallerkener	•
Specialanvendelser	•
Betjeningskomfort	
Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Motoriseret betjeningspanel	•

DGC 7460 HC Pro

Dampovn med ovnfunktion

til damptilberedning, bagning, stegning, med WiFiConn@ct + HydroClean.



EAN: 4002516636038 / Materiale nummer: 12090890 /


Gammelt materiale nummer: 23746019NER

Mængde-uafhængig tilberedning	•
Damptilberedning på op til 4 trin samtidig	•
Automatisk menutilberedning	•
Dampreduktion i slutningen af tilberedningstiden	•
Visning af klokkeslæt	•
Visning af dato	•
Minutur	•
Programmering af starttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af sluttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af tilberedningstid	•
Visning af faktisk temperatur	•
Indstillet temperatur	•
Signaltone ved opnåelse af den indstillede tempera	•
Temperaturforslag	•
Egne programmer	•
Sabbat-program	•
Individuelle indstillinger	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A+
Plejekomfort	
Ovnrum i rustfrit stål med linjestruktur	•
Nedklappeligt grillvarmelegeme	•
Ekstern dampgenerator	•
HydroClean	•
Vedligeholdelsesprogrammer	•
Plejeprogram, iblødsætning	•
Plejeprogram, skylning	•
Tøringsprogram til ovnrums	•
Ovnribber med snaplås	•
Udtagelige ovnribber	•
Afkalkning	•
CleanGlass-dør	•
Damp teknologi/vandforsyning	
DualSteam	•
Vandbeholdning til ca. 90 minutters tilberedningst	3,30
Beholder til frisk vand, volumen i L	1,4
Beholder til frisk vand bag det motoriserede betjeningspanel	•
Kondensvandbeholder bag betjeningspanel	•
Afløbsfilter	•
Sikkerhed	
Kølesystem til kølig front	•
Sikkerhedsafbryder	•
Lås	•
Dampkølesystem	•
Spærring af taster	•
Tekniske data	
Ovnkapacitet i l	67
Antal hylder	4
Mærkning af ribbehøjde	•
Dørens yderposition	nederst
Ovnlys	BrilliantLight


DGC 7460 HC Pro

Dampovn med ovnfunktion

til damptilberedning, bagning, stegning, med WiFiConn@ct + HydroClean.




DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings




ESW7x20, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings




ESW7x10, EVS7010, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings




built-in DGC XXL, installation drawing




built-in DGC XXL build-under, installation drawing



screw joint DGC XXL, installation drawing



DGC7x4x Schwenkbereich der Blende, installation drawings



side view DGC XXL, installation drawings