

DGC 7665 HC Pro

Dampovn med ovnfunktion med vand- og afløbstilslutning til damptilberedning bagning, stegning med stegetermometer + HydroClean.



- Touchdisplay med bevægelsessensor – M Touch S + MotionReact
- Perfekte resultater – DualSteam-damp teknologi
- Sprød udvendig, saftig indvendig – kombitilberedning
- Miele@home – produkt der kan forbindes via wi-fi + Mix & Match
- Let rengøring – HydroClean og ovnrum i rustfrit stål

A+

EAN: 4002516635901 / Materiale nummer: 12091320 / Gammelt materiale nummer: 23766529NER

Konstruktion og design	
Dampovn med ovnfunktion	•
VitroLine	•
Kabinetfarve	Obsidiansort
Fordele	
Hurtigopvarmning	•
Forvarmning	•
Ekstern dampgenerering	•
Klimasensor	•
Mulighed for individuel indstilling af fugtighed ved Kombiprogram	•
Tilberedning af hel menu uden smagsoverførsel	•
Mix & Match	•
Stegetermometer	kun med tilslutningsledning
Automatikprogrammer med individuel indstilling af tilberedningsresultatet	•
Varmholdning	•
Crisp function	•
Opvarmningsformer	
Optøning	•
Automatikprogrammer	•
Landespecifikke automatikprogrammer	•
Kombitilberedning	•
Kombiprogram med Varmluft Plus	•
Kombiprogram med Over-undervarme	•
Kombiprogram med Traditionel grill	•
Damptilberedning	•
Sous-vide	•
Opvarmning	•
Gourmetstegning	•
Grillopvarmningsformer	•
Grill	•
Grill, lille	•
Varmluft Plus	•
Intensiv bagning	•
Kager, special	•
Over-undervarme	•
Overvarme	•
Undervarme	•
Grill med ventilation	•
ECO-varmluft	•
ECO-dampprogram	•
Opvarmning af tallerkener	•
Specialanvendelser	•
Betjeningskomfort	
Miele@home	•
Display	M Touch S
Bevægelsessensor MotionReact	•
MotionReact: Lys tændes ved registrering af bevægelse	•
MotionReact: Display tændes ved registrering af bevægelse	•

DGC 7665 HC Pro

Dampovn med ovnfunktion med vand- og afløbstilslutning

til damptilberedning bagning, stegning med stegetermometer + HydroClean.



EAN: 4002516635901 / Materiale nummer: 12091320 /

Gammelt materiale nummer: 23766529NER

MotionReact: Kvittring via akustisk signal ved registrering af bevægelse •

MotionReact: Genkendelse af møbelfront •

SoftOpen •

SoftClose •

MultiLingua •

MyMiele •

Show me how •

Motoriseret betjeningspanel •

Mængde-uafhængig tilberedning •

Damptilberedning på op til 4 trin samtidig •

Automatisk menutilberedning •

Dampreduktion i slutningen af tilberedningstiden •

Visning af klokkeslæt •

Visning af dato •

Minutur •

Programmering af starttidspunkt for tilberedning •

Programmering af sluttidspunkt for tilberedning •

Programmering af tilberedningstid •

Visning af faktisk temperatur •

Indstillet temperatur •

Signaltone ved opnåelse af den indstillede tempera •

Temperaturforslag •

Egne programmer •

Sabbat-program •

Individuelle indstillinger •

Effektivitet og bæredygtighed

Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)

A+

Plejekomfort

Ovnrum i rustfrit stål med linjestructur •

Nedklappeligt grillvarmelegeme •

Ekstern dampgenerator •

HydroClean •

Vedligeholdelsesprogrammer •

Plejeprogram, iblødsætning •

Plejeprogram, skylning •

Tøringsprogram til ovnrum •

Ovnribber med snaplås •

Udtagelige ovnribber •

Afkalkning •

CleanGlass-dør •

Dampteknologi/vandforsyning

DualSteam •

Vandbeholdning til ca. 90 minutters tilberedningst

3,30

DirectWater plus •

Afløbsfilter •

Sikkerhed

Kølesystem til kølig front •

Sikkerhedsafbryder •

Lås •

Dampkølesystem •

DGC 7665 HC Pro

Dampovn med ovnfunktion med vand- og afløbstilslutning
til damptilberedning bagning, stegning med stegetermometer + HydroClean.



EAN: 4002516635901 / Materiale nummer: 12091320 /
Gammelt materiale nummer: 23766529NER

Spærring af taster

•

Tekniske data

Ovncapacitet i l	67
Antal hylder	4
Mærkning af ribbehøjde	•
Dørens yderposition	nederst
Ovnlys	BrilliantLight
Temperaturer ovnfunktion min. i °C	30
Temperaturer ovnfunktion maks. i °C	230
Temperaturer dampfunktion min. i °C	40
Temperaturer dampfunktion maks. i °C	100
Nichebredde min. i mm	560
Nichebredde maks. i mm	568
Nichehøjde min. i mm	590
Nichehøjde maks. i mm	595
Nichedybde i mm	550
Mål (B x H x D) i mm	595 x 596 x 567
Produktbredde i mm	595
Produktthøjde i mm	596
Produktdybde i mm	567
Vægt i kg	46,5
Samlet tilslutningsværdi i kW	3,45
Spænding i V	230
Frekvens i Hz	50
Sikring i A	16
Faseantal	1
Tilslutningsledning med netstik	•
Tilslutningsledningens længde i m	2
Vandtilførselsslængens længde i m	2,0
Vandafløbsslængens længde i m	3,0
Udskift pæren	Service

Medfølgende tilbehør

Brædepande med PerfectClean	1
Bage- og stegerist med PerfectClean	1
FlexiClip-udtræk med PerfectClean (par)	1
Udtagelige ribber	1
Fade i rustfrit stål med huller	1
Fade i rustfrit stål uden huller	1
HydroClean-rengøringsmiddel	1
Afkalkningstabs	2


Tilgængelige displaysprog

Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage


bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,

DGC 7665 HC Pro


Dampovn med ovnfunktion med vand- og afløbstilslutning til damptilberedning bagning, stegning med stegetermometer + HydroClean.




DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings




ESW7x20, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings




ESW7x10, EVS7010, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings




built-in DGC XXL, installation drawing




DGC7x65 connections and ventilation 60cm, installation drawing




built-in DGC XXL build-under, installation drawing



screw joint DGC XXL, installation drawing



DGC7x4x Schwenkbereich der Blende, installation drawings



side view DGC XXL, installation drawings