

DGC 7840 HC Pro

Dampovn med ovnfunktion

til damptilberedn., bagning, stegning med trådløst stegetermometer + HydroClean.



- Stort touchdisplay med bevægelsessensor – M Touch + MotionReact
- Perfekte resultater – DualSteam-damp teknologi
- Sprød udvendig, saftig indvendig – kombitilberedning
- Miele@home – produkt der kan forbindes via wi-fi + Mix & Match
- Let rengøring – HydroClean og ovnrum i rustfrit stål

A+

EAN: 4002516636090 / Materiale nummer: 12091430 /

Gammelt materiale nummer: 23784018NER

Konstruktion og design	
Dampovn med ovnfunktion	•
VitroLine	•
Kabinetfarve	Brillanthvid
Fordele	
Hurtigopvarmning	•
Forvarmning	•
Ekstern dampgenerering	•
Klimasensor	•
Mulighed for individuel indstilling af fugtighed ved Kombiprogram	•
Tilberedning af hel menu uden smagsoverførsel	•
Mix & Match	•
Stegetermometer	trådløs
Automatikprogrammer med individuel indstilling af tilberedningsresultatet	•
Varmholdning	•
Crisp function	•
Opvarmningsformer	
Optøning	•
Automatikprogrammer	•
Landespecifikke automatikprogrammer	•
Kombitilberedning	•
Kombiprogram med Varmluft Plus	•
Kombiprogram med Over-undervarme	•
Kombiprogram med Traditionel grill	•
Damptilberedning	•
Sous-vide	•
Opvarmning	•
Gourmetstegning	•
Grillopvarmningsformer	•
Grill	•
Grill, lille	•
Varmluft Plus	•
Intensiv bagning	•
Kager, special	•
Over-undervarme	•
Overvarme	•
Undervarme	•
Grill med ventilation	•
ECO-varmluft	•
ECO-dampprogram	•
Opvarmning af tallerkener	•
Specialanvendelser	•
Betjeningskomfort	
Miele@home	•
Display	M Touch
Bevægelsessensor MotionReact	•
MotionReact: Lys tændes ved registrering af bevægelse	•
MotionReact: Display tændes ved registrering af bevægelse	•

DGC 7840 HC Pro

Dampovn med ovnfunktion

til damptilberedn., bagning, stegning med trådløst stegetermometer + HydroClean.



EAN: 4002516636090 / Materiale nummer: 12091430 /

Gammelt materiale nummer: 23784018NER

MotionReact: Kvittring via akustisk signal ved registrering af bevægelse

MotionReact: Genkendelse af møbefront

SoftOpen

SoftClose

MultiLingua

MyMiele

Show me how

Motoriseret betjeningspanel

Mængde-uafhængig tilberedning

Damptilberedning på op til 3 trin samtidig

Automatisk menutilberedning

Dampreduktion i slutningen af tilberedningstiden

Polyfone signaltoner

Visning af klokkeslæt

Visning af dato

Minutur

Programmering af starttidspunkt for tilberedning

Programmering af sluttidspunkt for tilberedning

Programmering af tilberedningstid

Visning af faktisk temperatur

Indstillet temperatur

Signal tone ved opnåelse af den indstillede tempera

Temperaturforslag

Egne programmer

Sabbat-program

Individuelle indstillinger

Effektivitet og bæredygtighed

Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)

A+

Plejekomfort

Ovnrum i rustfrit stål med linjestruktur

Nedklappeligt grillvarmelegeme

Ekstern dampgenerator

HydroClean

Vedligeholdelsesprogrammer

Plejeprogram, iblødsætning

Plejeprogram, skylning

Tøringsprogram til ovnrøm

Ovnribber med snaplås

Udtagelige ovnrubber

Afkalkning

CleanGlass-dør

Damp teknologi/vandforsyning

DualSteam

Vandbeholdning til ca. 90 minutters tilberedningst

3,30

Beholder til frisk vand, volumen i L

1,4

Beholder til frisk vand bag det motoriserede betjeningspanel

Kondensvandbeholder bag betjeningspanel

Afløbsfilter

Sikkerhed

Kølesystem til kølig front

DGC 7840 HC Pro

Dampovn med ovnfunktion

til damptilberedn., bagning, stegning med trådløst stegetermometer + HydroClean.



EAN: 4002516636090 / Materiale nummer: 12091430 /

Gammelt materiale nummer: 23784018NER

Sikkerhedsafbryder	•
--------------------	---

Lås	•
-----	---

Dampkølesystem	•
----------------	---

Spærring af taster	•
--------------------	---

Tekniske data	
---------------	--

Ovnkapacitet i l	47
------------------	----

Antal hylder	3
--------------	---

Mærkning af ribbehøjde	•
------------------------	---

Dørens yderposition	nederst
---------------------	---------

Ovnlys	BrilliantLight
--------	----------------

Temperaturer ovnfunktion min. i °C	30
------------------------------------	----

Temperaturer ovnfunktion maks. i °C	230
-------------------------------------	-----

Temperaturer dampfunktion min. i °C	40
-------------------------------------	----

Temperaturer dampfunktion maks. i °C	100
--------------------------------------	-----

Nichebredde min. i mm	560
-----------------------	-----

Nichebredde maks. i mm	568
------------------------	-----

Nichehøjde min. i mm	450
----------------------	-----

Nichehøjde maks. i mm	452
-----------------------	-----

Nichedybde i mm	550
-----------------	-----

Mål (B x H x D) i mm	595 x 456 x 569
----------------------	-----------------

Produktbredde i mm	595
--------------------	-----

Produkt højde i mm	455,5
--------------------	-------

Produkt dybde i mm	568,5
--------------------	-------

Vægt i kg	40,1
-----------	------

Samlet tilslutningsværdi i kW	3,40
-------------------------------	------

Spænding i V	230
--------------	-----

Frekvens i Hz	50
---------------	----

Sikring i A	16
-------------	----

Faseantal	1
-----------	---

Tilslutningsledning med netstik	•
---------------------------------	---

Tilslutningsledningens længde i m	2
-----------------------------------	---

Udskift pæren	Service
---------------	---------

Medfølgende tilbehør	
----------------------	--

Bradepande med PerfectClean	1
-----------------------------	---

Bage- og stegerist med PerfectClean	1
-------------------------------------	---

FlexiClip-udtræk med PerfectClean (par)	1
---	---

Udtagelige ribber	1
-------------------	---

Fade i rustfrit stål med huller	2
---------------------------------	---

Fade i rustfrit stål uden huller	1
----------------------------------	---

HydroClean-rengøringsmiddel	1
-----------------------------	---

Afkalkningstabs	2
-----------------	---

Tilgængelige displaysprog	
---------------------------	--

Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,
---	---

DGC 7840 HC Pro


Dampovn med ovnfunktion

til damptilberedn., bagning, stegning med trådløst stegetermometer + HydroClean.


DGC 7840 HC Pro

Dampovn med ovnfunktion


til damptilberedn., bagning, stegning med trådløst stegetermometer + HydroClean.




DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings




ESW7x20, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings




ESW7x10, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, installation drawings




built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing




DGC7x4x built-in tall cabinet, installation drawing



DGC7x4x Schwenkbereich der Blende, installation drawings



screw joint DGC XL, installation drawing



DGC7x6x X with and without handle side view, installation drawings