

DGC 7845 HC Pro

Dampovn med ovnfunktion med vand- og afløbstilslutning

til damptilberedning, bagning, stegning med trådløst stegetermometer + HydroClean.



- Stort touchdisplay med bevægelsessensor – M Touch + MotionReact
- Perfekte resultater – DualSteam-dampmeknologi
- Sprød udvendig, saftig indvendig – kombitilberedning
- Miele@home – produkt der kan forbindes via wi-fi + Mix & Match
- Let rengøring – HydroClean og ovnrør i rustfrit stål



EAN: 4002516636267 / Materiale nummer: 12091740 /
Gammelt materiale nummer: 23784548NER

Konstruktion og design	
Dampovn med ovnfunktion	•
Farve	Rustfrit stål/CleanSteel
Effektivitet og bæredygtighed	
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,5
Energiforbrug i standbytilstand i W	1,0
Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand i W	2,0
Tid i min. til automatisk slukket tilstand	20
Tid i min. til automatisk skift til standbytilstand	20
Tid i minutter til automatisk skift til netværksforbundet standbytilstand	20
Tilgængelige displaysprog	
Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, ?
Konstruktion og design	
PureLine	•
Fordele	
Hurtigopvarmning	•
Forvarmning	•
Ekstern dampgenerering	•
Klimasensor	•
Mulighed for individuel indstilling af fugtighed ved Kombiprogram	•
Tilberedning af hel menu uden smagsoverførsel	•
Mix & Match	•
Stegetermometer	trådløs
Automatikprogrammer med individuel indstilling af tilberedningsresultatet	•
Varmholdning	•
CrispFunction	•
Opvarmningsformer	
Varmluft Plus	•
Over-undervarme	•
Damptilberedning	•
Kombitilberedning	•
Kombiprogram med Varmluft Plus	•
Kombiprogram med Over-undervarme	•
Kombiprogram med Traditionel grill	•
Sous-vide	•
Intensiv bagning	•
Grill med ventilation	•

DGC 7845 HC Pro

Dampovn med ovnfunktion med vand- og afløbstilslutning

til damptilberedning, bagning, stegning med trådløst stegetermometer + HydroClean.



EAN: 4002516636267 / Materiale nummer: 12091740 /

Gammelt materiale nummer: 23784548NER

Grill	•
Grill, lille	•
Overvarme	•
Undervarme	•
Kager, special	•
ECO-varmluft	•
ECO-dampprogram	•
Optøning	•
Gourmetstegning	•
Opvarmning	•
Opvarmning af tallerkener	•
Automatikprogrammer	•
Landespecifikke automatikprogrammer	•
Specialanvendelser	•
Betjeningskomfort	
Miele@home	•
Display	M Touch
Bevægelsessensor MotionReact	•
MotionReact: Lys tændes ved registrering af bevægelse	•
MotionReact: Display tændes ved registrering af bevægelse	•
MotionReact: Kvittering via akustisk signal ved registrering af bevægelse	•
MotionReact: Genkendelse af møbelfront	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Show me how	•
Motoriseret betjeningspanel	•
Mængde-uafhængig tilberedning	•
Damptilberedning på op til 3 trin samtidig	•
Automatisk menutilberedning	•
Dampreduktion i slutningen af tilberedningstiden	•
Polyfone signaltoner	•
Visning af klokkeslæt	•
Visning af dato	•
Minutur	•
Programmering af starttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af sluttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af tilberedningstid	•
Visning af faktisk temperatur	•
Indstillet temperatur	•
Signaltone ved opnåelse af den indstillede tempera	•
Temperaturforslag	•
Egne programmer	•
Sabbat-program	•
Individuelle indstillinger	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A+

DGC 7845 HC Pro

Dampovn med ovnfunktion med vand- og afløbstilslutning

til damptilberedning, bagning, stegning med trådløst stegetermometer + HydroClean.

EAN: 4002516636267 / Materiale nummer: 12091740 /

Gammelt materiale nummer: 23784548NER

Plejekomfort	
Overflade i CleanSteel	•
Ovnrum i rustfrit stål med linjestruktur	•
Nedklappeligt grillvarmelegeme	•
Ekstern dampgenerator	•
HydroClean	•
Plejeprogram, iblødsætning	•
Plejeprogram, skylning	•
Tøringsprogram til ovnrum	•
Ovnribber med snaplås	•
Udtagelige ovnribber	•
Afkalkning	•
CleanGlass-dør	•
Dampteknologi/vandforsyning	
DualSteam	•
Vandbeholdning til ca. 90 minutters tilberedningst	3,30
DirectWater plus	•
Afløbsfilter	•
Sikkerhed	
Kølesystem til kølig front	•
Sikkerhedsafbryder	•
Lås	•
Dampkølesystem	•
Spærring af taster	•
Tekniske data	
Ovnkapacitet i l	47
Antal hylder	3
Mål (B x H x D) i mm	595 x 456 x 569
Mærkning af ribbehøjde	•
Dørens yderposition	nederst
Ovnlys	BrilliantLight
Temperaturer ovnfunktion min. i °C	30
Temperaturer ovnfunktion maks. i °C	230
Temperaturer dampfunktion min. i °C	40
Temperaturer dampfunktion maks. i °C	100
Nichebredde min. i mm	560
Nichebredde maks. i mm	568
Nichehøjde min. i mm	450
Nichehøjde maks. i mm	452
Nichedybde i mm	550
Produktbredde i mm	595
Produkthøjde i mm	455,5
Produktdybde i mm	568,5
Vægt i kg	40,2
Samlet tilslutningsværdi i kW	3,40
Spænding i V	230
Frekvens i Hz	50
Sikring i A	16

DGC 7845 HC Pro

Dampovn med ovnfunktion med vand- og afløbstilslutning

til damptilberedning, bagning, stegning med trådløst stegetermometer + HydroClean.



EAN: 4002516636267 / Materiale nummer: 12091740 /


Gammelt materiale nummer: 23784548NER

Faseantal	1
Tilslutningsledning med netstik	•
Tilslutningsledningens længde i m	2
Vandtilførselsslængens længde i m	2,0
Vandafløbsslængens længde i m	3,0
Udskift pæren	Service
Medfølgende tilbehør	
Bradepande med PerfectClean HUBB 71	1
Bage- og stegerist med PerfectClean HBBR 71	1
FlexiClip-udtræk med PerfectClean HFC 71 (par)	1
Trådløst stegetermometer	1
Udtagelige ribber	1
Tilberedningsfad i rustfrit stål med huller	2
Tilberedningsfad i rustfrit stål uden huller	1
HydroClean-rengøringsmiddel	1
Afkalkningstabs	2


DGC 7845 HC Pro

Dampovn med ovnfunktion med vand- og afløbstilslutning


til damptilberedning, bagning, stegning med trådløst stegetermometer + HydroClean.




H7000 handle, installation drawing




Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x20 installation drawings




Installation_DG_DGM_DGC_XL_ESW7x10_EVS7010, installation drawings




built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing




DGC7x4x built-in tall cabinet, installation drawing




DGC7x45 connections and ventilation 45cm, installation drawing



DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings



screw joint DGC XL, installation drawing



side view DGC XL, installation drawings