

## DGC 7860 HC Pro

Dampovn med ovnfunktion

til damptilberedn., bagning, stegning med trådløst stegetermometer + HydroClean.



- Stort touchdisplay med bevægelsessensor – M Touch + MotionReact
- Perfekte resultater – DualSteam-damp teknologi
- Sprød udvendig, saftig indvendig – kombitilberedning
- Miele@home – produkt der kan forbindes via wi-fi + Mix & Match
- Let rengøring – HydroClean og ovnrum i rustfrit stål

A+

EAN: 4002516636519 / Materiale nummer: 12091810 /  
Gammelt materiale nummer: 23786039NER

Konstruktion og design	
Dampovn med ovnfunktion	•
VitroLine	•
Kabinetfarve	Grafitgrå
Fordele	
Hurtigopvarmning	•
Forvarmning	•
Ekstern dampgenerering	•
Klimasensor	•
Mulighed for individuel indstilling af fugtighed ved Kombiprogram	•
Tilberedning af hel menu uden smagsoverførsel	•
Mix & Match	•
Stegetermometer	trådløs
Automatikprogrammer med individuel indstilling af tilberedningsresultatet	•
Varmholdning	•
Crisp function	•
Opvarmningsformer	
Optøning	•
Automatikprogrammer	•
Landespecifikke automatikprogrammer	•
Kombitilberedning	•
Kombiprogram med Varmluft Plus	•
Kombiprogram med Over-undervarme	•
Kombiprogram med Traditionel grill	•
Damptilberedning	•
Sous-vide	•
Opvarmning	•
Gourmetstegning	•
Grillopvarmningsformer	•
Grill	•
Grill, lille	•
Varmluft Plus	•
Intensiv bagning	•
Kager, special	•
Over-undervarme	•
Overvarme	•
Undervarme	•
Grill med ventilation	•
ECO-varmluft	•
ECO-dampprogram	•
Opvarmning af tallerkener	•
Specialanvendelser	•
Betjeningskomfort	
Miele@home	•
Display	M Touch
Bevægelsessensor MotionReact	•
MotionReact: Lys tændes ved registrering af bevægelse	•
MotionReact: Display tændes ved registrering af bevægelse	•

## DGC 7860 HC Pro

Dampovn med ovnfunktion

til damptilberedning, bagning, stegning med trådløst stegetermometer + HydroClean.



EAN: 4002516636519 / Materiale nummer: 12091810 /

Gammelt materiale nummer: 23786039NER

MotionReact: Kvittring via akustisk signal ved registrering af bevægelse •

MotionReact: Genkendelse af møbelfront •

SoftOpen •

SoftClose •

MultiLingua •

MyMiele •

Show me how •

Motoriseret betjeningspanel •

Mængde-uafhængig tilberedning •

Damptilberedning på op til 4 trin samtidig •

Automatisk menutilberedning •

Dampreduktion i slutningen af tilberedningstiden •

Polyfone signaltoner •

Visning af klokkeslæt •

Visning af dato •

Minutur •

Programmering af starttidspunkt for tilberedning •

Programmering af sluttidspunkt for tilberedning •

Programmering af tilberedningstid •

Visning af faktisk temperatur •

Indstillet temperatur •

Signaltoner ved opnåelse af den indstillede tempera •

Temperaturforslag •

Egne programmer •

Sabbat-program •

Individuelle indstillinger •

### Effektivitet og bæredygtighed

Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)

A+

### Plejekomfort

Ovnrum i rustfrit stål med linjestructur •

Nedklappeligt grillvarmelegeme •

Ekstern dampgenerator •

HydroClean •

Vedligeholdelsesprogrammer •

Plejeprogram, iblødsætning •

Plejeprogram, skylning •

Tøringsprogram til ovnrums •

Ovnribber med snaplås •

Udtagelige ovnrubber •

Afkalkning •

CleanGlass-dør •

### Dampteknologi/vandforsyning

DualSteam •

Vandbeholdning til ca. 90 minutters tilberedningst

3,30

Beholder til frisk vand, volumen i L

1,4

Beholder til frisk vand bag det motoriserede betjeningspanel •

Kondensvandbeholder bag betjeningspanel •

Afløbsfilter •

### Sikkerhed

Kølesystem til kølig front •

## DGC 7860 HC Pro

Dampovn med ovnfunktion

til damptilberedn., bagning, stegning med trådløst stegetermometer + HydroClean.



EAN: 4002516636519 / Materiale nummer: 12091810 /

Gammelt materiale nummer: 23786039NER

Sikkerhedsafbryder	•
--------------------	---

Lås	•
-----	---

Dampkølesystem	•
----------------	---

Spærring af taster	•
--------------------	---

Tekniske data	
---------------	--

Ovnkapacitet i l	67
------------------	----

Antal hylder	4
--------------	---

Mærkning af ribbehøjde	•
------------------------	---

Dørens yderposition	nederst
---------------------	---------

Ovnlys	BrilliantLight
--------	----------------

Temperaturer ovnfunktion min. i °C	30
------------------------------------	----

Temperaturer ovnfunktion maks. i °C	230
-------------------------------------	-----

Temperaturer dampfunktion min. i °C	40
-------------------------------------	----

Temperaturer dampfunktion maks. i °C	100
--------------------------------------	-----

Nichebredde min. i mm	560
-----------------------	-----

Nichebredde maks. i mm	568
------------------------	-----

Nichehøjde min. i mm	590
----------------------	-----

Nichehøjde maks. i mm	595
-----------------------	-----

Nichedybde i mm	550
-----------------	-----

Mål (B x H x D) i mm	595 x 596 x 567
----------------------	-----------------

Produktbredde i mm	595
--------------------	-----

Produkt højde i mm	596
--------------------	-----

Produkt dybde i mm	567
--------------------	-----

Vægt i kg	46,5
-----------	------

Samlet tilslutningsværdi i kW	3,45
-------------------------------	------

Spænding i V	230
--------------	-----

Frekvens i Hz	50
---------------	----

Sikring i A	16
-------------	----

Faseantal	1
-----------	---

Tilslutningsledning med netstik	•
---------------------------------	---

Tilslutningsledningens længde i m	2
-----------------------------------	---

Udskift pæren	Service
---------------	---------

Medfølgende tilbehør	
----------------------	--

Bradepande med PerfectClean	1
-----------------------------	---

Bage- og stegerist med PerfectClean	1
-------------------------------------	---

FlexiClip-udtræk med PerfectClean (par)	1
---	---

Udtagelige ribber	1
-------------------	---

Fade i rustfrit stål med huller	2
---------------------------------	---

Fade i rustfrit stål uden huller	1
----------------------------------	---

HydroClean-rengøringsmiddel	1
-----------------------------	---

Afkalkningstabs	2
-----------------	---

Tilgængelige displaysprog	
---------------------------	--

Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

DGC 7860 HC Pro


Dampovn med ovnfunktion

til damptilberedn., bagning, stegning med trådløst stegetermometer + HydroClean.


## DGC 7860 HC Pro

Dampovn med ovnfunktion


til damptilberedn., bagning, stegning med trådløst stegetermometer + HydroClean.




DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings




ESW7x20, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings




ESW7x10, EVS7010, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings




built-in DGC XXL, installation drawing




built-in DGC XXL build-under, installation drawing



screw joint DGC XXL, installation drawing



DGC7x4x Schwenkbereich der Blende, installation drawings



side view DGC XXL, installation drawings