

## DGC 7860 HC Pro

Dampovn med ovnfunktion

til damptilberedn., bagning, stegning med trådløst stegetermometer + HydroClean.



- Stort touchdisplay med bevægelsessensor – M Touch + MotionReact
- Perfekte resultater – DualSteam-damp teknologi
- Sprød udvendig, saftig indvendig – kombitilberedning
- Miele@home – produkt der kan forbindes via wi-fi + Mix & Match
- Let rengøring – HydroClean og ovnrum i rustfrit stål

A+

EAN: 4002516636335 / Materiale nummer: 12091820 /

Gammelt materiale nummer: 23786049NER

Konstruktion og design	
Dampovn med ovnfunktion	•
PureLine	•
Kabinetfarve	Rustfrit stål/CleanSteel
Fordele	
Hurtigopvarmning	•
Forvarmning	•
Ekstern dampgenerering	•
Klimasensor	•
Mulighed for individuel indstilling af fugtighed ved Kombiprogram	•
Tilberedning af hel menu uden smagsoverførsel	•
Mix & Match	•
Stegetermometer	trådløs
Automatikprogrammer med individuel indstilling af tilberedningsresultatet	•
Varmholdning	•
Crisp function	•
Opvarmningsformer	
Optøning	•
Automatikprogrammer	•
Landespecifikke automatikprogrammer	•
Kombitilberedning	•
Kombiprogram med Varmluft Plus	•
Kombiprogram med Over-undervarme	•
Kombiprogram med Traditionel grill	•
Damptilberedning	•
Sous-vide	•
Opvarmning	•
Gourmetstegning	•
Grillopvarmningsformer	•
Grill	•
Grill, lille	•
Varmluft Plus	•
Intensiv bagning	•
Kager, special	•
Over-undervarme	•
Overvarme	•
Undervarme	•
Grill med ventilation	•
ECO-varmluft	•
ECO-dampprogram	•
Opvarmning af tallerkener	•
Specialanvendelser	•
Betjeningskomfort	
Miele@home	•
Display	M Touch
Bevægelsessensor MotionReact	•
MotionReact: Lys tændes ved registrering af bevægelse	•
MotionReact: Display tændes ved registrering af bevægelse	•

## DGC 7860 HC Pro

Dampovn med ovnfunktion

til damptilberedn., bagning, stegning med trådløst stegetermometer + HydroClean.



EAN: 4002516636335 / Materiale nummer: 12091820 /

Gammelt materiale nummer: 23786049NER

MotionReact: Kvittring via akustisk signal ved registrering af bevægelse

MotionReact: Genkendelse af møbelfront

SoftOpen

SoftClose

MultiLingua

MyMiele

Show me how

Motoriseret betjeningspanel

Mængde-uafhængig tilberedning

Damptilberedning på op til 4 trin samtidig

Automatisk menutilberedning

Dampreduktion i slutningen af tilberedningstiden

Polyfone signaltoner

Visning af klokkeslæt

Visning af dato

Minutur

Programmering af starttidspunkt for tilberedning

Programmering af sluttidspunkt for tilberedning

Programmering af tilberedningstid

Visning af faktisk temperatur

Indstillet temperatur

Signaltoner ved opnåelse af den indstillede tempera

Temperaturforslag

Egne programmer

Sabbat-program

Individuelle indstillinger

### Effektivitet og bæredygtighed

Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)

A+

### Plejekomfort

Overflade i CleanSteel

Ovnrum i rustfrit stål med linjestructur

Nedklappeligt grillvarmelegeme

Ekstern dampgenerator

HydroClean

Vedligeholdelsesprogrammer

Plejeprogram, ibrødsætning

Plejeprogram, skylning

Tøringsprogram til ovnrums

Ovnribber med snaplås

Udtagelige ovnribber

Afkalkning

CleanGlass-dør

### Damp teknologi/vandforsyning

DualSteam

Vandbeholdning til ca. 90 minutters tilberedningst

3,30

Beholder til frisk vand, volumen i L

1,4

Beholder til frisk vand bag det motoriserede betjeningspanel

Kondensvandbeholder bag betjeningspanel

Afløbsfilter

DGC 7860 HC Pro

Dampovn med ovnfunktion

til damptilberedn., bagning, stegning med trådløst stegetermometer + HydroClean.

EAN: 4002516636335 / Materiale nummer: 12091820 /  
Gammelt materiale nummer: 23786049NER

<b>Sikkerhed</b>	
Kølesystem til kølig front	•
Sikkerhedsafbryder	•
Lås	•
Dampkølesystem	•
Spærring af taster	•
<b>Tekniske data</b>	
Ovnkapacitet i l	67
Antal hylder	4
Mærkning af ribbehøjde	•
Dørens yderposition	nederst
Ovnlys	BrilliantLight
Temperaturer ovnfunktion min. i °C	30
Temperaturer ovnfunktion maks. i °C	230
Temperaturer dampfunktion min. i °C	40
Temperaturer dampfunktion maks. i °C	100
Nichebredde min. i mm	560
Nichebredde maks. i mm	568
Nichehøjde min. i mm	590
Nichehøjde maks. i mm	595
Nichedybde i mm	550
Mål (B x H x D) i mm	595 x 596 x 567
Produktbredde i mm	595
Produkt højde i mm	596
Produkt dybde i mm	567
Vægt i kg	46,4
Samlet tilslutningsværdi i kW	3,45
Spænding i V	230
Frekvens i Hz	50
Sikring i A	16
Faseantal	1
Tilslutningsledning med netstik	•
Tilslutningsledningens længde i m	2
Udskift pæren	Service
<b>Medfølgende tilbehør</b>	
Bradepande med PerfectClean	1
Bage- og stegerist med PerfectClean	1
FlexiClip-udtræk med PerfectClean (par)	1
Udtagelige ribber	1
Fade i rustfrit stål med huller	2
Fade i rustfrit stål uden huller	1
HydroClean-rengøringsmiddel	1
Afkalkningstabs	2

DGC 7860 HC Pro

Dampovn med ovnfunktion

til damptilberedn., bagning, stegning med trådløst stegetermometer + HydroClean.



EAN: 4002516636335 / Materiale nummer: 12091820 /  
Gammelt materiale nummer: 23786049NER

#### Tilgængelige displaysprog


Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, portugês,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά, , , ,  
,


## DGC 7860 HC Pro

Dampovn med ovnfunktion


til damptilberedn., bagning, stegning med trådløst stegetermometer + HydroClean.




DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7, H28B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, installation drawing




ESW7x20, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings




ESW7x10, EVS7010, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings




built-in DGC XXL, installation drawing




built-in DGC XXL build-under, installation drawing



screw joint DGC XXL, installation drawing



DGC7x4x Schwenkbereich der Blende, installation drawings



side view DGC XXL, installation drawings