

H 7145 BM

Kompaktovn med mikrobølger

i elegant, sort design med automatikprogrammer og kombi-funktioner.



- Display med sensorbetjening – DirectSensor S
- Nem rengøring – ovnrum med PerfectClean og linnedstruktur
- Hurtigere og mere ensartede resultater – Quick & Gentle
- Produkt med wi-fi – Miele@home
- Nå i mål med ét tryk på en knap – Quick-MW og Popcorn

EAN: 4002516605027 / Materiale nummer: 12097500 /
Gammelt materiale nummer: 22714526NER

Konstruktion	
Kabinetfarve	Obsidiansort
Konstruktion og design	
Indbygningsovn med mikrobølger	•
BlackLine	•
Fordele	
Quick & Gentle	•
Hurtig opvarmning	•
Varmholdning	•
Opvarmningsformer	
Optøning	•
Automatikprogrammer	•
Stegeautomatik	•
Eco-varmluft	•
Grill	•
Varmluft plus	•
Mikrobølger	•
Mikrobølgeovn med stegeautomatik	•
Mikrobølgeovn med grill	•
Mikrobølgeovn med varmluft plus	•
Mikrobølgeovn med grill med recirkulation	•
Grill med recirkulation	•
Betjeningskomfort	
Miele@home	•
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Popcornfunktion	•
Visning af klokkeslæt	•
Ursynkronisering	•
Minutur	•
Programmering af starttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af sluttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af tilberedningstid	•
Visning af faktisk temperatur	•
Indstillet temperatur	•
Signaltone ved opnåelse af den indstillede tempera	•
Temperaturforslag	•
Forslag mikrobølgeeffekt	•
Quick-mikrobølge	•
Individuelle indstillinger	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Automatisk udnyttelse af restvarme	•
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,5
Energiforbrug i standbytilstand i W	1,0
Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand i W	2,0
Tid i min. til automatisk skift til standbytilstand	20
Tid i minutter til automatisk skift til netværksforbundet standbytilstand	20

H 7145 BM

Kompaktovn med mikrobølger

i elegant, sort design med automatikprogrammer og kombi-funktioner.



EAN: 4002516605027 / Materiale nummer: 12097500 /

Gammelt materiale nummer: 22714526NER


Tid i min. til automatisk slukket tilstand 20

Plejekomfort	
Ovnrum i rustfrit stål med linjestruktur	•
Nedklappeligt grillvarmelegeme	•
CleanGlass-dør	•
Sikkerhed	
Kølesystem til kølig front	•
Sikkerhedsafbryder	•
Sikkerhed mod uønsket betjening	•
Tekniske data	
Ovnkapacitet i l	43
Antal hylder	3
Antal ribber ovnrum 1	3
Antal ribber ovnrum 2	3
Ovnrumsbelysning	1 LED-spot
Temperaturer i °C	30-225
Temperaturer min. i °C	30
Temperaturer maks. i °C	225
Elektronisk styret mikrobølgeeffekt	•
Mikrobølgeeffekt i W	
Nichebredde min. i mm	560
Nichebredde maks. i mm	568
Nichehøjde min. i mm	450
Nichehøjde maks. i mm	452
Nichedybde i mm	550
Produktbredde i mm	595
Produkthøjde i mm	456
Produktdybde i mm	568
Vægt i kg	36,0
Samlet tilslutningsværdi i kW	2,70
Spænding i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Sikring i A	16
Faseantal	1
Tilslutningsledning med netstik	•
Tilslutningsledningens længde i m	2,00
Udskift pæren	Service
Medfølgende tilbehør	
Bage- og stegerist med PerfectClean	1
Glasbradepande	1
Tilgængelige displaysprog	
Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


H 7145 BM

Kompaktovn med mikrobølger


i elegant, sort design med automatikprogrammer og kombi-funktioner.




side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing



H7x40BM/BMX, installation drawings, GB, AUS



side view H7000 BM build-under, installation drawings



H7x65BP, H7145BM, H7165B, H7365B, H2756B,
H2765B/BP, DGC7151, DGC7351 installation drawings