

WEF664 WCS TDos&8kg  
 Frontbetjent W1-vaskemaskine:  
 Med TwinDos og 1600 o/m til optimal vask.



- Præcis og automatisk vaskemiddeldosering med TwinDos®
- Maksimal centrifugerings-effekt – 1600 o/m
- Ekstra udglatning reducerer folder og sparer op til 50 % tid og kræfter#
- Miele@home – intelligent netværkstilslutning\*
- Eksklusivt CapDosing-sortiment til forskellige tekstiler og pletter

\* Ekstra digitalt tilbud fra Miele. Alle smart-enheder kan anvendes med System Miele@home. Afhængigt af model og land kan funktionen variere.



EAN: 4002516611158 / Materiale nummer: 12135310 /  
 Gammelt materiale nummer: 11EF6641NDS

<b>Konstruktion</b>	
Kan opstilles som søjle	•
Side-by-side	•
Kan skubbes ind under	•
Kan underbygges	•
Dørhængsling	højre
<b>Konstruktion</b>	
Variant	W1 Chrome Edition
Frontbetjent	•
<b>Centrifugering</b>	
Maks. centrifugeringshastighed	1600
Flydeslut	•
Funktion "ingen centrifugering"	•
<b>Design</b>	
Kabinetfarve	Lotushvid
Betjeningspanelets farve	Lotushvid
Farve på drejeknap	Lotushvid / ring, krom
Afskærmningsdesign	lige
Betjeningsmåde	Programvælger
Display	DirectSensor hvid, 7 segmenter
<b>Rengørings-effekt</b>	
Automatisk vaskemiddeldosering TwinDos	•
Portionstilpasset dosering CapDosing	•
<b>Skånsom tøjvask</b>	
SoftCare-tromle	•
Kapacitet i kg	8,0
<b>Betjeningskomfort</b>	
Netværkstilslutning med Miele@home	•
Startforvalg op til 24 h	•
Display med resttidsvision	•
AutoClean-vaskemiddelkammer	•
AddLoad	•
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	A
Vægtet energiforbrug pr. 100 programforløb for vaskecyklussen i kWh	47
Vægtet vandforbrug pr. programforløb i liter	47
Centrifugeringsenergi-klasse	A
Lydniveaueffektivitet (ved centrifugering)	A
Lydniveau ved centrifugering i dB(A) re1pW	69
Programtid ECO 40-60 ved nominel kapacitet	219
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,40
Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand i W	0,80
Vask ved lave temperaturer "koldt" og "20°C"	•
Mængdeautomatik	•
Flowmeter	•
Skumregulering	•
ProfiEco Motor	•

WEF664 WCS TDos&8kg  
 Frontbetjent W1-vaskemaskine:  
 Med TwinDos og 1600 o/m til optimal vask.



EAN: 4002516611158 / Materiale nummer: 12135310 /  
 Gammelt materiale nummer: 11EF6641NDS

<b>Vaskeprogrammer</b>	
Bomuld	•
Bomuld med forvask	•
Strygelet	•
Finvask	•
Skjorter	•
Uld (håndvask)	•
Express 20	•
Mørkt/Jeans	•
Imprægnering	•
Pumpe/centrifugering	•
ECO 40-60	•
<b>Tilvalg vask</b>	
Kort	•
Udglatning med damp	•
Summer	•
<b>Kvalitet</b>	
Kontravægte i støbejern	•
<b>Sikkerhed</b>	
Vandbeskyttelsessystem	Watercontrol-System
PIN-kode lås	•
Optisk interface	•
<b>Tekniske data</b>	
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (højde)	850
Mål i mm (dybde)	636
Dybde ved åbnet dør i mm	1054
Produktdybde i mm uden dør (til underbygning)	600
Vægt i kg	94
Samlet tilslutningsværdi i kW	2,10-2,40
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Frekvens i HZ	50
Ledningslængde i m	2
<b>Medfølgende tilbehør</b>	
3 kapsler	•
Patron UltraPhase 1	•
Værdibevis til 5 patroner Miele UltraPhase	•