

WSD164 WCS 9kg

Frontbetjent W1-vaskemaskine:

Med Miele@home og en kapacitet på 9 kg.



- Testet til 20 års perfekt tøjpleje
- Spar energi i den bedste energieffektivitetsklasse A
- Miele@home – intelligent netværkstilslutning*
- Eksklusivt CapDosing-sortiment til forskellige tekstiler og pletter
- Vores SoftCare-tromle sikrer skånsom tøjvask

* Ekstra digitalt tilbud fra Miele. Alle smart-enheder kan anvendes med System Miele@home. Afhængigt af model og land kan funktionen variere.



EAN: 4002516610984 / Materiale nummer: 12135340 /
Gammelt materiale nummer: 11SD1641NDS

Konstruktion	
Kan opstilles som søjle	•
Side-by-side	•
Kan skubbes ind under	•
Dørhængsling	højre
Konstruktion	
Variant	W1 White Edition
Frontbetjent	•
Centrifugering	
Maks. centrifugeringshastighed	1400
Flydeslut	•
Funktion "ingen centrifugering"	•
Design	
Kabinetfarve	Lotushvid
Betjeningspanelets farve	Lotushvid
Dørdesign	Lotushvid
Farve på drejeknap	Lotushvid
Afskærmningsdesign	5° hældning
Betjeningsmåde	Programvælger
Display	DirectSensor gul, 7 segmenter
Rengøringseffekt	
Portionstilpasset dosering CapDosing	•
Skånsom tøjvask	
SoftCare-tromle	•
Kapacitet i kg	9,0
Betjeningskomfort	
Netværkstilslutning med Miele@home	•
Startforvalg op til 24 h	•
Display med resttidsvisning	•
AutoClean-vaskemiddelkammer	•
AddLoad	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	A
Vægtet energiforbrug pr. 100 programforløb for vaskecyklussen i kWh	49
Vægtet vandforbrug pr. programforløb i liter	49
Centrifugeringsenergi klasse	B
Lydniveaurog klasse (ved centrifugering)	A
Lydniveau ved centrifugering i dB(A) re1pW	70
Programtid ECO 40-60 ved nominel kapacitet	209
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,30
Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand i W	0,60
Vask ved lave temperaturer "koldt" og "20°C"	•
Mængdeautomatik	•
Flowmeter	•
Skumregulering	•
ProfiEco Motor	•
Vaskeprogrammer	
Bomuld	•

WSD164 WCS 9kg

Frontbetjent W1-vaskemaskine:

Med Miele@home og en kapacitet på 9 kg.




EAN: 4002516610984 / Materiale nummer: 12135340 /


Gammelt materiale nummer: 11SD1641NDS

Strygelet	•
Finvask	•
Skjorter	•
Uld (håndvask)	•
Express 20	•
Mørkt/Jeans	•
Imprægnering	•
Pumpe/centrifugering	•
ECO 40-60	•
Tilvalg vask	
Kort	•
Forvask	•
Vand plus	•
Ekstra skylning	•
Udglatning med damp	•
Summer	•
Kvalitet	
Kontravægte i støbejern	•
Sikkerhed	
Vandbeskyttelsessystem	Watercontrol-System
Børnesikring	•
PIN-kode lås	•
Optisk interface	•
Tekniske data	
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (højde)	850
Mål i mm (dybde)	636
Dybde ved åbnnet dør i mm	1054
Vægt i kg	85
Samlet tilslutningsværdi i kW	2,10-2,40
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Frekvens i HZ	50
Ledningslængde i m	2


WSD164 WCS 9kg
Frontbetjent W1-vaskemaskine:
Med Miele@home og en kapacitet på 9 kg.




W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm