

WWF664 WCS TDos&8kg

Frontbetjent W1-vaskemaskine:

A | 8 kg | 1600 o/min | Automatisk dosering | Miele@home | CapDosing



- Testet til 20 års perfekt tøjpleje
- Spar energi i den bedste energieffektivitetsklasse A
- Præcis og automatisk vaskemiddeldosering med TwinDos®
- Tilvalgt Udglatning reducerer folder og sparer op til 50 % tid og kræfter
- Maksimal centrifugerings-effekt – 1600 o/m



EAN: 4002516611172 / Materiale nummer: 12135360 /
Gammelt materiale nummer: 11WF6641NDS

Konstruktion	
Kan opstilles som søjle	•
Side-by-side	•
Kan skubbes ind under	•
Dørhængsling	højre
Konstruktion	
Variant	W1 White Edition
Frontbetjent	•
Centrifugering	
Maks. centrifugeringshastighed	1600
Flydeslut	•
Funktion "ingen centrifugering"	•
Design	
Kabinetfarve	Lotushvid
Betjeningspanelets farve	Lotushvid
Dørdesign	Obsidiansort med kromring
Farve på drejeknap	Lotushvid / ring, krom
Afskærmningsdesign	5° hældning
Betjeningsmåde	Programvælger
Display	DirectSensor hvid, 7 segmenter
Rengørings-effekt	
Automatisk vaskemiddeldosering TwinDos	•
Portionstilpasset dosering CapDosing	•
Skånsom tøjvask	
SoftCare-tromle	•
Kapacitet i kg	8,0
Betjeningskomfort	
Netværkstilslutning med Miele@home	•
Startforvalg op til 24 h	•
Display med resttidsvisning	•
AutoClean-vaskemiddelkammer	•
AddLoad	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	A
Vægtet energiforbrug pr. 100 programforløb for vaskecyklussen i kWh	47
Vægtet vandforbrug pr. programforløb i liter	47
Centrifugeringsenergi-klasse	A
Lydniveaueffektivitet (ved centrifugering)	A
Lydniveau ved centrifugering i dB(A) re1pW	69
Programtid ECO 40-60 ved nominel kapacitet	219
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,40
Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand i W	0,80
Vask ved lave temperaturer "koldt" og "20°C"	•
Mængdeautomatik	•
Flowmeter	•
Skumregulering	•
ProfiEco Motor	•

WWF664 WCS TDos&8kg

Frontbetjent W1-vaskemaskine:

A | 8 kg | 1600 o/min | Automatisk dosering | Miele@home | CapDosing



EAN: 4002516611172 / Materiale nummer: 12135360 /

Gammelt materiale nummer: 11WF6641NDS

Vaskeprogrammer	
Bomuld	•
Bomuld med forvask	•
Strygelet	•
Finvask	•
Skjorter	•
Uld (håndvask)	•
Express 20	•
Mørkt/Jeans	•
Imprægnering	•
Pumpe/centrifugering	•
ECO 40-60	•
Tilvalg vask	
Kort	•
Udglatning med damp	•
Summer	•
Kvalitet	
Kontravægte i støbejern	•
Sikkerhed	
Vandbeskyttelsessystem	Watercontrol-System
PIN-kode lås	•
Optisk interface	•
Tekniske data	
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (højde)	850
Mål i mm (dybde)	643
Dybde ved åbnet dør i mm	1077
Vægt i kg	94
Samlet tilslutningsværdi i kW	2,10-2,40
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Frekvens i HZ	50
Ledningslængde i m	2
Medfølgende tilbehør	
3 kapsler	•
Patron UltraPhase 1	•
Værdibevis til 5 patroner Miele UltraPhase	•

WWF664 WCS TDos&8kg

Frontbetjent W1-vaskemaskine:

A | 8 kg | 1600 o/min | Automatisk dosering | Miele@home | CapDosing



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm