

KFN 4898 AD

Fritstående køle-/fryseskab

til længste friskhed og bedste komfort, pga. PerfectFresh Active og Freeze&Cool.



- 5x længere frisk med aktiv befugtning – PerfectFresh Active
- Fleksibel udnyttelse af frysedelen – Freeze&Cool
- Individuelt justerbar glashyldebelysning med FlexiLight 2.0
- Selv grebsfri produkter kan let åbnes med Click2open
- Ingen rim på frysevarerne – ingen afrimning takket være NoFrost



EAN: 4002516612452 / Materiale nummer: 12156960 /  
Gammelt materiale nummer: 38489815EU1

<b>Produktkategori</b>	
Køle-/fryseskabe	•
<b>Konstruktion</b>	
Fritstående	•
Hængslingsside	til højre
Hængslingsside kan ændres	•
<b>Design</b>	
Kabinetfarve	sølv
Frontfarve	Brillanthvid glas
Belysningsart	FlexiLight 2,0
Belysning i frysezone	LED
Lys ventilator	•
Belyst kølesystem	•
<b>Betjeningskomfort</b>	
Netværk med Miele @ home	•
Friskhedssystem	PerfectFresh Active
Freeze&Cool	•
Aktiv befugtning af øverste skuffe	•
Finindstilling indvendig dør	•
ComfortClean	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
XL-model	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Hjælp til døråbning	Click2open
<b>Styring</b>	
Elektronisk temperaturvisning og -indstilling	FreshTouch
Præcis indstilling	Køle- og frysetemperatur
Køledel kan frakobles	Ja
Frysedel kan deaktiveres	•
Uafhængig temperaturindstilling af køle- og frysezone	Ja
SuperKøl	•
SuperFrost	•
Antal temperaturzoner	3
Sabbat-mode	•
Party-Modus	•
Holiday-Modus	•
<b>Køleskab/-zone</b>	
Antal hylder	4
heraf delbare hylder (FlexiBoard)	1
deraf belyst	2
Flaskehylde i krommetal	•
Antal PerfectFresh-skuffer	2
Antal indvendige dørstativ til konserver	2
Flaskehylde i dør	1
Dørhylder	3

KFN 4898 AD

Fritstående køle-/fryseskab

til længste friskhed og bedste komfort, pga. PerfectFresh Active og Freeze&Cool.



EAN: 4002516612452 / Materiale nummer: 12156960 /


Gammelt materiale nummer: 38489815EU1

<b>Fryseskab/-zone</b>	
Antal fryseskuffer	3
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	A
Energiforbrug pr. år i kWh	115,34
Energiforbrug i 24 h i kWh	0,31
<b>Sikkerhed</b>	
Lås	•
Akustisk døralarm	•
Akustisk temperaturalarm	•
Optisk døralarm	•
Optisk temperaturalarm	•
Visning af netudfald i fryseskab	•
<b>Tekniske data</b>	
Produktbredde i mm	600
Produkt højde i mm	2015
Produkt dybde i mm	682
Vægt in kg	84,9
Kølezone i l	259
heraf PerfectFresh-zone i liter	99
4-stjernet fryseboks	103
Nettokapacitet i alt i l	362
Opbevaringstid ved fejl i t.	24
Frysekapacitet i h/kg	10,00
Lydniveaunklasse (A-D)	B
Lydniveau i dB(A) re1pW	33
Strømforbrug i milliampere (mA)	1400
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Faseantal	1
Frekvens in Hz	50-60
<b>Medfølgende tilbehør</b>	
Æggebakke	•
Sorteringsboks PerfectFresh	•
Isterningbakke	•


## KFN 4898 AD

Fritstående køle-/fryseskab


til længste friskhed og bedste komfort, pga. PerfectFresh Active og Freeze&Cool.




KFN4395DD, KFN4393FD, KFN4393DD, KFN4795DD bb, KFN4795CD bb, KFN4898CD, installation (footnote\*)



KFN4898AD, KFN4898CD, KFN4795DD bb, KFN4795CD bb, installation sketch (footnote\*) (installation drawings)



Integrating freestanding refrigeration appliance in a run of kitchen units, bb, brws, bs, grgr (\*Fußnote)



KFN4795CD bb, KS4783DD obsw/matt, KFN4898AD grgr, KFN4799AD obsw/matt 125 Gala Edition, top view (installation drawings)