

G 5133 SCU Excellence
Opvaskemaskine til underbygning
i den kendte Miele-kvalitet til en attraktiv pris.



- Bedste resultater på under en time – QuickPowerWash
- Spar op til 50 % energi med Miele's varmtvandsstilslutning
- Friskvandsopvaskemaskiner – så lavt som 6.0 l vandforbrug i automatikprogrammet
- Særlig nem åbning og lukning af døren – ComfortClose
- Mere fleksibilitet og plads til dit service – højdejusterbar overkurv
- Praktisk, gode resultater og perfekt til hverdagsbrug – ExtraComfort kurve



EAN: 4002516613688 / Materiale nummer: 12158780 /
Gammelt materiale nummer: 21513337NER

Konstruktion	
Opvaskemaskine til underbygning	•
60 cm bred opvaskemaskine	•
Design	
Betjeningspanelets farve	Rustfrit stål CleanSteel
Betjeningspanel	Lige panel
Betjeningsart	Programvælger
Display	3-cifret 7-segment display
Displayfarve	Gul
Komfort	
Hjælp til lukning af døren	ComfortClose
Angivelse af resttid	•
Startforvalg op til 24 timer	•
Funktionskontrol	akustisk, Display
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	D
Vandforbrug på program "Automatic" i l fra	6,0
Vandforbrug ECO-program pr. programforløb i liter	8,5
Energiforbrug på program ECO i kWh	0,84
Energiforbrug ECO-program pr. 100 programforløb i kWh	84
Forbrugsværdier med ThermoSpare® på program ECO i kWh	0,57
ECO-programmets varighed i minutter	265
Lydniveaueklasse	C
Lydniveau i dB(A)	45
EcoPower-teknologi	•
Godkendt hygiejne	•
ThermoSpare®	•
Resultat	
Friskvandsopvaskemaskine	•
BrilliantGlassCare	•
Opvaskeprogrammer	
ECO	•
Automatic	•
Intensiv 75°C	•
Automatic skåne	•
QuickPowerWash	•
Tilvalg	
Ekspres	•
Opvask Plus	•
Ekstra tørt	•
Kurvedesign	
Bestikplacering	Bestikbakke
FlexCare-glasholder	2
FlexCare-klaphylde	1
Kurvedesign	EkstraComfort
Antal kuverter	14
Sikkerhed	
Waterproof-system	•
Børnesikring	•

G 5133 SCU Excellence
Opvaskemaskine til underbygning
i den kendte Miele-kvalitet til en attraktiv pris.



EAN: 4002516613688 / Materiale nummer: 12158780 /
Gammelt materiale nummer: 21513337NER

Tekniske data

Nichebredde i mm min.	600
Nichebredde i mm maks.	600
Nichehøjde i mm min.	805
Nichehøjde i mm maks.	870
Nichedybde i mm	570
Maskinbredde i mm	598
Maskinhøjde i mm	805
Maskindybde i mm	570
Maskindybde i cm ved åben dør	116,5
Nettovægt i kg	45,0
Samlet tilslutningsgværdi i kW	2,00
Spænding i V	230
Sikring i A	10
Antal faser	1
Elektrisk frekvens standard	50
Vandtilførselsslængens længde i m	1,50
Vandafløbsslængens længde i m	1,50
Ledningslængde i m	1,70

Medfølgende tilbehør

1 x pakke UltraTabs (20 stk)	•
Voucher til 1 x pakke UltraTabs (20 stk.) eller 3 pakker (60 tabs i hver) til specialpris	•

G 5133 SCU Excellence
Opvaskemaskine til underbygning
i den kendte Miele-kvalitet til en attraktiv pris.



G7000, built under, dishwasher, 60cm (installation drawing)