

G 5360 SCVi Active Plus
 Fuldintegrerbar opvaskemaskine
 til optimale tørreresultater takket være AutoOpen-tørring.



- Bedste resultater på under en time – QuickPowerWash
- Spar desuden op til 50 % strøm – varmtvandsstilslutning
- Friskvandsopvaskemaskine – fra 6.0 l i Automatic-programmet
- Fleksibel og stabil anbringelse – kurvedesign Comfort
- Maksimal fleksibilitet – højdeindstillelig overkurv



EAN: 4002516613947 / Materiale nummer: 12159010 /
 Gammelt materiale nummer: 21536062NER

| Konstruktion | |
|---|----------------------------|
| Fuldintegrerbar opvaskemaskine | • |
| 60 cm bred opvaskemaskine | • |
| Design | |
| Betjeningspanelets farve | Rustfrit stål |
| Betjeningspanel | Fuldintegreret panel |
| Betjeningsart | Programvælger |
| Display | 3-cifret 7-segment display |
| Displayfarve | Hvid |
| Komfort | |
| Hjælp til lukning af døren | ComfortClose |
| Angivelse af resttid | • |
| Startforvalg op til 24 timer | • |
| Funktionskontrol | akustisk |
| Effektivitet og bæredygtighed | |
| Energieffektivitetsklasse (A-G) | C |
| Vandforbrug på program "Automatic" i l fra | 6,0 |
| Vandforbrug ECO-program pr. programforløb i liter | 8,4 |
| Energiforbrug på program ECO i kWh | 0,74 |
| Energiforbrug ECO-program pr. 100 programforløb i kWh | 74 |
| Forbrugsværdier med ThermoSpare® på program ECO i kWh | 0,40 |
| ECO-programmets varighed i minutter | 199 |
| Lydniveaurogklasse | B |
| Lydniveau i dB(A) | 43 |
| EcoPower-teknologi | • |
| Godkendt hygiejne | • |
| ThermoSpare® | • |
| Halv fyldning | • |
| Resultat | |
| Friskvandsopvaskemaskine | • |
| SensorDry | • |
| Turbo-termisk tørring med recirkulation | • |
| Aktiv kondensstørring | • |
| BrilliantGlassCare | • |
| Opvaskeprogrammer | |
| QuickPowerWash | • |
| ECO | • |
| Automatic | • |
| Intensiv 75°C | • |
| Automatic skåne | • |
| Tilvalg | |
| Ekspres | • |
| Opvask Plus | • |
| Ekstra tørt | • |
| Kurvedesign | |
| Bestikplacering | 3D MultiFlex-bakke |
| Ekstra bestikkurv | • |
| FlexCare-klaphylde | 1 |
| Kurvedesign | Comfort |

G 5360 SCVi Active Plus

Fuldintegrerbar opvaskemaskine

til optimale tørreresultater takket være AutoOpen-tørring.



EAN: 4002516613947 / Materiale nummer: 12159010 /

Gammelt materiale nummer: 21536062NER

Antal kuverter 14

| | |
|---|-------|
| Sikkerhed | |
| Waterproof-system | • |
| Tekniske data | |
| Nichebredde i mm min. | 600 |
| Nichebredde i mm maks. | 600 |
| Nichehøjde i mm min. | 805 |
| Nichehøjde i mm maks. | 870 |
| Nichedybde i mm | 550 |
| Maskinbredde i mm | 598 |
| Maskinhøjde i mm | 805 |
| Maskindybde i mm | 550 |
| Maskindybde i cm ved åben dør | 116,5 |
| Nettovægt i kg | 44,0 |
| Samlet tilslutningsgværdi i kW | 2,00 |
| Spænding i V | 230 |
| Sikring i A | 10 |
| Antal faser | 1 |
| Elektrisk frekvens standard | 50 |
| Vandtilførselsslængens længde i m | 1,50 |
| Vandafløbsslængens længde i m | 1,50 |
| Ledningslængde i m | 1,70 |
| Min. frontpladevægt i kg | 4,0 |
| Maks. frontpladevægt i kg | 11,0 |
| [kan efterbestilles via Miele Teknisk Service min.] | 8,0 |
| [kan efterbestilles via Miele Teknisk Service maks.] | 16,0 |
| Medfølgende tilbehør | |
| 1 x pakke UltraTabs (20 stk) | • |
| Voucher til 1 x pakke UltraTabs (20 stk) eller 9 pakker til en attraktiv pris | • |

G 5360 SCVi Active Plus
Fuldintegrerbar opvaskemaskine
til optimale tørreresultater takket være AutoOpen-tørring.



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)