

## G 5367 SCVi XXL Selection

### Fuldintegrerbar opvaskemaskine XXL

til optimale tørreresultater takket være AutoOpen-tørring.



- Bedste resultater på under en time – QuickPowerWash
- Innovativt design og største komfort – 3D-MultiFlex-bestikbakke
- Friskvandsopvaskemaskine – fra 6.0 l i Automatic-programmet
- Fleksibel og stabil anbringelse – kurvedesign Comfort
- Maksimal fleksibilitet takket være ekstra bestikkurv



EAN: 4002516613978 / Materiale nummer: 12159040 /  
Gammelt materiale nummer: 21536762NER

| Konstruktion  |                            |
|---|----------------------------|
| Fuldintegrerbar opvaskemaskine                        | •                          |
| 60 cm bred opvaskemaskine                             | •                          |
| XXL-opvaskemaskine                                    | •                          |
| Design  |                            |
| Betjeningspanelets farve                              | Rustfrit stål              |
| Betjeningspanel                                       | Fuldintegreret panel       |
| Betjeningsart   | Programvælger              |
| Display   | 3-cifret 7-segment display |
| Displayfarve  | Hvid                       |
| Komfort   |                            |
| Hjælp til lukning af døren                            | ComfortClose               |
| Angivelse af resttid                                  | •                          |
| Startforvalg op til 24 timer                          | •                          |
| Funktionskontrol                                      | akustisk                   |
| Effektivitet og bæredygtighed                         |                            |
| Energieffektivitetsklasse (A-G)                       | C                          |
| Vandforbrug på program "Automatic" i l fra            | 6,0                        |
| Vandforbrug ECO-program pr. programforløb i liter     | 8,4                        |
| Energiforbrug på program ECO i kWh                    | 0,74                       |
| Energiforbrug ECO-program pr. 100 programforløb i kWh | 74                         |
| Forbrugsværdier med ThermoSpare® på program ECO i kWh | 0,40                       |
| ECO-programmets varighed i minutter                   | 199                        |
| Lydniveaueffektivitet                                 | B                          |
| Lydniveau i dB(A)                                     | 44                         |
| EcoPower-teknologi                                    | •                          |
| ThermoSpare®  | •                          |
| Halv fyldning   | •                          |
| Resultat  |                            |
| Friskvandsopvaskemaskine                              | •                          |
| SensorDry   | •                          |
| Turbo-termisk tørring med recirkulation               | •                          |
| Aktiv kondensstørring                                 | •                          |
| BrilliantGlassCare                                    | •                          |
| Opvaskeprogrammer                                     |                            |
| QuickPowerWash  | •                          |
| ECO   | •                          |
| Automatic   | •                          |
| Intensiv 75°C   | •                          |
| Automatic skåne                                       | •                          |
| Tilvalg   |                            |
| Ekspres   | •                          |
| Opvask Plus   | •                          |
| Ekstra tørt   | •                          |
| Kurvedesign   |                            |
| Bestikplacering                                       | 3D MultiFlex-bakke         |
| Ekstra bestikkurv                                     | •                          |
| FlexCare-klaphylde                                    | 1                          |
| Kurvedesign   | Comfort                    |

## G 5367 SCVi XXL Selection

Fuldintegrerbar opvaskemaskine XXL

til optimale tørreresultater takket være AutoOpen-tørring.




EAN: 4002516613978 / Materiale nummer: 12159040 /  
Gammelt materiale nummer: 21536762NER

|   |       |
|---|-------|
| Antal kuverter  | 14    |
| <b>Sikkerhed</b>  |       |
| Waterproof-system   | •     |
| <b>Tekniske data</b>  |       |
| Nichebredde i mm min.   | 600   |
| Nichebredde i mm maks.  | 600   |
| Nichehøjde i mm min.  | 845   |
| Nichehøjde i mm maks.   | 910   |
| Nichedybde i mm   | 550   |
| Maskinbredde i mm   | 598   |
| Maskinhøjde i mm  | 845   |
| Maskindybde i mm  | 550   |
| Maskindybde i cm ved åben dør   | 120,5 |
| Nettovægt i kg  | 45,0  |
| Samlet tilslutningsgværdi i kW  | 2,00  |
| Spænding i V  | 230   |
| Sikring i A   | 10    |
| Antal faser   | 1     |
| Elektrisk frekvens standard   | 50    |
| Vandtilførselsslangens længde i m   | 1,50  |
| Vandafløbsslangens længde i m   | 1,50  |
| Ledningslængde i m  | 1,70  |
| Min. frontpladevægt i kg  | 4,0   |
| Maks. frontpladevægt i kg   | 11,0  |
| [kan efterbestilles via Miele Teknisk Service min.]                           | 7,0   |
| [kan efterbestilles via Miele Teknisk Service maks.]                          | 14,0  |
| <b>Medfølgende tilbehør</b>   |       |
| 1 x pakke UltraTabs (20 stk)  | •     |
| Voucher til 1 x pakke UltraTabs (20 stk) eller 9 pakker til en attraktiv pris | •     |

## G 5367 SCVi XXL Selection

Fuldintegrerbar opvaskemaskine XXL

til optimale tørreresultater takket være AutoOpen-tørring.



G7000, fully integrated dishwasher, XXL, 60cm (installation drawing)