


## G 5540 SCU SL Active

Opvaskemaskine til underbygning 45 cm  
i den kendte Miele-kvalitet til en attraktiv pris.



- Bedste resultater på under en time – QuickPowerWash
- Særlig nem åbning og lukning af døren – ComfortClose
- Spar desuden op til 50 % strøm – varmtvandsstilslutning
- Maksimal fleksibilitet – højdeindstillelig overkurv
- Fleksibel og stabil anbringelse – kurvedesign Comfort




EAN: 4002516614005 / Materiale nummer: 12159070 /  
Gammelt materiale nummer: 21554036NER

<b>Konstruktion</b>	
Opvaskemaskine til underbygning	•
45 cm bred opvaskemaskine	•
<b>Design</b>	
Betjeningspanelets farve	Brillanthvid
Betjeningspanel	Lige panel
Betjeningsart	Programvælger
Display	3-cifret 7-segment display
Displayfarve	Gul
<b>Komfort</b>	
Hjælp til lukning af døren	ComfortClose
Angivelse af resttid	•
Startforvalg op til 24 timer	•
Funktionskontrol	akustisk
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	E
Vandforbrug på program "Automatic" i l fra	6,0
Vandforbrug ECO-program pr. programforløb i liter	8,1
Energiforbrug på program ECO i kWh	0,70
Energiforbrug ECO-program pr. 100 programforløb i kWh	70
Forbrugsværdier med ThermoSpare® på program ECO i kWh	0,45
ECO-programmets varighed i minutter	295
Lydniveaueklasse	C
Lydniveau i dB(A)	45
EcoPower-teknologi	•
Godkendt hygiejne	•
ThermoSpare®	•
Halv fyldning	•
<b>Resultat</b>	
Friskvandsopvaskemaskine	•
Turbo-termisk tørring med recirkulation	•
<b>Opvaskeprogrammer</b>	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensiv 75°C	•
Automatic skåne	•
<b>Tilvalg</b>	
Kort	•
Ekspres	•
Opvask Plus	•
Ekstra tørt	•
<b>Kurvedesign</b>	
Bestikplacering	Bestikbakke
Kurvedesign	Comfort 45 cm
Antal kuverter	9
<b>Sikkerhed</b>	
Waterproof-system	•
Børnesikring	•

## G 5540 SCU SL Active

Opvaskemaskine til underbygning 45 cm

i den kendte Miele-kvalitet til en attraktiv pris.



EAN: 4002516614005 / Materiale nummer: 12159070 /  
Gammelt materiale nummer: 21554036NER


### Tekniske data

Nichebredde i mm min.	450
Nichebredde i mm maks.	450
Nichehøjde i mm min.	805
Nichehøjde i mm maks.	870
Nichedybde i mm	570
Maskinbredde i mm	448
Maskinhøjde i mm	805
Maskindybde i mm	570
Maskindybde i cm ved åben dør	116,5
Nettovægt i kg	40,8
Samlet tilslutningsværdi i kW	2,00
Spænding i V	230
Sikring i A	10
Antal faser	1
Elektrisk frekvens standard	50
Vandtilførselsslængens længde i m	1,50
Vandafløbsslængens længde i m	1,50
Ledningslængde i m	1,70


### Medfølgende tilbehør

1 x pakke UltraTabs (20 stk)	•
Voucher til 1 x pakke UltraTabs (20 stk) eller 9 pakker til en attraktiv pris	•

G 5540 SCU SL Active  
Opvaskemaskine til underbygning 45 cm  
i den kendte Miele-kvalitet til en attraktiv pris.



G7000, built under, dishwasher, 45cm (installation drawing)



G7000, built under, dishwasher, 45cm (installation drawing)