

DOS G 80 comfort

Doseringspumpe

med påfyldningsindikator til automatisk dosering af flydende rengøringsmiddel.



- Til dunke med en højde på op til 325 mm (op til dunkens åbning)
- ProCare-dunkens højde inkl. sugelanse: 390 mm
- Kan indstilles via opvaskemaskinens styring
- Fleksibel låsekappe (dækker DIN 50 og 51 gevind)
- Mindste bredde for åbning af dunk 31 mm

EAN: 4002516627944 / Materiale nummer: 12187270 /

Gammelt materiale nummer: 67747540D

Produktkategori	
Friskvandsopvaskemaskiner	•
Produkttilknytning	
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PLW 8604	•
Produktkategori	
Eksternt doseringssystem	•
Produktegenskaber	
Materiale	Kunststof
Farve	Hvid
ProCare-dunkens højde inkl. sugelanse i mm	390
Forsyningshastighed i ml/60 sek.	55
Sugelansens længde i mm	352
Længde doseringsslange til sugelanse i mm	1800
Længde doseringsslange fra produkt til doseringsmodul i mm	2850
Tilslutningsledningens længde til produkt i mm	2800
Minimum bredde beholderåbning i mm	31
Maksimum bredde beholderåbning i mm	60
Standard eltilslutning	
Faseantal	1
Nullleder	N
AC/DC	AC
Spænding i V	200-230
Frekvens i Hz	50
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,01
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	114
Udvendigt mål, nettobredde i mm	115
Udvendigt mål, nettodybde i mm	139
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	155
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	485
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	231
Nettovægt i kg	1,71
Bruttovægt i kg	2,11