

DOS G 80/1 comfort
Doseringspumpe
med påfyldningsindikator til automatisk dosering af flydende rengøringsmiddel.



- Til dunke med en højde på op til 214 mm (op til dunkens åbning)
- Dosering op til 55 Milliliter ml pr. minut
- Kan indstilles via opvaskemaskinens styring
- Fleksibel låsekappe (dækker DIN 50 og 51 gevind)

EAN: 4002516647980 / Materiale nummer: 12187290 /
Gammelt materiale nummer: 67747545D

Produktkategori	
Friskvandsopvaskemaskiner	•
Produkttilknytning	
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
Produktkategori	
Eksternt doseringssystem	•
Produktegenskaber	
Materiale	Kunststof
Farve	Grå, Hvid
Forsyningshastighed i ml/60 sek.	55
Sugelansens længde i mm	214
Længde doseringsslange til sugelanse i mm	1800
Længde doseringsslange fra produkt til doseringsmodul i mm	2850
Tilslutningsledningens længde til produkt i mm	2800
Minimum bredde beholderåbning i mm	31
Maksimum bredde beholderåbning i mm	60
Standard etilslutning	
Faseantal	1
Nulleleder	N
AC/DC	AC
Spænding i V	200-230
Frekvens i Hz	50
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,01
Sikring i A	0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	114
Udvendigt mål, nettobredde i mm	115
Udvendigt mål, nettodybde i mm	139
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	160
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	198
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	478
Nettovægt i kg	1,70
Bruttovægt i kg	2,56