


KM 7594 FR
Induktionskogeplade
med 2 PowerFlex-kogeområder til maksimal effekt




- Intuitivt, hurtigt valg via talrækker – SmartSelect
- 5 kogezone inkl. 4 PowerFlex-kogeområder og 28 cm kogezone
- 936 mm bred og ramme i rustfrit stål til indbygning oven på bordpladen
- Meget korte opkogstider – TwinBooster
- Kommunikation med emhætten – automatikfunktion Con@ctivity

EAN: 4002516653844 / Materiale nummer: 12198290 /
Gammelt materiale nummer: 26759400NER

Opvarmningsform	
Opvarmningsform	Induktion
Konstruktion	
Uafhængigt af ovnen	•
Design	
Elegant glaskeramisk overflade	•
Farve på glaskeramik	Sort
Ramme i rustfrit stål	•
Indbygning oven på bordplade	•
Kogezoneudstyr	
Antal kogezone	5
Antal kogeområder	2
PowerFlex-kogeområder	
Antal	4
Art	PowerFlex-kogezone
Størrelse i mm	Ø 150 – 230
Maks. ydeevne i W	2100
Maks. Booster-effekt i W	3000
Maks. TwinBooster-effekt i W	3650
1. Kogezone/kogeområde	
Position	til venstre
Type	PowerFlex-bro
Størrelse i mm	230x390
Maks. Booster-effekt i W	4800
Maks. ydeevne i W	3400
Maks. TwinBooster-effekt i W	7300
2. Kogezone/kogeområde	
Position	i midten
Type	vario-kogezone
Størrelse i mm	Ø 180-280
Maks. Booster-effekt i W	3000
Maks. ydeevne i W	2600
Maks. TwinBooster-effekt i W	3650
3. Kogezone/kogeområde	
Position	til højre
Type	PowerFlex-bro
Størrelse i mm	230x390
Maks. Booster-effekt i W	4800
Maks. ydeevne i W	3400
Maks. TwinBooster-effekt i W	7300
Betjeningskomfort	
Netværk med Miele @ home	•
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Registrering af gryde og grydestørrelse	•
Betjening via sensortaster	SmartSelect
Displayfarve	Gul
Permanent gryderegistrering	•
Stop&Go-funktion	•


KM 7594 FR
 Induktionskogeplade
 med 2 PowerFlex-kogeområder til maksimal effekt



EAN: 4002516653844 / Materiale nummer: 12198290 /
 Gammelt materiale nummer: 26759400NER

Lock&Wipe	•
Recall-funktion	•
Minutur	•
Frakoblingsautomatik på alle kogzoner	•
Opkogsautomatik	•
Varmholdning	•
Individuelle indstillingsmuligheder (fx signaler)	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,5
Energiforbrug i standby-tilstand i W	1,0
Energiforbrug i netværksforbundet standby-tilstand i W	2,0
Tid i min. til automatisk slukket tilstand	20
Tid i min. til automatisk skift til standby-tilstand	20
Tid i min. til automatisk skift til netværksforbundet standby-tilstand	20
Plejekomfort	
Meget rengøringsvenlig glaskeramik	•
Sikkerhed	
Sikkerhedsafbryder	•
Låsefunktion	•
Sikkerhed mod uønsket betjening	•
Integreret køleblæser	•
Overhedningssikring	•
Restvarme	•
Tekniske data	
Mål i mm (bredde)	936
Mål i mm (højde)	51
Mål i mm (dybde)	520
Udskæringsmål i mm (bredde) ved indbygning oven på bordplade	916 mm
Udskæringsmål i mm (dybde) ved indbygning oven på bordplade	500 mm
Indbygningshøjde med tilslutningsboks i mm	45
Vægt i kg	16
Samlet tilslutningsværdi i kW	11,00
Tilslutningslednings længde i m	1,4
Spænding i V	230
Frekvens i Hz	50-60
Medfølgende tilbehør	
Tilslutningsledning	Ja

KM 7594 FR
Induktionskogeplade
med 2 PowerFlex-kogeområder til maksimal effekt



KM 7594 FR (Installation drawing)