


## KM 7594 FL

### Induktionskogeplade

med ?? PowerFlex-kogeområder til maksimal effekt



- Meget korte opkogstider – TwinBooster
- Kommunikation med emhætten – automatikfunktion Con@ctivity
- Intuitivt, hurtigt valg via talrækker – SmartSelect
- 936 mm bred til indbygning oven på eller i plan med bordpladen
- ?? kogezone inkl. 4 PowerFlex-kogeområder og 28 cm kogezone


EAN: 4002516654896 / Materiale nummer: 12198300 /  
Gammelt materiale nummer: 26759470NER

<b>Design</b>	
Elegant glaskeramisk overflade	•
Indbygning i plan med bordplade	•
Indbygning oven på bordplade	•
<b>PowerFlex-kogeområder</b>	
Antal	4
Art	PowerFlex-kogezone
Størrelse i mm	Ø 150 – 230
Maks. ydeevne i W	2100
Maks. Booster-effekt i W	3000
Maks. TwinBooster-effekt i W	3650
<b>1. Kogezone/kogeområde</b>	
Position	til venstre
Type	PowerFlex-bro
Størrelse i mm	230x390
Maks. Booster-effekt i W	4800
Maks. ydeevne i W	3400
Maks. TwinBooster-effekt i W	7300
<b>2. Kogezone/kogeområde</b>	
Position	i midten
Type	vario-kogezone
Størrelse i mm	Ø 180-280
Maks. Booster-effekt i W	3000
Maks. ydeevne i W	2600
Maks. TwinBooster-effekt i W	3650
<b>3. Kogezone/kogeområde</b>	
Position	til højre
Type	PowerFlex-bro
Størrelse i mm	230x390
Maks. Booster-effekt i W	4800
Maks. ydeevne i W	3400
Maks. TwinBooster-effekt i W	7300
<b>Betjeningskomfort</b>	
Betjening via sensortaster	SmartSelect
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,5
Energiforbrug i standby-tilstand i W	1,0
Energiforbrug i netværksforbundet standby-tilstand i W	2,0
Tid i min. til automatisk slukket tilstand	20
Tid i min. til automatisk skift til standby-tilstand	20
Tid i min. til automatisk skift til netværksforbundet standby-tilstand	20
<b>Plejekomfort</b>	
Meget rengøringsvenlig glaskeramik	•
<b>Sikkerhed</b>	
Integreret kølblæser	•
<b>Tekniske data</b>	
Mål i mm (bredde)	936

KM 7594 FL

Induktionskogeplade

med ?? PowerFlex-kogeområder til maksimal effekt



EAN: 4002516654896 / Materiale nummer: 12198300 /

Gammelt materiale nummer: 26759470NER

Mål i mm (højde)	51
Mål i mm (dybde)	520
Udskæringsmål i mm (bredde) ved indbygning oven på bordplade	916 mm
Udskæringsmål i mm (dybde) ved indbygning oven på bordplade	500 mm
Indbygningshøjde med tilslutningsboks i mm	51
Indvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning	916
Indvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning	500
Vægt i kg	16
Udvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning	940
Udvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning	524
Samlet tilslutningsværdi i kW	11,00
Tilslutningslednings længde i m	1,4
Spænding i V	230
Frekvens i Hz	50-60
<b>Medfølgende tilbehør</b>	
Tilslutningsledning	Nej

