

G 7683 SCVi AutoDos K2O  
 Fuldintegrerbar opvaskemaskine  
 FrontFit for perfekte samlinger af dine køkkenprodukter



- Automatisk dosering – AutoDos med integreret PowerDisk
- Innovativt design og største komfort – 3D-MultiFlex-bestikbakke
- Enkleste kommunikation med produktet – Miele@home
- Automatisk døråbning efter 2 bankeslag – Knock2open
- Perfekt lys til nem opfyldning – BrilliantLight



EAN: 4002516643005 / Materiale nummer: 12205010 /  
 Gammelt materiale nummer: 21768362NER

<b>Konstruktion</b>	
Fuldintegrerbar opvaskemaskine	•
60 cm bred opvaskemaskine	•
<b>Design</b>	
Betjeningspanelets farve	CleanSteel/Obsidiansort
Betjeningspanel	Fuldintegreret panel
Betjeningsart	Softkeys
Display	Display med 1-linjes tekst
Displayfarve	Hvid
MultiLingua	•
<b>Komfort</b>	
Netværkstilslutning med Miele@home	•
Automatisk dosering med PowerDisk	•
Knock2open	•
Hjælp til lukning af døren	AutoClose
BrilliantLight	•
Angivelse af resttid	•
Startforvalg op til 24 timer	•
Funktionskontrol	optisk og akustisk
Indstilling af sprog i display	•
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	A
Vandforbrug på program "Automatic" i l fra	6,0
Vandforbrug ECO-program pr. programforløb i liter	8,4
Energiforbrug på program ECO i kWh	0,54
Energiforbrug ECO-program pr. 100 programforløb i kWh	54
Forbrugsværdier med ThermoSpare® på program ECO i kWh	0,29
ECO-programmets varighed i minutter	230
Lydniveaunklasse	B
Lydniveau i dB(A)	41
EcoFeedback	•
EcoPower-teknologi	•
Godkendt hygiejne	•
ThermoSpare®	•
Halv fyldning	•
<b>Resultat</b>	
Friskvandsopvaskemaskine	•
SensorDry	•
Turbo-termisk tørring med recirkulation	•
Aktiv kondensløstørring	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Opvaskeprogrammer</b>	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensiv 75°C	•
PowerWash	•
Automatic skåne	•
Hygiejne	•

G 7683 SCVi AutoDos K2O  
 Fuldintegrerbar opvaskemaskine  
 FrontFit for perfekte samlinger af dine køkkenprodukter



EAN: 4002516643005 / Materiale nummer: 12205010 /  
 Gammelt materiale nummer: 21768362NER

SolarSpar	•
Ekstra lydsvag 39 dB(A)	•
Pasta/paella	•
Uden overkurv 65°C	•
Ølglas, varm	•
Maskinpleje	•
<b>Tilvalg</b>	
AutoDos	•
IntenseZone	•
Ekspres	•
Opvask Plus	•
Ekstra tørt	•
<b>Kurvedesign</b>	
Bestikplacering	3D MultiFlex-bakke
FlexCare-glasholder	4
FlexCare-klaphylde	1
Kurvedesign	MaxiComfort
Antal kuverter	14
<b>Sikkerhed</b>	
Waterproof-system	•
Kontrolmeldinger i displayet for filter	•
<b>Tekniske data</b>	
Nichebredde i mm min.	600
Nichebredde i mm maks.	600
Nichehøjde i mm min.	805
Nichehøjde i mm maks.	870
Nichedybde i mm	550
Maskinbredde i mm	598
Maskinhøjde i mm	805
Maskindybde i mm	550
Maskindybde i cm ved åben dør	116,5
Nettovægt i kg	48,0
Samlet tilslutningsgværdi i kW	2,00
Spænding i V	230
Sikring i A	10
Antal faser	1
Elektrisk frekvens standard	50
Vandtilførselsslængens længde i m	1,50
Vandafløbsslængens længde i m	1,50
Ledningslængde i m	1,70
Min. frontpladevægt i kg	4,0
Maks. frontpladevægt i kg	11,0
[kan efterbestilles via Miele Teknisk Service min.]	7,0
[kan efterbestilles via Miele Teknisk Service maks.]	14,0
Udskift pæren	Service
<b>Tilgængelige displaysprog</b>	
Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage	dansk, deutsch, english (GB), español, français, norsk, suomi, svenska
<b>Medfølgende tilbehør</b>	
1 x PowerDisk	•

**Miele**


G 7683 SCVi AutoDos K2O  
Fuldintegrerbar opvaskemaskine  
FrontFit for perfekte samlinger af dine køkkenprodukter




EAN: 4002516643005 / Materiale nummer: 12205010 /  
Gammelt materiale nummer: 21768362NER  
Voucher til 6 x PowerDisk

•

G 7683 SCVi AutoDos K20  
Fuldintegrerbar opvaskemaskine  
FrontFit for perfekte samlinger af dine køkkenprodukter



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing), FrontFit