

G 7688 SCVi XXL AutoDos K2O
 Fuldintegreret opvaskemaskine XXL
 FrontFit for perfekte samlinger af dine køkkenprodukter



- Automatisk dosering – AutoDos med integreret PowerDisk
- Innovativt design og største komfort – 3D-MultiFlex-bestikbakke
- Enkleste kommunikation med produktet – Miele@home
- Automatisk døråbning efter 2 bankeslag – Knock2open
- Perfekt lys til nem opfyldning – BrilliantLight



EAN: 4002516643319 / Materiale nummer: 12205020 /
 Gammelt materiale nummer: 21768862NER

Konstruktion	
Fuldintegreret opvaskemaskine	•
60 cm bred opvaskemaskine	•
XXL-opvaskemaskine	•
Design	
Betjeningspanelets farve	Obsidiansort
Betjeningspanel	Fuldintegreret panel
Betjeningsart	Softkeys
Display	Display med 1-linjes tekst
Displayfarve	Hvid
MultiLingua	•
Komfort	
Netværkstilslutning med Miele@home	•
Automatisk dosering med PowerDisk	•
Knock2open	•
Hjælp til lukning af døren	AutoClose
BrilliantLight	•
Angivelse af resttid	•
Startforvalg op til 24 timer	•
Funktionskontrol	optisk og akustisk
Indstilling af sprog i display	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	A
Vandforbrug på program "Automatic" i l fra	6,0
Vandforbrug ECO-program pr. programforløb i liter	8,4
Energiforbrug på program ECO i kWh	0,54
Energiforbrug ECO-program pr. 100 programforløb i kWh	54
Forbrugsværdier med ThermoSpare® på program ECO i kWh	0,29
ECO-programmets varighed i minutter	230
Lydniveaueklasse	B
Lydniveau i dB(A)	41
EcoFeedback	•
EcoPower-teknologi	•
Godkendt hygiejne	•
ThermoSpare®	•
Halv fyldning	•
Resultat	
Friskvandsopvaskemaskine	•
SensorDry	•
Turbo-termisk tørring med recirkulation	•
Aktiv kondens tørring	•
BrilliantGlassCare	•
Opvaskeprogrammer	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensiv 75°C	•
PowerWash	•
Automatic skåne	•


G 7688 SCVi XXL AutoDos K2O
 Fuldintegrerbar opvaskemaskine XXL
 FrontFit for perfekte samlinger af dine køkkenprodukter




EAN: 4002516643319 / Materiale nummer: 12205020 /
 Gammelt materiale nummer: 21768862NER

Hygiejne	•
SolarSpar	•
Ekstra lydsvag 39 dB(A)	•
Pasta/paella	•
Uden overkurv 65°C	•
Ølglas, varm	•
Maskinpleje	•
Tilvalg	
AutoDos	•
IntenseZone	•
Ekspres	•
Opvask Plus	•
Ekstra tørt	•
Kurvedesign	
Bestikplacering	3D MultiFlex-bakke
FlexCare-glassholder	4
FlexCare-klaphylde	1
Kurvedesign	MaxiComfort
Antal kuverter	14
Sikkerhed	
Waterproof-system	•
Kontrolmeldinger i displayet for filter	•
Tekniske data	
Nichebredde i mm min.	600
Nichebredde i mm maks.	600
Nichehøjde i mm min.	845
Nichehøjde i mm maks.	910
Nichedybde i mm	550
Maskinbredde i mm	598
Maskinhøjde i mm	845
Maskindybde i mm	550
Maskindybde i cm ved åben dør	120,5
Nettovægt i kg	49,0
Samlet tilslutningsgværdi i kW	2,00
Spænding i V	230
Sikring i A	10
Antal faser	1
Elektrisk frekvens standard	50
Vandtilførselsslængens længde i m	1,50
Vandafløbsslængens længde i m	1,50
Ledningslængde i m	1,70
Min. frontpladevægt i kg	4,0
Maks. frontpladevægt i kg	12,0
Udskift pæren	Service
Tilgængelige displaysprog	
Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage	dansk, deutsch, english (GB), español, français, norsk, suomi, svenska
Medfølgende tilbehør	
1 x PowerDisk	•
Voucher til 6 x PowerDisk	•

G 7688 SCVi XXL AutoDos K20
Fuldintegrerbar opvaskemaskine XXL
FrontFit for perfekte samlinger af dine køkkenprodukter



G7000, fully integrated dishwasher, XXL, 60cm (installation drawing)



G7000, fully integrated dishwasher, XXL, 60cm (installation drawing), front fit