

PDR 516 SL ROP [EL IGS]

Aftrækstørretumbler, jerngrå sider, el

i SlimLine-design, med styring af restfugtigheden til perfekte tørreresultater.



- Nem indbygning – kun 711 mm bred
- Nem transport – mulighed for at køre under
- Meget korte programvarigheder diagonal luftstyring
- Præcis tørring af alle tekstiler – PerfectDry

EAN: 4002516658207 / Materiale nummer: 12260090 /
Gammelt materiale nummer: 52516001NWE

Konstruktion og udførelse	
Konstruktion	SlimLine
Serie	Professional
Front	Jerngrå
Betjeningspanelets farve	Rustfrit stål
Kapacitet i kg	16,0
Fyldningsmængde ved et fyldningsforhold på 1:25	12,0
Fyldningsmængde ved et fyldningsforhold på 1:18	16,0
Fyldningsforhold	1:18
Tromlevolumen i l	300,00
Tørresystem	Udluftning
Døråbning [Ø] i mm	520
Døråbningsvinkel i grader	180
Dørens yderposition	venstre
Tromle i rustfrit stål	•
SoftCare-tromle i rustfrit stål	Nej
Anvendelse	
Egnet til hoteller og restaurationsbranchen	•
Egnet til ældrecentre og plejehjem	•
Egnet til facility management	•
Egnet til vaskerier og rullestuer	•
Egnet til universiteter, skoler og daginstitutioner	•
Egnet til sygehuse	•
Egnet til idrætsklubber	•
Egnet til skønhedssaloner, wellness og fitness	•
Effektdata	
Maksimal fordampningseffekt i l/t	12,50
Specifikt energiforbrug i kWh/kg	0,55
Programvarighed i min.	31
Styring	
Styringstype	M Select benchmark
Programindstilling	Indstilling defin. Parameter
Programindstilling	Restfugtighedsstyret
Maks. startforvalg i timer	24
Resttidsvisning	•
Visning af programforløb	•
Panel med let forståelige	•
Standard eltilslutning	
Opvarmningsform	EI
Eltilslutning	3N AC 400V 50/60HZ
Varmeeffekt el i kW	13,50
Samlet tilslutning i kW	14,10
Sikring i A	25
Mål og vægt tørretumbler	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	1800
Udvendigt mål, nettobredde i mm	711
Udvendigt mål, nettodybde i mm	1089
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	1810
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	800
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	1180

PDR 516 SL ROP [EL IGS]

Aftrækstørretumbler, jerngrå sider, el

i SlimLine-design, med styring af restfugtigheden til perfekte tørreresultater.



EAN: 4002516658207 / Materiale nummer: 12260090 /

Gammelt materiale nummer: 52516001NWE

Nettovægt i kg	145,7
Bruttovægt i kg	159
Maksimal gulvbelastning i N/m ²	1664
Emissionsværdier	
Lydniveau på arbejdsplads	55 dB(A) re 20 µPa
Varmeafgivelse til rummet i MJ/t	1,70
Udstyr	
Intelligent tromlereversering	•
Frugfilter med stor overflade	•
PerfectDry	•
SoftLift-ribber	•
Funktionen Skåne	•
Åben sokkel	•
Tilbehør, der er produktafhængigt	•
Tilslutningsmuligheder	
Betalingsystem (ekstraudstyr)	•
Optisk grænseflade for serviceadgang	•
Frakobling ved spidsbelastning/energistyning	•
Wi-fi tørretumbler	•
Connector Box	•
LAN-modul (ekstraudstyr)	•
Normer og godkendelser	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Beskyttelse mod vandsprøjt IP X4	•
WEEE	•
UKCA	•
Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG	•