

## PDR 516 SL ROP [G GS]

Aftrækstørretumbler, sider galvaniseret, gasopvarmet  
i SlimLine-design, med styring af restfugtigheden til perfekte tørreresultater.



- Nem indbygning – kun 711 mm bred
- Nem transport – mulighed for at køre under
- Meget korte programvarigheder diagonal luftstyring
- Præcis tørring af alle tekstiler – PerfectDry

EAN: 4002516659365 / Materiale nummer: 12260370 /  
Gammelt materiale nummer: 52516005NWE

<b>Konstruktion og udførelse</b>	
Konstruktion	SlimLine
Serie	Professional
Front	Jerngrå
Betjeningspanelets farve	Rustfrit stål
Kapacitet i kg	16,0
Fyldningsmængde ved et fyldningsforhold på 1:25	12,0
Fyldningsmængde ved et fyldningsforhold på 1:18	16,0
Fyldningsforhold	1:18
Tromlevolumen i l	300,00
Tørresystem	Udluftning
Døråbning [Ø] i mm	520
Døråbningsvinkel i grader	180
Dørens yderposition	venstre
Tromle i rustfrit stål	•
SoftCare-tromle i rustfrit stål	Nej
<b>Anvendelse</b>	
Egnet til hoteller og restaurationsbranchen	•
Egnet til ældrecentre og plejehjem	•
Egnet til facility management	•
Egnet til vaskerier og rullestuer	•
Egnet til universiteter, skoler og daginstitutioner	•
Egnet til sygehuse	•
Egnet til idrætsklubber	•
Egnet til skønhedssaloner, wellness og fitness	•
<b>Effektdata</b>	
Maksimal fordampningseffekt i l/t	14,50
Specifikt energiforbrug i kWh/kg	0,65
Programvarighed i min.	27
<b>Styring</b>	
Styringstype	M Select benchmark
Programindstilling	Indstilling defin. Parameter
Programindstilling	Restfugtighedsstyret
Maks. startforvalg i timer	24
Resttidsvisning	•
Visning af programforløb	•
Panel med let forståelige	•
<b>Standard ertilslutning</b>	
Opvarmningsform	Gas
Ertilslutning	1N AC 230V 50/60HZ
Varmeeffekt ved gas i kW	18,00
Samlet tilslutning i kW	0,60
Sikring i A	10
<b>Mål og vægt tørretumbler</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	1800
Udvendigt mål, nettobredde i mm	711
Udvendigt mål, nettodybde i mm	1089
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	1810
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	800
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	1180

## PDR 516 SL ROP [G GS]

Aftrækstørretumbler, sider galvaniseret, gasopvarmet  
i SlimLine-design, med styring af restfugtigheden til perfekte tørreresultater.



EAN: 4002516659365 / Materiale nummer: 12260370 /  
Gammelt materiale nummer: 52516005NWE

Nettovægt i kg	149,7
Bruttovægt i kg	163
Maksimal gulvbelastning i N/m <sup>2</sup>	1704
<b>Emissionsværdier</b>	
Lydniveau på arbejdsplads	56 dB(A) re 20 µPa
Varmeafgivelse til rummet i MJ/t	1,70
<b>Udstyr</b>	
Intelligent tromlereversering	•
Frugfilter med stor overflade	•
PerfectDry	•
SoftLift-ribber	•
Funktionen Skåne	•
Åben sokkel	•
Tilbehør, der er produktafhængigt	•
<b>Tilslutningsmuligheder</b>	
Betalingsystem (ekstraudstyr)	•
Optisk grænseflade for serviceadgang	•
Frakobling ved spidsbelastning/energistyning	•
Wi-fi tørretumbler	•
Connector Box	•
LAN-modul (ekstraudstyr)	•
<b>Normer og godkendelser</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Beskyttelse mod vandsprøjt IP X4	•
DVGW-gas	•
WEEE	•
UKCA	•
Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG	•