

PDR 516 SL ROP [G IGS]

Aftrækstørretumbler, jerngrå sider, gas

i SlimLine-design, med styring af restfugtigheden til perfekte tørreresultater.



- Tromlevolumen 300.00 l , kapacitet 12.0 kg – 16.0 kg
- Nem indbygning – kun 711 mm bred
- Nem transport – mulighed for at køre under
- Meget korte
- Præcis tørring af alle tekstiler – PerfectDry

EAN: 4002516659372 / Materiale nummer: 12260460 /
Gammelt materiale nummer: 52516004NWE

Konstruktion og udførelse	
Konstruktion	Frontbetjent
Serie	SlimLine
Front	Jerngrå
Sidevægge	Pulverlakeret, jerngrå
Betjeningspanelets farve	Rustfrit stål
Fyldningsmængde ved et fyldningsforhold på 1:25	12,0
Fyldningsmængde ved et fyldningsforhold på 1:18	16,0
Tromlevolumen i l	300,00
Tørresystem	Aftræksluft
Døråbning [Ø] i mm	520
Døråbningsvinkel i grader	180
Dørens yderposition	venstre
Tromle i rustfrit stål	•
SoftCare-tromle i rustfrit stål	Nej
Anvendelse	
Egnet til hoteller og restaurationsbranchen	•
Egnet til ældrecentre og plejehjem	•
Egnet til facility management	•
Egnet til møntvaskerier	•
Egnet til private boliger og kollegier	•
Egnet til vaskerier og rullestuer	•
Egnet til universiteter, skoler og daginstitutioner	•
Egnet til sygehuse	•
Egnet til idrætsklubber	•
Egnet til skønhedssaloner, wellness og fitness	•
Effektdata	
Maksimal fordampningseffekt i l/t	14,5
Specifikt energiforbrug i kWh/kg	0,65
Programvarighed i min.	27
Styring	
Styringstype	M Select benchmark
Programindstilling	Indstilling af definerede parametre
Programindstilling	Restfugtighedsstyret
Maks. startforvalg i timer	24
Resttidsvisning	•
Panel med let forståelige	•
Standard eltilslutning	
Opvarmningsform	Gas
Eltilslutning	1N AC 230V 50/60HZ
Varmeeffekt ved gas i kW	18,00
Samlet tilslutning i kW	0,60
Sikring i A	10
Mål og vægt tørretumbler	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	1800
Udvendigt mål, nettobredde i mm	711
Udvendigt mål, nettodybde i mm	1089

PDR 516 SL ROP [G IGS]

Aftrækstørretumbler, jerngrå sider, gas

i SlimLine-design, med styring af restfugtigheden til perfekte tørreresultater.



EAN: 4002516659372 / Materiale nummer: 12260460 /

Gammelt materiale nummer: 52516004NWE

Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	1810
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	800
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	1180
Nettovægt i kg	149,7
Bruttovægt i kg	163
Maksimal gulvbelastning i N	1704
Emissionsværdier	
Lydniveau på arbejdsplads	56 dB(A) re 20 µPa
Varmeafgivelse til rummet i MJ/t	1,70
Udstyr	
Intelligent tromlereversering	•
Frugfilter med stor overflade	•
PerfectDry	•
SoftLift-ribber	•
Åben sokkel	•
Kommunikationsskakt	•
Tilbehør, der er produktafhængigt	•
Effektivitet	
Genbrugsandel i %	93
Tilslutningsmuligheder	
Betalingsystem (ekstraudstyr)	•
Optisk grænseflade for serviceadgang	•
Spidsbelastningsafbryder / energistyring (ekstra)	•
Wi-fi	•
Connector Box	•
LAN-modul (ekstraudstyr)	•
Normer og godkendelser	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Beskyttelse mod vandsprøjt IP X4	•
DVGW-gas	•
WEEE	•
UKCA	•
Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG	•