

PDR 516 SL TOP [G GS]

Aftrækstørretumbler, sider galvaniseret, gasopvarmet i SlimLine-model, med betjeningsvenlig tidsstyring.



- Nem indbygning – kun 711 mm bred
- Nem transport – mulighed for at køre under
- Meget korte programvarigheder diagonal luftstyring
- Nem håndtering – let at rengøre, stort frugfilter

EAN: 4002516659419 / Materiale nummer: 12260570 / Gammelt materiale nummer: 52516025NWE

Konstruktion og udførelse	
Konstruktion	SlimLine
Serie	Professional
Front	Jerngrå
Betjeningspanelets farve	Rustfrit stål
Kapacitet i kg	16,0
Fyldningsmængde ved et fyldningsforhold på 1:25	12,0
Fyldningsmængde ved et fyldningsforhold på 1:18	16,0
Fyldningsforhold	1:18
Tromlevolumen i l	300,00
Tørresystem	Udluftning
Døråbning [Ø] i mm	520
Døråbningsvinkel i grader	180
Dørens yderposition	venstre
Tromle i rustfrit stål	•
SoftCare-tromle i rustfrit stål	Nej
Anvendelse	
Egnet til hoteller og restaurationsbranchen	•
Egnet til ældrecentre og plejehjem	•
Egnet til facility management	•
Egnet til møntvaskerier	•
Egnet til tekstilrengøring	•
Egnet til vaskerier og rullestuer	•
Egnet til universiteter, skoler og daginstitutioner	•
Egnet til sygehuse	•
Egnet til idrætsklubber	•
Egnet til skønhedssaloner, wellness og fitness	•
Effektdata	
Maksimal fordampningseffekt i l/t	14,50
Specifikt energiforbrug i kWh/kg	0,65
Programvarighed i min.	27
Styring	
Styringstype	M Select benchmark
Programindstilling	Indstilling defin. Parameter
Programindstilling	Tidsstyring
Maks. startforvalg i timer	24
Resttidsvisning	•
Visning af programforløb	•
Panel med let forståelige	•
Standard ertilslutning	
Opvarmningsform	Gas
Ertilslutning	1N AC 230V 50/60HZ
Varmeeffekt ved gas i kW	18,00
Samlet tilslutning i kW	0,60
Sikring i A	10
Mål og vægt tørretumbler	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	1800
Udvendigt mål, nettobredde i mm	711
Udvendigt mål, nettodybde i mm	1089
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	1810

PDR 516 SL TOP [G GS]

Aftrækstørretumbler, sider galvaniseret, gasopvarmet
i SlimLine-model, med betjeningsvenlig tidsstyring.



EAN: 4002516659419 / Materiale nummer: 12260570 /

Gammelt materiale nummer: 52516025NWE

Udvendigt mål, bruttbredde i mm	800
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	1180
Nettovægt i kg	149,7
Bruttovægt i kg	163
Maksimal gulvbelastning i N/m ²	1704
Emissionsværdier	
Lydniveau på arbejdsplads	56 dB(A) re 20 µPa
Varmeafgivelse til rummet i MJ/t	1,70
Udstyr	
Intelligent tromlereversering	•
Frugfilter med stor overflade	•
SoftLift-ribber	•
Åben sokkel	•
Tilbehør, der er produktafhængigt	•
Tilslutningsmuligheder	
Betalingsystem (ekstraudstyr)	•
Optisk grænseflade for serviceadgang	•
Frakobling ved spidsbelastning/energistyning	•
Wi-fi tørretumbler	•
Connector Box	•
LAN-modul (ekstraudstyr)	•
Normer og godkendelser	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Beskyttelse mod vandsprøjt IP X4	•
DVGW-gas	•
WEEE	•
UKCA	•
Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG	•