

PDR 511 SL ROP HP [EL IGS]

Varmepumpetørretumblere

i SlimLine-design, med restfugtighedsstyring, 400 V.



- Tromlevolumen 200.00 l, kapacitet 11.0 kg
- 60 % lavere energiforbrug end aftrækstørretumblere*
- Nem indbygning – kun 711 mm bred
- Nem transport – mulighed for at køre under
- Meget korte programvarigheder diagonal luftstyring

* Varmepumpetørretumblere har et op til 60 % lavere energiforbrug end elopvarmede aftrækstørretumblere.

EAN: 4002516659433 / Materiale nummer: 12260590 /
Gammelt materiale nummer: 52511001NWE

Konstruktion og udførelse	
Konstruktion	SlimLine
Serie	Professional
Front	Jerngrå
Betjeningspanelets farve	Rustfrit stål
Kapacitet i kg	11,0
Fyldningsforhold	1:18
Tromlevolumen i l	200,00
Tørresystem	Varmepumpe
Døråbning [Ø] i mm	520
Døråbningsvinkel i grader	180
Dørens yderposition	venstre
Tromle i rustfrit stål	•
SoftCare-tromle i rustfrit stål	Nej
Anvendelse	
Egnet til hoteller og restaurationsbranchen	•
Egnet til ældrecentre og plejehjem	•
Egnet til facility management	•
Egnet til private boliger og kollegier	•
Egnet til vaskerier og rullestuer	•
Egnet til universiteter, skoler og daginstitutioner	•
Egnet til sygehuse	•
Egnet til idrætsklubber	•
Egnet til skønhedssaloner, wellness og fitness	•
Effektdata	
Maksimal fordampningseffekt i l/t	4,50
Specifikt energiforbrug i kWh/kg	0,22
Programvarighed i min.	59
Styring	
Styringstype	M Select benchmark
Programindstilling	Indstilling defin. Parameter
Programindstilling	Restfugtighedsstyret
Maks. startforvalg i timer	24
Resttidsvisning	•
Visning af programforløb	•
Panel med let forståelige	•
Standard tilslutning	
Opvarmningsform	Varmepumpe med CleanStream
Eltilslutning	3N AC 400V 50HZ
Varmeeffekt el i kW	0,00
Varmeeffekt for varmpumpe i kW	6,40
Samlet tilslutning i kW	3,00
Sikring i A	16
Mål og vægt tørretumbler	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	1800
Udvendigt mål, nettobredde i mm	711
Udvendigt mål, nettodybde i mm	1075
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	1810
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	800

PDR 511 SL ROP HP [EL IGS]

Varmepumpetørretumblere

i SlimLine-design, med restfugtighedsstyring, 400 V.



EAN: 4002516659433 / Materiale nummer: 12260590 /

Gammelt materiale nummer: 52511001NWE

Udvendigt mål, bruttodybde i mm	1180
Nettovægt i kg	192,7
Bruttovægt i kg	206
Maksimal gulvbelastning i N/m ²	2052
Emissionsværdier	
Lydniveau på arbejdsplads	55 dB(A) re 20 µPa
Varmeafgivelse til rummet i MJ/t	2,30
Udstyr	
Intelligent tromlereversering	•
Frugfilter med stor overflade	•
Dobbelt filtersystem	•
PerfectDry	•
SoftLift-ribber	•
Åben sokkel	•
Tilbehør, der er produktuafhængigt	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Indeholder fluoriserede drivhusgasser	•
Hermetisk lukket system	•
Kølemiddel	R450a
Kølemiddelmængde i kg	1,35
Drivhuspotentiale i kølemiddel i kg CO ₂ e	605
Drivhuspotentiale i maskine i kg CO ₂ e	877
Tilslutningsmuligheder	
Betalingsystem (ekstraudstyr)	•
Optisk grænseflade for serviceadgang	•
Wi-fi tørretumbler	•
Connector Box	•
LAN-modul (ekstraudstyr)	•
Normer og godkendelser	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Beskyttelse mod vandsprøjt IP X4	•
WEEE	•
UKCA	•
Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG	•