

## KMDA 7272 FR-A Silence

Induktionskogeplade med emhætte

med ekstra lydsvag motor og 4 individuelle kogezone til udluftning til det fri



- Den ekstra lydsvage TwolnOne fra Miele- Silence Motor
- Masser af plads: 4 runde kogezone
- Automatisk regulering af blæsetrin – Con@ctivity
- Kompakt styring via talrække – ComfortSelect Plus
- Egnet til fleksible aftræksluftsinstallationer

A+

EAN: 4002516668282 / Materiale nummer: 12266260 / Gammelt materiale nummer: 26727208DFS

<b>Konstruktion</b>	
Induktionskogeplade med emhætte	•
<b>Opvarmningsformer</b>	
Udluftning til det fri med ekstra tilbehør	DFK-xxxx, DMK 150-1
Recirkulation (Plug&Play-installation)	nej
<b>Design</b>	
Elegant glaskeramisk overflade	•
Farve på glaskeramik	Sort
Ramme i rustfrit stål	•
Indbygning oven på bordplade	•
Emudledning i plan med bordpladen	•
Afdækningsgitterfarve	Sort
<b>Kogezoneudstyr</b>	
Antal kogezone	4
Maksimalt antal kogegrej	4
<b>1. Kogezone/kogeområde</b>	
Position	forrest til venstre
Type	vario-kogezone
Størrelse i mm	Ø 110-220
Maks. Booster-effekt i W	3000
Maks. ydeevne i W	2300
<b>2. Kogezone/kogeområde</b>	
Position	bagerst til venstre
Type	vario-kogezone
Størrelse i mm	Ø 100-190
Maks. Booster-effekt i W	2100
Maks. ydeevne i W	1400
<b>3. Kogezone/kogeområde</b>	
Ribbehøjde	bagerst til højre
Art	vario-kogezone
Størrelse i mm	Ø 110-220
Maks. effekt i W	2300
Maks. TwinBooster-effekt i W	3000
<b>4. Kogezone/kogeområde</b>	
Ribbehøjde	forrest til højre
Art	vario-kogezone
Størrelse i mm	Ø 100-190
Maks. effekt i W	1400
Maks. TwinBooster-effekt i W	2100
<b>Betjeningskomfort</b>	
Betjening via sensortaster	ComfortSelect Plus
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	•
Digital visning af effektrin	•
Displayfarve	Gul
Opkogsautomatik	•
Permanent gryderegistrering	•
Varmholdning	•
Stop&Go-funktion	•
Recall-funktion	•
Frakoblingsautomatik på alle kogzoner	•

## KMDA 7272 FR-A Silence

Induktionskogeplade med emhætte

med ekstra lydsvag motor og 4 individuelle kogezone til udluftning til det fri



EAN: 4002516668282 / Materiale nummer: 12266260 /

Gammelt materiale nummer: 26727208DFS

Individuelle indstillingsmuligheder (fx signaler)	•
Indikator for udskiftning af aktivt kulfilter	•
Efterløbstid 5/15 min.	•
Driftstimetæller for fedtfilter	•
Minutur	•
CleanCover til nem rengøring af emhætten indvendigt	•
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A+
ECO-Motor	•
Årligt energiforbrug i kWh/år	31,5
Ekstra lydsvag motor	•
Klasse for fluidodynamisk effektivitet	A
Belysningseffektivitetsklasse	-
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse	A
<b>Plejekomfort</b>	
Meget rengøringsvenlig glaskeramik	•
<b>Filtersystem</b>	
EDST-Metalfedtfilter egnet til opvaskemaskine (10 lags)	1
<b>Udluftning</b>	
Luftydelse trin min. (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	195
Luftydelse trin maks. (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	530
Luftydelse, boostertrin (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	610
Luftydelse boostertrin 1 (m <sup>3</sup> /t)	610
Lydniveau trin min. (dB(A) re 1 pW) iht. EN 60704-3	41,0
Lydniveau trin maks. (dB(A) re 1 pW) iht. EN 60704-3	64,0
Lydniveau, boostertrin (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	67,0
Lydniveau trin min. (dB(A) re 20 µPa) iht. EN 60704-2-13	27,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	67,0
Lydniveau trin maks. (dB(A) re 20 µPa) iht. EN 60704-2-13	50,0
Lydtryk, boostertrin (dB(A) re20µPa) i henhold til 60704-2-13	53,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	53,0
<b>Sikkerhed</b>	
Sikkerhedsafbryder	•
Låsefunktion	•
Sikkerhed mod uønsket betjening	•
Integreret køleblæser	•
Overhedningssikring	•
Restvarme	•
Tilslutning til vindueskontakt	•
<b>Tekniske data</b>	
Mål i mm (bredde)	800
Mål i mm (højde)	201
Mål i mm (dybde)	520
Udskæringsmål i mm (bredde) ved indbygning oven på bordplade	780
Udskæringsmål i mm (dybde) ved indbygning oven på bordplade	500
Indbygningshøjde med tilslutningsboks i mm	194
Vægt i kg	16

KMDA 7272 FR-A Silence

Induktionskogeplade med emhætte

med ekstra lydsvag motor og 4 individuelle kogezone til udluftning til det fri



EAN: 4002516668282 / Materiale nummer: 12266260 /  
Gammelt materiale nummer: 26727208DFS



Samlet tilslutningsværdi i kW	7,50
Spænding i V	230
Frekvens i Hz	50-60
Tilslutningsledningens længde i m	1,6
<b>Medfølgende tilbehør</b>	
Tilslutningsledning	Ja

## KMDA 7272 FR-A Silence

Induktionskogeplade med emhætte

med ekstra lydsvag motor og 4 individuelle kogezone til udluftning til det fri




	Abluftbetrieb	Geführter Umluftbetrieb	Plug&Play-Betrieb
KMDA 7272 FR-A	✓	–	–
KMDA 7272 FR-U	–	✓	✓/✓
KMDA 7272 FL-A	✓	–	–
KMDA 7272 FL-U	–	✓	✓/✓



KMDA7272FL/FR – Operating options

KMDA7272FR, KMDA7473FR – Installation drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air (Installation drawing)



KMDA7272FR, KMDA7473FR – Side view lying on top, Plug&Play – Installation drawing

KMDA7272FR, KMDA7473FR – Side view lying on top+x, Plug&Play – Installation drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 1 Basis -drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 2 Basis – drawing


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR -Installation variant 3 Basis – drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 9 Exhaust air – drawing


## KMDA 7272 FR-A Silence

Induktionskogeplade med emhætte


med ekstra lydsvag motor og 4 individuelle kogezoner til udluftning til det fri



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant  
10 Exhaust air – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant  
11 Exhaust air – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant  
12 Exhaust air – drawing