

KMDA 7272 FL-U Silence

Induktionskogeplade med emhætte

med ekstra lydsvag motor og 4 individuelle kogezone til recirkulation



- Den ekstra lydsvage 2-i-1 fra Miele-Silence Motor
- Fleksibel installation – plug and play eller kanalluft
- Masser af plads: 4 runde kogezone
- Automatisk regulering af blæsetrin – Con@ctivity
- Kompakt styring via talrække – ComfortSelect Plus

EAN: 4002516668718 / Materiale nummer: 12266750 / Gammelt materiale nummer: 26727279NER

Konstruktion	
Induktionskogeplade med emhætte	•
Opvarmningsformer	
Recirkulation med ekstra tilbehør	Recirkulation
Recirkulation med ekstra tilbehør	DFK-xxxx, DUU 1500, DUU 600
Recirkulation (Plug&Play-installation)	ja
Design	
Elegant glaskeramisk overflade	•
Indbygning i plan med bordplade	•
Farve på glaskeramik	Sort
Indbygning oven på bordplade	•
Emudledning i plan med bordpladen	•
Afdækningsgitterfarve	Sort
Kogezoneudstyr	
Antal kogezone	4
Maksimalt antal kogegrej	4
1. Kogezone/kogeområde	
Position	forrest til venstre
Type	vario-kogezone
Størrelse i mm	Ø 110-220
Maks. Booster-effekt i W	3000
Maks. ydeevne i W	2300
2. Kogezone/kogeområde	
Position	bagerst til venstre
Type	vario-kogezone
Størrelse i mm	Ø 100-190
Maks. Booster-effekt i W	2100
Maks. ydeevne i W	1400
3. Kogezone/kogeområde	
Ribbehøjde	bagerst til højre
Art	vario-kogezone
Størrelse i mm	Ø 110-220
Maks. effekt i W	2300
Maks. Booster-effekt i W	3000
4. Kogezone/kogeområde	
Ribbehøjde	forrest til højre
Art	vario-kogezone
Størrelse i mm	Ø 100-190
Maks. effekt i W	1400
Maks. Booster-effekt i W	2100
Betjeningskomfort	
Betjening via sensortaster	ComfortSelect Plus
Automatikfunktionen Con@ctivity	•
Digital visning af effektrin	•
Displayfarve	Gul
Opkogsautomatik	•
Stop&Go-funktion	•
Recall-funktion	•
Frakoblingsautomatik på alle kogzoner	•

KMDA 7272 FL-U Silence
 Induktionskogeplade med emhætte
 med ekstra lydsvag motor og 4 individuelle kogezone til recirkulation



EAN: 4002516668718 / Materiale nummer: 12266750 /
 Gammelt materiale nummer: 26727279NER

Permanent gryderegistrering	•
Individuelle indstillingsmuligheder (fx signaler)	•
Efterløbstid 5/15 min.	•
Indikator for udskiftning af aktivt kulfilter	•
Driftstimetæller for fedtfilter	•
Minutur	•
Varmholdning	•
CleanCover til nem rengøring af emhætten indvendigt	•
Effektivitet og bæredygtighed	
ECO-Motor	•
Ekstra lydsvag motor	•
Plejekomfort	
Meget rengøringsvenlig glaskeramik	•
Filtersystem	
EDST-Metalfedtfilter egnet til opvaskemaskine (10 lags)	1
Recirkulation	
Luftydelse trin min. (m ³ /h) iht. EN 61591	145
Luftydelse trin maks. (m ³ /h) iht. EN 61591	465
Luftydelse, boostertrin (m ³ /h) i henhold til EN 61591	510
Lydniveau trin min. (dB(A) re 1 pW) iht. EN 60704-3	47,0
Lydniveau trin maks. (dB(A) re 1 pW) iht. EN 60704-3	86,0
Lydniveau, boostertrin (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	70,0
Lydniveau trin min. (dB(A) re 20 µPa) iht. EN 60704-2-13	34,0
Lydniveau trin maks. (dB(A) re 20 µPa) iht. EN 60704-2-13	55,0
Lydtryk, boostertrin (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	57,0
Sikkerhed	
Sikkerhedsafbryder	•
Låsefunktion	•
Sikkerhed mod uønsket betjening	•
Integreret køleblæser	•
Overhedningssikring	•
Restvarme	•
Tekniske data	
Mål i mm (bredde)	800
Mål i mm (højde)	200
Mål i mm (dybde)	520
Udskæringsmål i mm (bredde) ved indbygning oven på bordplade	780
Udskæringsmål i mm (dybde) ved indbygning oven på bordplade	500
Indbygningshøjde med tilslutningsboks i mm	200
Indvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning	780
Indvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning	500
Vægt i kg	15
Udvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning	804
Udvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning	524

KMDA 7272 FL-U Silence

Induktionskogeplade med emhætte

med ekstra lydsvag motor og 4 individuelle kogezone til recirkulation




EAN: 4002516668718 / Materiale nummer: 12266750 /

Gammelt materiale nummer: 26727279NER


Samlet tilslutningsværdi i kW	7,50
Spænding i V	230
Frekvens i Hz	50-60
Tilslutningsledningens længde i m	1,6
Medfølgende tilbehør	
Tilslutningsledning	Ja
Aktivt kulfilter til recirkulation	•
Plug&Play-adapter	•

KMDA 7272 FL-U Silence
 Induktionskogeplade med emhætte
 med ekstra lydsvag motor og 4 individuelle kogezone til recirkulation

	Abluftbetrieb	Geführter Umluftbetrieb	Plug&Play-Betrieb
KMDA 7272 FR-A	✓	–	–
KMDA 7272 FR-U	–	✓	✓/✓
KMDA 7272 FL-A	✓	–	–
KMDA 7272 FL-U	–	✓	✓/✓




KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush – Installation drawing




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Installation drawing


KMDA7272FL/FR – Operating options




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation (Installation drawing)




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play (Installation drawing)




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush, Plug&Play – Installation drawing



KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X, Plug&Play – Installation drawing


KMDA 7272 FL-U Silence
 Induktionskogeplade med emhætte
 med ekstra lydsvag motor og 4 individuelle kogezone til recirkulation




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 1 Basis -drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 2 Basis – drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR -Installation variant 3 Basis – drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 4 Circulating air – drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 5 Circulating air – drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 6 Circulating air – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 13 Circulating air – drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 14 Circulating air – drawing



KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush installation, drilling template, Installation depth 20 cm, Installation drawing

KMDA 7272 FL-U Silence
 Induktionskogeplade med emhætte
 med ekstra lydsvag motor og 4 individuelle kogezone til recirkulation



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface installation, drilling template, Installation drawing

KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush installation, drilling template, Installation depth 21 cm, Installation drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface installation, 21 cm, drilling template, Installation drawing