

KMDA 7473 FL-A Silence

Induktionskogeplade med emhætte

med ekstra lydsvag motor og 2 flexområder til udluftning til det fri



- Den ekstra lydsvage 2-i-1 fra Miele-Silence Motor
- Masser af plads – 4 store kogezone inkl. 2 Flex-områder
- Automatisk regulering af blæsetrin – Con@ctivity
- Kompakt styring via talrække – ComfortSelect Plus
- Egnede til fleksible aftræksluftsinstallationer



EAN: 4002516672050 / Materiale nummer: 12268390 / Gammelt materiale nummer: 26747378NER

Konstruktion	
Induktionskogeplade med emhætte	•
Opvarmningsformer	
Udluftning til det fri med ekstra tilbehør	DFK-xxxx, DMK 150-1
Recirkulation med ekstra tilbehør	Udluftning
Recirkulation (Plug&Play-installation)	nej
Design	
Elegant glaskeramisk overflade	•
Indbygning i plan med bordplade	•
Farve på glaskeramik	Sort
Indbygning oven på bordplade	•
Emudledning i plan med bordpladen	•
Afdækningsgitterfarve	Rustfrit stål
Kogezoneudstyr	
Antal kogezone	4
Antal kogeområder	2
Maksimalt antal kogegrej	4
PowerFlex-kogeområder	
Antal	4
Type	Flex-kogezone
Diameter i mm	Ø 110-210
Ydeevne i W	2100
Booster i W	3000
1. Kogezone/kogeområde	
Position	til venstre
Type	Flex kogeområde
Størrelse i mm	210x420
Maks. Booster-effekt i W	3700
Maks. ydeevne i W	3000
2. Kogezone/kogeområde	
Position	til højre
Type	Flex-kogezone
Størrelse i mm	210x420
Maks. Booster-effekt i W	3700
Maks. ydeevne i W	3000
Betjeningskomfort	
Miele@home	•
Betjening via sensortaster	ComfortSelect Plus
Automatikfunktionen Con@ctivity	•
Digital visning af effekttrin	•
Displayfarve	Gul
Opkogsautomatik	•
Stop&Go-funktion	•
Recall-funktion	•
Frakoblingsautomatik på alle kogzoner	•
Permanent gryderegistrering	•
Individuelle indstillingsmuligheder (fx signaler)	•
Efterløbstid 5/15 min.	•
Indikator for udskiftning af aktivt kulfilter	•
Lock&Wipe	•

KMDA 7473 FL-A Silence
 Induktionskogeplade med emhætte
 med ekstra lydsvag motor og 2 flexområder til udluftning til det fri



EAN: 4002516672050 / Materiale nummer: 12268390 /
 Gammelt materiale nummer: 26747378NER

Driftstimetæller for fedtfilter	•
Minutur	•
Varmholdning	•
CleanCover til nem rengøring af emhætten indvendigt	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A+
ECO-Motor	•
Årligt energiforbrug i kWh/år	31,5
Ekstra lydsvag motor	•
Klasse for fluidodynamisk effektivitet	A
Belysningseffektivitetsklasse	NA
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse	A
Plejekomfort	
Meget rengøringsvenlig glaskeramik	•
Filtersystem	
EDST-Metalfedtfilter egnet til opvaskemaskine (10 lags)	1
Udluftning	
Luftydelse trin min. (m ³ /h) iht. EN 61591	195
Luftydelse trin maks. (m ³ /h) iht. EN 61591	530
Luftydelse, boostertrin (m ³ /h) i henhold til EN 61591	610
Lydniveau trin min. (dB(A) re 1 pW) iht. EN 60704-3	41,0
Lydniveau trin maks. (dB(A) re 1 pW) iht. EN 60704-3	64,0
Lydniveau, boostertrin (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	67,0
Lydniveau trin min. (dB(A) re 20 µPa) iht. EN 60704-2-13	27,0
Lydniveau, boostertrin (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	67,0
Lydniveau trin maks. (dB(A) re 20 µPa) iht. EN 60704-2-13	50,0
Lydtryk, boostertrin (dB(A) re20µPa) i henhold til 60704-2-13	53,0
Sikkerhed	
Sikkerhedsafbryder	•
Låsefunktion	•
Sikkerhed mod uønsket betjening	•
Integreret køleblæser	•
Overhedningssikring	•
Restvarme	•
Tilslutning til vindueskontakt	•
Tekniske data	
Mål i mm (bredde)	800
Mål i mm (højde)	200
Mål i mm (dybde)	520
Udskæringsmål i mm (bredde) ved indbygning oven på bordplade	780
Udskæringsmål i mm (dybde) ved indbygning oven på bordplade	500
Indbygningshøjde med tilslutningsboks i mm	200
Indvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning	780
Indvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning	500
Vægt i kg	15

KMDA 7473 FL-A Silence

Induktionskogeplade med emhætte

med ekstra lydsvag motor og 2 flexområder til udluftning til det fri




EAN: 4002516672050 / Materiale nummer: 12268390 /

Gammelt materiale nummer: 26747378NER


Udvendt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning	804
Udvendt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning	524
Samlet tilslutningsværdi i kW	7,50
Spænding i V	230
Frekvens i Hz	50-60
Tilslutningsledningens længde i m	1,6
Medfølgende tilbehør	
Tilslutningsledning	Ja

KMDA 7473 FL-A Silence
 Induktionskogeplade med emhætte
 med ekstra lydsvag motor og 2 flexområder til udluftning til det fri

	Abluftbetrieb	Geführter Umluftbetrieb	Plug&Play-Betrieb
KMDA 7473 FR-A	✓	–	–
KMDA 7473 FR-U	–	✓	✓/✓
KMDA 7473 FL-A	✓	–	–
KMDA 7473 FL-U	–	✓	✓/✓




KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush – Installation drawing




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Installation drawing


KMDA7473FL/FR – Operating options




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air
 (Installation drawing)




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush,
 Plug&Play – Installation drawing




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top,
 Plug&Play – Installation drawing



KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X,
 Plug&Play – Installation drawing






KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X,
 Plug&Play – Installation drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
 1 Basis -drawing


KMDA 7473 FL-A Silence
 Induktionskogeplade med emhætte
 med ekstra lydsvag motor og 2 flexområder til udluftning til det fri




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
 2 Basis – drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR -Installation variant
 3 Basis – drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
 9 Exhaust air – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
 10 Exhaust air – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
 11 Exhaust air – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
 12 Exhaust air – drawing

