

KMDA 7473 FL-U Silence  
 Induktionskogeplade med emhætte  
 med ekstra lydsvag motor og 2 flexområder til recirkulation



- Den ekstra lydsvage 2-i-1 fra Miele-Silence Motor
- Fleksibel installation – plug and play eller kanalluft
- Masser af plads – 4 store kogezone inkl. 2 Flex-områder
- Automatisk regulering af blæsetrin – Con@ctivity
- Kompakt styring via talrække – ComfortSelect Plus

EAN: 4002516672067 / Materiale nummer: 12268410 /  
 Gammelt materiale nummer: 26747379NER

<b>Konstruktion</b>	
Induktionskogeplade med emhætte	•
<b>Opvarmningsformer</b>	
Recirkulation med ekstra tilbehør	Recirkulation
Recirkulation med ekstra tilbehør	DFK-xxxx, DUU 1500, DUU 600
Recirkulation (Plug&Play-installation)	ja
<b>Design</b>	
Elegant glaskeramisk overflade	•
Indbygning i plan med bordplade	•
Farve på glaskeramik	Sort
Indbygning oven på bordplade	•
Emudledning i plan med bordpladen	•
Afdækningsgitterfarve	Rustfrit stål
<b>Kogezoneudstyr</b>	
Antal kogezoner	4
Antal kogeområder	2
Maksimalt antal kogegrej	4
<b>PowerFlex-kogeområder</b>	
Antal	4
Type	Flex-kogezone
Diameter i mm	Ø 110-210
Ydeevne i W	2100
Booster i W	3000
<b>1. Kogezone/kogeområde</b>	
Position	til venstre
Type	Flex kogeområde
Størrelse i mm	210x420
Maks. Booster-effekt i W	3700
Maks. ydeevne i W	3000
<b>2. Kogezone/kogeområde</b>	
Position	til højre
Type	Flex-kogezone
Størrelse i mm	210x420
Maks. Booster-effekt i W	3700
Maks. ydeevne i W	3000
<b>Betjeningskomfort</b>	
Miele@home	•
Betjening via sensortaster	ComfortSelect Plus
Automatikfunktionen Con@ctivity	•
Digital visning af effektrin	•
Displayfarve	Gul
Opkogsautomatik	•
Stop&Go-funktion	•
Recall-funktion	•
Frakoblingsautomatik på alle kogezoner	•
Permanent gryderegistrering	•
Individuelle indstillingsmuligheder (fx signaler)	•
Efterløbstid 5/15 min.	•
Indikator for udskiftning af aktivt kulfilter	•

KMDA 7473 FL-U Silence  
 Induktionskogeplade med emhætte  
 med ekstra lydsvag motor og 2 flexområder til recirkulation



EAN: 4002516672067 / Materiale nummer: 12268410 /  
 Gammelt materiale nummer: 26747379NER

Lock&Wipe	•
Driftstimetæller for fedtfilter	•
Minutur	•
Varmholdning	•
CleanCover til nem rengøring af emhætten indvendigt	•
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
ECO-Motor	•
Ekstra lydsvag motor	•
<b>Plejekomfort</b>	
Meget rengøringsvenlig glaskeramik	•
<b>Filtersystem</b>	
EDST-Metafedtfilter egnet til opvaskemaskine (10 lags)	1
<b>Recirkulation</b>	
Luftydelse trin min. (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	145
Luftydelse trin maks. (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	465
Luftydelse, boostertrin (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	510
Lydniveau trin min. (dB(A) re 1 pW) iht. EN 60704-3	47,0
Lydniveau trin maks. (dB(A) re 1 pW) iht. EN 60704-3	68,0
Lydniveau, boostertrin (dB(A) re 1pW) i henhold til EN 60704-3	70,0
Lydniveau trin min. (dB(A) re 20 µPa) iht. EN 60704-2-13	34,0
Lydniveau trin maks. (dB(A) re 20 µPa) iht. EN 60704-2-13	55,0
Lydtryk, boostertrin (dB(A) re 20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	57,0
<b>Sikkerhed</b>	
Sikkerhedsafbryder	•
Låsefunktion	•
Sikkerhed mod uønsket betjening	•
Integreret køleblæser	•
Overhedningssikring	•
Restvarme	•
<b>Tekniske data</b>	
Mål i mm (bredde)	800
Mål i mm (højde)	200
Mål i mm (dybde)	520
Udskæringsmål i mm (bredde) ved indbygning oven på bordplade	780
Udskæringsmål i mm (dybde) ved indbygning oven på bordplade	500
Indbygningshøjde med tilslutningsboks i mm	200
Indvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning	780
Indvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning	500
Vægt i kg	15
Udvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning	804
Udvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning	524
Samlet tilslutningsværdi i kW	7,50
Spænding i V	230
Frekvens i Hz	50-60

KMDA 7473 FL-U Silence  
Induktionskogeplade med emhætte  
med ekstra lydsvag motor og 2 flexområder til recirkulation



EAN: 4002516672067 / Materiale nummer: 12268410 /  
Gammelt materiale nummer: 26747379NER

Tilslutningsledningens længde i m 1,6

**Medfølgende tilbehør**


Tilslutningsledning Ja

Aktivt kulfilter til recirkulation •


Plug&Play-adapter •

## KMDA 7473 FL-U Silence Induktionskogeplade med emhætte med ekstra lydsvag motor og 2 flexområder til recirkulation

	Abluftbetrieb	Geführter Umluftbetrieb	Plug&Play-Betrieb
KMDA 7473 FR-A	✓	–	–
KMDA 7473 FR-U	–	✓	✓/✓
KMDA 7473 FL-A	✓	–	–
KMDA 7473 FL-U	–	✓	✓/✓




KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush – Installation drawing




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Installation drawing


KMDA7473FL/FR – Operating options




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation (Installation drawing)




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play (Installation drawing)




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush, Plug&Play – Installation drawing



KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X, Plug&Play – Installation drawing


KMDA 7473 FL-U Silence  
 Induktionskogeplade med emhætte  
 med ekstra lydsvag motor og 2 flexområder til recirkulation




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 1 Basis -drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 2 Basis – drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR -Installation variant 3 Basis – drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 4 Circulating air – drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 5 Circulating air – drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 6 Circulating air – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 13 Circulating air – drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 14 Circulating air – drawing



KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush installation, drilling template, Installation depth 20 cm, Installation drawing

KMDA 7473 FL-U Silence  
 Induktionskogeplade med emhætte  
 med ekstra lydsvag motor og 2 flexområder til recirkulation



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface installation, drilling template, Installation drawing

KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush installation, drilling template, Installation depth 21 cm, Installation drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface installation, 21 cm, drilling template, Installation drawing