

## KMDA 7473 FR-A Silence

Induktionskogeplade med emhætte  
med ekstra lydsvag motor og 2 flexområder til udluftning til det fri



- Den ekstra lydsvage TwolnOne fra Miele- Silence Motor
- Masser af plads – 4 store kogezone inkl. 2 Flex-områder
- Automatisk regulering af blæsetrin – Con@ctivity
- Kompakt styring via talrække – ComfortSelect Plus
- Egnet til fleksible aftræksluftsinstallationer

A+

EAN: 4002516670391 / Materiale nummer: 12268440 /  
Gammelt materiale nummer: 26747308DFS

<b>Konstruktion</b>	
Induktionskogeplade med emhætte	•
<b>Opvarmningsformer</b>	
Udluftning til det fri med ekstra tilbehør	DFK-xxxx, DMK 150-1
Recirkulation (Plug&Play-installation)	nej
<b>Design</b>	
Elegant glaskeramisk overflade	•
Farve på glaskeramik	Sort
Ramme i rustfrit stål	•
Indbygning oven på bordplade	•
Emudledning i plan med bordpladen	•
Afdækningsgitterfarve	Rustfrit stål
<b>Kogezoneudstyr</b>	
Antal kogezone	4
Antal kogeområder	2
Maksimalt antal koge grej	4
<b>PowerFlex-kogeområder</b>	
Antal	4
Type	Flex-kogezone
Diameter i mm	Ø 110-210
Ydeevne i W	2100
Booster i W	3000
<b>1. Kogezone/kogeområde</b>	
Position	til venstre
Type	Flex kogeområde
Størrelse i mm	210x420
Maks. Booster-effekt i W	3700
Maks. ydeevne i W	3000
<b>2. Kogezone/kogeområde</b>	
Position	til højre
Type	Flex-kogezone
Størrelse i mm	210x420
Maks. Booster-effekt i W	3700
Maks. ydeevne i W	3000
<b>Betjeningskomfort</b>	
Miele@home	•
Betjening via sensortaster	ComfortSelect Plus
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	•
Digital visning af effektrin	•
Displayfarve	Gul
Opkogsautomatik	•
Permanent gryderegistrering	•
Varmholdning	•
Stop&Go-funktion	•
Recall-funktion	•
Frakoblingsautomatik på alle kogzoner	•
Individuelle indstillingsmuligheder (fx signaler)	•
Indikator for udskiftning af aktivt kulfilter	•
Efterløbstid 5/15 min.	•
Lock&Wipe	•

## KMDA 7473 FR-A Silence

Induktionskogeplade med emhætte

med ekstra lydsvag motor og 2 flexområder til udluftning til det fri



EAN: 4002516670391 / Materiale nummer: 12268440 /

Gammelt materiale nummer: 26747308DFS

Driftstimetæller for fedtfilter	•
Minutur	•
CleanCover til nem rengøring af emhætten indvendigt	•
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A+
ECO-Motor	•
Årligt energiforbrug i kWh/år	31,5
Klasse for fluidynamisk effektivitet	A
Belysningseffektivitetsklasse	-
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse	A
<b>Plejekomfort</b>	
Meget rengøringsvenlig glaskeramik	•
<b>Filtersystem</b>	
EDST-Metafedtfilter egnet til opvaskemaskine (10 lags)	1
<b>Udluftning</b>	
Luftydelse trin min. (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	195
Luftydelse trin maks. (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	530
Luftydelse, boostertrin (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	610
Luftydelse boostertrin 1 (m <sup>3</sup> /t)	610
Lydniveau trin min. (dB(A) re 1 pW) iht. EN 60704-3	41,0
Lydniveau trin maks. (dB(A) re 1 pW) iht. EN 60704-3	64,0
Lydniveau, boostertrin (dB(A) re 1pW) i henhold til EN 60704-3	70,0
Lydniveau trin min. (dB(A) re 20 µPa) iht. EN 60704-2-13	27,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re 1pW) iht. EN 60704-3	70,0
Lydniveau trin maks. (dB(A) re 20 µPa) iht. EN 60704-2-13	50,0
Lydtryk, boostertrin (dB(A) re 20µPa) i henhold til 60704-2-13	53,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re 20µPa) iht. EN 60704-2-13	53,0
<b>Sikkerhed</b>	
Sikkerhedsafbryder	•
Låsefunktion	•
Sikkerhed mod uønsket betjening	•
Integreret køleblæser	•
Overhedningssikring	•
Restvarme	•
Tilslutning til vindueskontakt	•
<b>Tekniske data</b>	
Mål i mm (bredde)	800
Mål i mm (højde)	201
Mål i mm (dybde)	520
Udskæringsmål i mm (bredde) ved indbygning oven på bordplade	780
Udskæringsmål i mm (dybde) ved indbygning oven på bordplade	500
Indbygningshøjde med tilslutningsboks i mm	194
Vægt i kg	16
Samlet tilslutningsværdi i kW	7,50
Spænding i V	230
Frekvens i Hz	50-60
Tilslutningsledningens længde i m	1,6

KMDA 7473 FR-A Silence

Induktionskogeplade med emhætte

med ekstra lydsvag motor og 2 flexområder til udluftning til det fri



EAN: 4002516670391 / Materiale nummer: 12268440 /  
Gammelt materiale nummer: 26747308DFS



#### Medfølgende tilbehør

Tilslutningsledning

Ja

KMDA 7473 FR-A Silence  
 Induktionskogeplade med emhætte  
 med ekstra lydsvag motor og 2 flexområder til udluftning til det fri




	Abluftbetrieb	Geführter Umluftbetrieb	Plug&Play-Betrieb
KMDA 7473 FR-A	✓	–	–
KMDA 7473 FR-U	–	✓	✓/✓
KMDA 7473 FL-A	✓	–	–
KMDA 7473 FL-U	–	✓	✓/✓



KMDA7473FL/FR – Operating options

KMDA7272FR, KMDA7473FR – Installation drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air  
 (Installation drawing)



KMDA7272FR, KMDA7473FR – Side view lying on top,  
 Plug&Play – Installation drawing

KMDA7272FR, KMDA7473FR – Side view lying on top+X,  
 Plug&Play – Installation drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant  
 1 Basis -drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant  
 2 Basis – drawing


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR -Installation variant  
 3 Basis – drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant  
 9 Exhaust air – drawing


KMDA 7473 FR-A Silence  
Induktionskogeplade med emhætte  
med ekstra lydsvag motor og 2 flexområder til udluftning til det fri



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant  
10 Exhaust air – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant  
11 Exhaust air – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant  
12 Exhaust air – drawing