

KMDA 7473 FR-U Silence
Induktionskogeplade med emhætte
med ekstra lydsvag motor og 2 flexområder til recirkulation



- Den ekstra lydsvage 2-i-1 fra Miele-Silence Motor
- Fleksibel installation – recirkulationkanaler (fx DFKS-UR) eller Plug & Play
- Masser af plads – 4 store kogezone inkl. 2 Flex-områder
- Automatisk regulering af blæsetrin – Con@ctivity
- Kompakt styring via talrække – ComfortSelect Plus

EAN: 4002516670407 / Materiale nummer: 12268450 /
Gammelt materiale nummer: 26747309DFS

Konstruktion	
Induktionskogeplade med emhætte	•
Opvarmningsformer	
Recirkulation med ekstra tilbehør	DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600
Recirkulation med ekstra tilbehør	Recirkulation
Recirkulation (Plug&Play-installation)	•
Design	
Elegant glaskeramisk overflade	•
Indbygning oven på bordplade	•
Farve på glaskeramik	Sort
Ramme i rustfrit stål	•
Emudledning i plan med bordpladen	•
Afdækningsgitterfarve	Rustfrit stål
Kogezoneudstyr	
Antal kogezone	4
Antal kogeområder	2
Maksimalt antal kogeobjekt	4
PowerFlex-kogeområder	
Antal	4
Type	Flex-kogezone
Størrelse i mm	Ø 110-210
Maks. ydeevne i W	2100
Maks. Booster-effekt i W	3000
1. Kogezone/kogeområde	
Position	til venstre
Type	Flex kogeområde
Størrelse i mm	210x420
Maks. Booster-effekt i W	3700
Maks. ydeevne i W	3000
2. Kogezone/kogeområde	
Position	til højre
Type	Flex-kogezone
Størrelse i mm	210x420
Maks. Booster-effekt i W	3700
Maks. ydeevne i W	3000
Betjeningskomfort	
Netværk med Miele @ home	•
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Digital visning af effektrin	•
Betjening via sensortaster	ComfortSelect Plus
Displayfarve	Gul
Permanent gryderegrering	•
Indikator for udskiftning af aktivt kulfilter	•
Efterløbstid 5/15 min.	•
Stop&Go-funktion	•
Lock&Wipe	•
Recall-funktion	•

KMDA 7473 FR-U Silence
Induktionskogeplade med emhætte
med ekstra lydsvag motor og 2 flexområder til recirkulation





EAN: 4002516670407 / Materiale nummer: 12268450 /
Gammelt materiale nummer: 26747309DFS

Driftstimetæller for fedtfilter	•
Minutur	•
Frakoblingsautomatik på alle kogzoner	•
Opkogsautomatik	•
Varmholdning	•
Individuelle indstillingsmuligheder (fx signaler)	•
Effektivitet og bæredygtighed	
ECO-Motor	•
Plejekomfort	
Meget rengøringsvenlig glaskeramik	•
CleanCover til nem rengøring af emhætten indvendigt	•
Filtersystem	
EDST-Metalfedtfilter egnet til opvaskemaskine (10 lags)	1
Recirkulation	
Luftydelse trin min. (m ³ /h) iht. EN 61591	145
Luftydelse trin maks. (m ³ /h) iht. EN 61591	465
Luftydelse boostertrin 1 (m ³ /t) iht. EN 61591	510
Lydniveau trin min. (dB(A) re 1 pW) iht. EN 60704-3	47,0
Lydniveau trin maks. (dB(A) re 1 pW) iht. EN 60704-3	68,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	70,0
Lydniveau trin min. (dB(A) re 20 µPa) iht. EN 60704-2-13	34,0
Lydniveau trin maks. (dB(A) re 20 µPa) iht. EN 60704-2-13	55,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	57,0
Sikkerhed	
Sikkerhedsafbryder	•
Låsefunktion	•
Sikkerhed mod uønsket betjening	•
Integreret køleblæser	•
Overhedningssikring	•
Restvarme	•
Tekniske data	
Mål i mm (bredde)	800
Mål i mm (højde)	194
Mål i mm (dybde)	520
Udskæringsmål i mm (bredde) ved indbygning oven på bordplade	780 mm
Udskæringsmål i mm (dybde) ved indbygning oven på bordplade	500 mm
Indbygningshøjde med tilslutningsboks i mm	201
Vægt i kg	16
Samlet tilslutningsværdi i kW	7,50
Spænding i V	230
Frekvens i Hz	50-60
Tilslutningsledningens længde i m	1,6
Medfølgende tilbehør	
Tilslutningsledning	Ja
Aktivt kulfilter til recirkulation	•
Plug&Play-adapter	•

KMDA 7473 FR-U Silence
 Induktionskogeplade med emhætte
 med ekstra lydsvag motor og 2 flexområder til recirkulation




	Abluftbetrieb	Geführter Umluftbetrieb	Plug&Play-Betrieb
KMDA 7473 FR-A	✓	–	–
KMDA 7473 FR-U	–	✓	✓/✓
KMDA 7473 FL-A	✓	–	–
KMDA 7473 FL-U	–	✓	✓/✓



KMDA7473FL/FR – Operating options

KMDA7272FR, KMDA7473FR – Installation drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation
 (Installation drawing)



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play
 (Installation drawing)

KMDA7272FR, KMDA7473FR – Side view lying on top,
 Plug&Play – Installation drawing

KMDA7272FR, KMDA7473FR – Side view lying on top+x,
 Plug&Play – Installation drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
 1 Basis -drawing


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
 2 Basis – drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR -Installation variant
 3 Basis – drawing


KMDA 7473 FR-U Silence
 Induktionskogeplade med emhætte
 med ekstra lydsvag motor og 2 flexområder til recirkulation




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 4
 Circulating air – drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 5
 Circulating air – drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 6
 Circulating air – drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 13
 Circulating air – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 14
 Circulating air – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface
 installation, drilling template, Installation drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface
 installation, 21 cm, drilling template, Installation drawing