


KM 7878-1 FL Diamond

Induktionskogeplade

med induktion på hele pladen og DiamondFinish til vedvarende madlavningsglæde



- Modstandsdygtigt forædlet – DiamondFinish
- Intelligent grydegenkendelse – for op til 6 gryder eller pander
- Intuitivt, hurtigt valg via talrækker – SmartSelect White
- Kommunikation med emhætten – automatikfunktion Con@ctivity
- Uden ramme til indbygning i plan med eller oven på bordpladen

EAN: 4002516671954 / Materiale nummer: 12275750 /


Gammelt materiale nummer: 26787873DFS

Opvarmningsform	
Opvarmningsform	Induktion
Konstruktion	
Uafhængigt af ovnen	•
Design	
Elegant glaskeramisk overflade	•
Indbygning i plan med bordplade	•
Farve på glaskeramik	Grafitsort
Indbygning oven på bordplade	•
Kogezoneudstyr	
Antal kogeområder	1
Maksimalt antal gryder/pander	6
1. Kogezone/kogeområde	
Position	kan vælges frit
Type	Full surface-kogeplade
Størrelse i mm	740x380
Maks. Booster-effekt i W	3300
Maks. ydeevne i W	2600
Maks. TwinBooster-effekt i W	3650
Betjeningskomfort	
Miele@home	•
Betjening via sensortaster	SmartSelect
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	•
Registrering af gryde og grydestørrelse	•
Displayfarve	Hvid
Opkogsautomatik	•
Varmholdning	•
Stop&Go-funktion	•
Recall-funktion	•
Frakoblingsautomatik på alle kogzoner	•
Individuelle indstillingsmuligheder (fx signaler)	•
Intelligent gryderegrering	•
Afstandskontrol	•
Lock&Wipe	•
Minutur	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,5
Energiforbrug i standby-tilstand i W	1,0
Energiforbrug i netværksforbundet standby-tilstand i W	2,0
Tid i min. til automatisk slukket tilstand	20
Tid i min. til automatisk skift til standby-tilstand	20
Tid i min. til automatisk skift til netværksforbundet standby-tilstand	20
Plejekomfort	
Meget rengøringsvenlig glaskeramik	•
Sikkerhed	
Sikkerhedsafbryder	•
Låsefunktion	•
Sikkerhed mod uønsket betjening	•
Integreret køleblæser	•

KM 7878-1 FL Diamond

Induktionskogeplade

med induction på hele pladen og DiamondFinish til vedvarende madlavningsglæde



EAN: 4002516671954 / Materiale nummer: 12275750 /

Gammelt materiale nummer: 26787873DFS

Overhedningssikring

•

Restvarme

•

Tekniske data

Indvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning

780

Indvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning

500

Udvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning

804

Udvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning

524

Samlet tilslutningsværdi i kW

11,00

Spænding i V

230

Frekvens i Hz

50-60

Medfølgende tilbehør

Tilslutningsledning

Ja

