

PLW 7111 [Safety B-1002]

Rengørings- og desinfektionsmaskine til genbehandling af røgdykkermasker

- SlimLine, med el-opvarmning, afløbspumpe, kondensator og blødgøringsanlæg.



- Kapacitet/fyldning 8 røgdykkermasker og 8 lungeautomater
- Alternativ kapacitet/fyldning 2 trykluftflasker
- Alternativ kapacitet/fyldning 2 holder til trykluftapparater
- Fleksibel påfyldning med en kapacitet på 241 l liter
- Intuitiv betjening og programmerbar styring
- Kraftigt opvaskesystem og specifikke programmer

EAN: 4002516669296 / Materiale nummer: 12278720 /

Gammelt materiale nummer: 62711134NWE

Konstruktion og udførelse	
Konstruktion	Fritstående produkt, 1 dør, tankopvaskemaskine til gennemstik, hæve-/sænkedør i glas
Opvarmningsform	El
For-/bagside	Rustfrit stål
Sidevægge	Rustfrit stål
Opstilling enkelt eller i serie	•
Smalt design	•
Antal kurve	2
Fyldning og tømning via teleskopudtræk	•
Elektrisk døråbner	•
Summer, akustisk signal ved programafslutning	•
Servicevenlig konstruktion	•
Anvendelse	
Egnet til brandvæsenet og redningstjenester	•
Kapacitet	
Røgdykkermasker og lungeautomater [antal]	8
Røgdykkermasker [antal]	16
Lungeautomater [antal]	16
Trykluftflasker [antal]	2
Holder til rygskjold med trykluftflaske [antal]	1
Holder til rygskjold [antal]	2
Effektdata	
Cirkulationspumpe, Q _{max} i l/min.	750
Rengøringsbeholderens volumen i l	241
Styring	
Styringsvariant	TouchControl
Programvalg	Fulltouch farvedisplay
Programmerbarhed	Frit programmerbar
Programmer [antal]	5
Frie programpladser [antal]	20
Programudfaldssikring	•
Visning af programforløb	•
Indstillelige displaysprog	•
Standard eltilslutning	
Eltilslutning	3N AC 380-415V 50HZ
Varmeeffekt i kW	8,40
Samlet tilslutningsværdi i kW	10,10
Sikring i A	16
Tilslutningsledningens længde i m	4,00
Vandtilslutning/-afløb	
Koldt vand [antal]	1
Varmt vand [antal]	1
AD-vand [antal]	1
Påkrævet gennemstrømningstryk i kPa	100-600
Integreret afkalkningsanlæg	•
Maksimal vandhårdhed (koldt vand/Allwater) i mmol/l	0,70
Afløbspumpe [DN]	25
Afløbsventil [DN]	38

PLW 7111 [Safety B-1002]

Rengørings- og desinfektionsmaskine til genbehandling af røgdykkermasker

- SlimLine, med el-opvarmning, afløbspumpe, kondensator og blødgøringsanlæg.



EAN: 4002516669296 / Materiale nummer: 12278720 /

Gammelt materiale nummer: 62711134NWE

Vandbeskyttelsessystem

Waterproof-system

Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	1965
Udvendigt mål, nettobredde i mm	650
Udvendigt mål, nettodybde i mm	702
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	2110
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	945
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	840
Rengøringsbeholder, højde i mm	717
Rengøringsbeholder, bredde i mm	570
Rengøringsbeholder, dybde i mm	590
Indskubningshøjde over gulvet i mm	850
Nettovægt i kg	251
Bruttovægt i kg	260
Maksimal gulvbelastning i N/m ²	680
Emissionsværdier	
Lydniveau LpA under rengøring og tørring iht. DIN EN ISO 11201	68 dB(A) re 20 µPa
Varmeafgivelse til rummet i Mj/h	0,80
Programmer	
Røgdykkermasker	•
Vario FB Special	•
Vario FB Special Plus	•
Vario FB Chem	•
Vario FB Chem Plus	•
FB tørring	•
Udstyr	
2 integrerede membradoseringspumper til flydende midler	•
Ekstra integrerbare doseringspumper	2
Dampkondensator (tilvalg)	•
Doseringsvolumenkontrol	•
Interface til procesdokumentation	•
Flerkomponent-filtersystem	•
Direkte tilkobling til kurv/vogn	•
Miele Cloud Service	•
Indstillingsmulighed til proceskemikalier (3 x 5 l)	•
Rengøringsbeholder i førsteklases rustfrit stål (1.4404/316L), el-poleret	•
Sokkel på hjul SlimLine	•
Pumpe med variabelt omdrejningstal	•
Flerfarvet indvendig belysning	•
Modulært kurvedesign	•
Tilslutningsmuligheder	
Ethernet-port	•
USB-interface	•
Spidsbelastningsafbryder/energistyling	•
Normer og godkendelser	
CE	•
EN 61010-1	•
EN 61010-2-040	•
RoHS-direktiv 2011/65/EU	•
Maskindirektiv 2006/42/EF	•

PLW 7111 [Safety B-1002]

Rengørings- og desinfektionsmaskine til genbehandling af røgdykkermasker

- SlimLine, med el-opvarmning, afløbspumpe, kondensator og blødgøringsanlæg.