

## H 7440 BPX 125 Gala Ed

### Grebsfri kompaktovn

i perfekt kombinerbart design med LED-belysning og pyrolyse.



- Stort display med sensorbetjening – DirectSensor
- Nem rengøring – pyrolyse og PyroFit
- Lækkert blødt bagværk og gyldne skorper – Klimaprogram
- Slut med overtilberedte retter – TasteControl
- Produkt med wi-fi – Miele@home

**A++**

EAN: 4002516752820 / Materiale nummer: 12317160 /  
Gammelt materiale nummer: 22744085NER

<b>Jubilæumskampagne</b>	
125 Gala Edition	•
<b>Jubilæumskampagne</b>	
Jubilæumsmodeller 125	•
<b>Konstruktion</b>	
Kabinetfarve	Obsidiansort mat
<b>Konstruktion og design</b>	
Indbygningsovn	•
ArtLine	•
Uden håndtag	•
<b>Fordele</b>	
TasteControl	•
Hurtig opvarmning	•
Forvarmning	•
Varmholdning	•
CrispFunction	•
<b>Opvarmningsformer</b>	
Optøning	•
Automatikprogrammer	•
Landespecifikke automatikprogrammer	•
Stegeautomatik	•
Eco-varmluft	•
Grillopvarmningsformer	•
Grill	•
Varmluft plus	•
Intensiv bagning	•
Klimaprogram	•
Klimaprogram med Varmluft Plus	•
Klimaprogram med over-undervarme	•
Over-/undervarme	•
Undervarme	•
Grill med recirkulation	•
<b>Betjeningskomfort</b>	
Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
Tidsprogrammerbare dampskud	•
Visning af klokkeslæt	•
Ursynkronisering	•
Visning af dato	•
Minutur	•
Programmering af starttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af sluttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af tilberedningstid	•
Visning af faktisk temperatur	•
Indstillet temperatur	•
Signaltone ved opnåelse af den indstillede tempera	•
Temperaturforslag	•

H 7440 BPX 125 Gala Ed

Grebsfri kompaktovn

i perfekt kombinerbart design med LED-belysning og pyrolyse.



EAN: 4002516752820 / Materiale nummer: 12317160 /

Gammelt materiale nummer: 22744085NER

Egne programmer	•
Individuelle indstillinger	•
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A++
Automatisk udnyttelse af restvarme	•
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,5
Energiforbrug i standbytilstand i W	1,0
Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand i W	2,0
Tid i min. til automatisk skift til standbytilstand	20
Tid i minutter til automatisk skift til netværksforbundet standbytilstand	20
Tid i min. til automatisk slukket tilstand	20
<b>Plejekomfort</b>	
Pyrolytisk selvrens	•
Katalysator	•
Nedklappeligt grillvarmelegeme	•
CleanGlass-dør	•
<b>Sikkerhed</b>	
Kølesystem til kølig front	•
Sikkerhedsafbryder	•
Sikkerhed mod uønsket betjening	•
Dørlås i pyrolysefunktion	•
Spærring af taster	•
<b>Tekniske data</b>	
Ovnkapacitet i l	49
Antal hylder	3
Antal ribber ovnrúm 1	3
Antal ribber ovnrúm 2	3
Mærkning af ribbehøjde	•
Ovnrumsbelysning	1 LED-spot
Temperaturer i °C	30–300
Temperaturer min. i °C	30
Temperaturer maks. i °C	300
Nichebredde min. i mm	560
Nichebredde maks. i mm	568
Nichehøjde min. i mm	450
Nichehøjde maks. i mm	452
Nichedybde i mm	550
Produktbredde i mm	595
Produkt højde i mm	456
Produkt dybde i mm	568
Vægt i kg	38,0
Samlet tilslutningsværdi i kW	3,20
Spænding i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Sikring i A	16
Faseantal	1
Tilslutningsledning med netstik	•
Tilslutningsledningens længde i m	1,50
Udskift pæren	Service

H 7440 BPX 125 Gala Ed

Grebsfri kompaktovn

i perfekt kombinerbart design med LED-belysning og pyrolyse.



EAN: 4002516752820 / Materiale nummer: 12317160 /  
Gammelt materiale nummer: 22744085NER

#### Medfølgende tilbehør


Bageplade med PerfectClean	1
Gourmet bage- og AirFry-bakke med huller med PerfectClean	1
Bradepande med PerfectClean	1
Voucher til 125 ugers ekstra garanti	1
Bage- og stegerist, PyroFit	1
FlexiClip-udtræk, PyroFit	1
Udtagelige ribber med PyroFit	1
Afkalkningstabs	2

#### Tilgængelige displaysprog


Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, portugês,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,


H 7440 BPX 125 Gala Ed  
 Grebsfri kompaktovn  
 i perfekt kombinerbart design med LED-belysning og pyrolyse.




side view H7000 M, installation drawings




built-in H7000 M, installation drawing



built-in H7000 M build-under, installation drawing



Installation H7000 M, installation drawing



side view H7000 M build-under, installation drawings