

H 7440 BMX 125 Gala Ed

Grebsfri kompaktovn med mikrobølger

i perfekt kombinerbart design med automatikprogrammer og kombi-funktioner.



- Stort display med sensorbetjening – DirectSensor
- Nem rengøring – ovnrum med PerfectClean og linnedstruktur
- Hurtigere og mere ensartede resultater – Quick & Gentle
- Produkt med wi-fi – Miele@home
- Nå i mål med ét tryk på en knap – Quick-MW og Popcorn

EAN: 4002516752912 / Materiale nummer: 12317170 /
Gammelt materiale nummer: 22744086NER

Jubilæumskampagne	
Jubilæumsmodeller 125	•
125 Gala Edition	•
Konstruktion	
Kabinetfarve	Obsidiansort mat
Konstruktion og design	
Indbygningsovn med mikrobølger	•
ArtLine	•
Uden håndtag	•
Fordele	
Quick & Gentle	•
Hurtig opvarmning	•
Forvarmning	•
Varmholdning	•
Opvarmningsformer	
Optøning	•
Automatikprogrammer	•
Landespecifikke automatikprogrammer	•
Stegeautomatik	•
Eco-varmluft	•
Grill	•
Varmluft plus	•
Mikrobølger	•
Mikrobølgeovn med stegeautomatik	•
Mikrobølgeovn med grill	•
Mikrobølgeovn med varmluft plus	•
Mikrobølgeovn med grill med recirkulation	•
Grill med recirkulation	•
Specielle anvendelser	•
Betjeningskomfort	
Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
Popcornfunktion	•
Visning af klokkeslæt	•
Ursynkronisering	•
Visning af dato	•
Minutur	•
Programmering af starttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af sluttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af tilberedningstid	•
Visning af faktisk temperatur	•
Indstillet temperatur	•
Signal tone ved opnåelse af den indstillede tempera	•
Temperaturforslag	•
Forslag mikrobølgeeffekt	•
Quick-mikrobølge	•
Egne programmer	•

H 7440 BMX 125 Gala Ed

Grebsfri kompaktovn med mikrobølger

i perfekt kombinerbart design med automatikprogrammer og kombi-funktioner.



EAN: 4002516752912 / Materiale nummer: 12317170 /

Gammelt materiale nummer: 22744086NER

Individuelle indstillinger

Effektivitet og bæredygtighed	
Automatisk udnyttelse af restvarme	•
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,5
Energiforbrug i standbytilstand i W	1,0
Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand i W	2,0
Tid i min. til automatisk skift til standbytilstand	20
Tid i minutter til automatisk skift til netværksforbundet standbytilstand	20
Tid i min. til automatisk slukket tilstand	20
Plejekomfort	
Ovnrum i rustfrit stål med linjestruktur	•
Nedklappeligt grillvarmelegeme	•
CleanGlass-dør	•
Sikkerhed	
Kølesystem til kølig front	•
Sikkerhedsafbryder	•
Sikkerhed mod uønsket betjening	•
Spærring af taster	•
Tekniske data	
Ovnkapacitet i l	43
Antal hylder	3
Antal ribber ovnrums 1	3
Antal ribber ovnrums 2	3
Ovnrumsbelysning	1 LED-spot
Temperaturer i °C	30-250
Temperaturer min. i °C	30
Temperaturer maks. i °C	250
Elektronisk styret mikrobølgeeffekt	•
Mikrobølgeeffekt i W	
Nichebredde min. i mm	560
Nichebredde maks. i mm	568
Nichehøjde min. i mm	450
Nichehøjde maks. i mm	452
Nichedybde i mm	550
Produktbredde i mm	595
Produkt højde i mm	456
Produkt dybde i mm	562
Vægt i kg	36,0
Samlet tilslutningsværdi i kW	2,70
Spænding i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Sikring i A	16
Faseantal	1
Tilslutningsledning med netstik	•
Tilslutningsledningens længde i m	2,00
Udskift pæren	Service
Medfølgende tilbehør	
Bage- og stegerist med PerfectClean	1
Glasbrædepande	1

H 7440 BMX 125 Gala Ed

Grebsfri kompaktovn med mikrobølger

i perfekt kombinerbart design med automatikprogrammer og kombi-funktioner.



EAN: 4002516752912 / Materiale nummer: 12317170 /
Gammelt materiale nummer: 22744086NER

Tilgængelige displaysprog

Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά, , , ,
,

H 7440 BMX 125 Gala Ed

Grebsfri kompaktovn med mikrobølger


i perfekt kombinerbart design med automatikprogrammer og kombi-funktioner.




side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing



side view H7000 BM build-under, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings