

H 7840 BPX 125 Gala Ed

Grebsfri kompaktovn

i perfekt kombinerbart design med stegetermometer og BrillantLight.



- Stort touchdisplay med bevægelsessensor – M Touch + MotionReact
- Overvåg retten når som helst og hvor som helst – kamera i ovnrum
- Nem rengøring – pyrolyse og PyroFit
- Slut med overtilberedte retter – TasteControl
- Produkt med wi-fi – Miele@home



EAN: 4002516752929 / Materiale nummer: 12317190 /
Gammelt materiale nummer: 22784085NER

Jubilæumskampagne	
Jubilæumsmodeller 125	•
Konstruktion og design	
Farve	Obsidiansort mat
Jubilæumskampagne	
125 Gala Edition	•
Konstruktion og design	
Indbygningssovn	•
ArtLine	•
Uden håndtag	•
Fordele	
TasteControl	•
Hurtig opvarmning	•
Forvarmning	•
Stegetermometer	trådløs
Varmholdning	•
CrispFunction	•
Opvarmningsformer	
Varmluft plus	•
Over-/undervarme	•
Klimaprogram	•
Klimaprogram med over-undervarme	•
Klimaprogram med Varmluft Plus	•
Klimaprogram med over-undervarme	•
Intensiv bagning	•
Stegeautomatik	•
Grill med recirkulation	•
Grill	•
Grill, lille	•
Overvarme	•
Undervarme	•
Langtidstilberedning	•
Eco-varmluft	•
Optøning	•
Automatikprogrammer	•
Landespecifikke automatikprogrammer	•
Specielle anvendelser	•
Betjeningskomfort	
Miele@home	•
Display	M Touch
MotionReact: Lys tændes ved registrering af bevægelse	•
MotionReact: Display tændes ved registrering af bevægelse	•
MotionReact: Kvittering via akustisk signal ved registrering af bevægelse	•
MotionReact: Genkendelse af møbelfront	•
FoodView	•
SoftOpen	•
Touch2Open	•

H 7840 BPX 125 Gala Ed

Grebsfri kompaktovn

i perfekt kombinerbart design med stegetermometer og BrillantLight.



EAN: 4002516752929 / Materiale nummer: 12317190 /

Gammelt materiale nummer: 22784085NER

MultiLingua	•
MyMiele	•
Show me how	•
Tidsprogrammerbare dampskud	•
Polyfone signaltoner	•
Visning af klokkeslæt	•
Ursynkronisering	•
Visning af dato	•
Minutur	•
Programmering af starttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af sluttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af tilberedningstid	•
Visning af faktisk temperatur	•
Indstillet temperatur	•
Signaltone ved opnåelse af den indstillede tempera	•
Temperaturforslag	•
Egne programmer	•
Individuelle indstillinger	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A++
Automatisk udnyttelse af restvarme	•
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,5
Energiforbrug i standbytilstand i W	1,0
Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand i W	2,0
Tid i min. til automatisk skift til standbytilstand	20
Tid i minutter til automatisk skift til netværksforbundet standbytilstand	20
Tid i min. til automatisk slukket tilstand	20
Plejekomfort	
Pyrolytisk selvrens	•
Katalysator	•
Nedklappeligt grillvarmelegeme	•
CleanGlass-dør	•
Damp teknologi/vandforsyning	
Vandbeholdning til ca. 90 minutters tilberedningst	1,10
Beholder til frisk vand, volumen i L	0,3
Sugeslange til opsugning af vand	•
Sikkerhed	
Kølesystem til kølig front	•
Sikkerhedsafbryder	•
Sikkerhed mod uønsket betjening	•
Dørlås i pyrolysefunktion	•
Spærring af taster	•
Tekniske data	
Ovnkapacitet i l	49
Antal hylder	3
Antal ribber ovnrum 1	3
Antal ribber ovnrum 2	3
Mærkning af ribbehøjde	•

H 7840 BPX 125 Gala Ed

Grebsfri kompaktovn


i perfekt kombinerbart design med stegetermometer og BrillantLight.




EAN: 4002516752929 / Materiale nummer: 12317190 /
Gammelt materiale nummer: 22784085NER

Ovnrumsbelysning	BrillantLight
Temperaturer i °C	30–300
Temperaturer min. i °C	30
Temperaturer maks. i °C	300
Nichebredde min. i mm	560
Nichebredde maks. i mm	568
Nichehøjde min. i mm	450
Nichehøjde maks. i mm	452
Nichedybde i mm	550
Produktbredde i mm	595
Produkt højde i mm	456
Produkt dybde i mm	568
Vægt i kg	38,0
Samlet tilslutningsværdi i kW	3,20
Spænding i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Sikring i A	16
Faseantal	1
Tilslutningsledning med netstik	•
Tilslutningsledningens længde i m	1,50
Udskift pæren	Service
Medfølgende tilbehør	
Bageplade med PerfectClean HBB 71	1
AirFry-plade og AirFry-plade med huller med PerfectClean HBBL 71	1
Bradepande med PerfectClean HUBB 71	1
Voucher til 125 ugers ekstra garanti	1
Bage- og stegerist, PyroFit	1
FlexiClip-udtræk, PyroFit	1
Trådløst stegetermometer	1
Udtagelige ribber med PyroFit	1
Afkalkningstabs	2
Tilgængelige displaysprog	
Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugûês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? , ? ? ? ? , ? ? ?


H 7840 BPX 125 Gala Ed
 Grebsfri kompaktovn
 i perfekt kombinerbart design med stegetermometer og BrillantLight.




side view H7000 M, installation drawings




built-in H7000 M, installation drawing



built-in H7000 M build-under, installation drawing



Installation H7000 M, installation drawing



side view H7000 M build-under, installation drawings