

DGC 7840 HCX Pro 125 Gala Ed  
Grebsfri dampovn med ovnfunktion  
til damptilberedn., bagning, stegning med trådløst stegetermometer + HydroClean.



- Stort touchdisplay med bevægelsessensor – M Touch + MotionReact
- Perfekte resultater – DualSteam-damp teknologi
- Sprød udvendig, saftig indvendig – kombitilberedning
- Miele@home – produkt der kan forbindes via wi-fi + Mix & Match
- Let rengøring – HydroClean og ovnrum i rustfrit stål

A+

EAN: 4002516720317 / Materiale nummer: 12317290 /  
Gammelt materiale nummer: 23784088NER

<b>Jubilæumskampagne</b>	
125 Gala Edition	•
<b>Jubilæumskampagne</b>	
Jubilæumsmodeller 125	•
<b>Konstruktion</b>	
Kabinetfarve	Obsidiansort mat
<b>Konstruktion og design</b>	
Dampovn med ovnfunktion	•
ArtLine	•
Uden håndtag	•
<b>Fordele</b>	
Hurtigopvarmning	•
Forvarmning	•
Ekstern dampgenerering	•
Klimasensor	•
Mulighed for individuel indstilling af fugtighed ved Kombiprogram	•
Tilberedning af hel menu uden smagsoverførsel	•
Mix & Match	•
Stegetermometer	trådløs
Automatikprogrammer med individuel indstilling af tilberedningsresultatet	•
Varmholdning	•
CrispFunction	•
<b>Opvarmningsformer</b>	
Optøning	•
Automatikprogrammer	•
Landespecifikke automatikprogrammer	•
Kombitilberedning	•
Kombiprogram med Varmluft Plus	•
Kombiprogram med Over-undervarme	•
Kombiprogram med Traditionel grill	•
Damptilberedning	•
Sous-vide	•
Opvarmning	•
Gourmetstegning	•
Grillopvarmningsformer	•
Grill	•
Grill, lille	•
Varmluft Plus	•
Intensiv bagning	•
Kager, special	•
Over-undervarme	•
Overvarme	•
Undervarme	•
Grill med ventilation	•
ECO-varmluft	•
ECO-dampprogram	•
Opvarmning af tallerkener	•
Specialanvendelser	•

DGC 7840 HCX Pro 125 Gala Ed  
 Grebsfri dampovn med ovnfunktion  
 til damptilberedn., bagning, stegning med trådløst stegetermometer + HydroClean.



EAN: 4002516720317 / Materiale nummer: 12317290 /  
 Gammelt materiale nummer: 23784088NER

<b>Betjeningskomfort</b>	
Miele@home	•
Display	M Touch
Bevægelsessensor MotionReact	•
MotionReact: Lys tændes ved registrering af bevægelse	•
MotionReact: Display tændes ved registrering af bevægelse	•
MotionReact: Kvittring via akustisk signal ved registrering af bevægelse	•
MotionReact: Genkendelse af møbelfront	•
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Show me how	•
Motoriseret betjeningspanel	•
Mængde-uafhængig tilberedning	•
Damptilberedning på op til 3 trin samtidig	•
Automatisk menutilberedning	•
Dampreduktion i slutningen af tilberedningstiden	•
Polyfone signaltoner	•
Visning af klokkeslæt	•
Visning af dato	•
Minutur	•
Programmering af starttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af sluttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af tilberedningstid	•
Visning af faktisk temperatur	•
Indstillet temperatur	•
Signaltoner ved opnåelse af den indstillede tempera	•
Temperaturforslag	•
Egne programmer	•
Individuelle indstillinger	•
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A+
<b>Plejekomfort</b>	
Ovnrum i rustfrit stål med linjestruktur	•
Nedklappeligt grillvarmelegeme	•
Ekstern dampgenerator	•
HydroClean	•
Vedligeholdelsesprogrammer	•
Plejeprogram, iblødsætning	•
Plejeprogram, skylning	•
Tøringsprogram til ovnrøm	•
Ovnribber med snaplås	•
Udtagelige ovnrubber	•
Afkalkning	•
CleanGlass-dør	•
<b>Dampteknologi/vandforsyning</b>	
DualSteam	•
Vandbeholdning til ca. 90 minutters tilberedningst	3,30
Beholder til frisk vand, volumen i L	1,4

DGC 7840 HCX Pro 125 Gala Ed  
 Grebsfri dampovn med ovnfunktion  
 til damptilberedn., bagning, stegning med trådløst stegetermometer + HydroClean.

EAN: 4002516720317 / Materiale nummer: 12317290 /

Gammelt materiale nummer: 23784088NER

Beholder til frisk vand bag det motoriserede betjeningspanel	•
Kondensvandbeholder bag betjeningspanel	•
Afløbsfilter	•
<b>Sikkerhed</b>	
Kølesystem til kølig front	•
Sikkerhedsafbryder	•
Lås	•
Dampkølesystem	•
Spærring af taster	•
<b>Tekniske data</b>	
Ovnkapacitet i l	47
Antal hylder	3
Mærkning af ribbehøjde	•
Dørens yderposition	nederst
Ovnlys	BrilliantLight
Temperaturer ovnfunktion min. i °C	30
Temperaturer ovnfunktion maks. i °C	230
Temperaturer dampfunktion min. i °C	40
Temperaturer dampfunktion maks. i °C	100
Nichebredde min. i mm	560
Nichebredde maks. i mm	568
Nichehøjde min. i mm	450
Nichehøjde maks. i mm	452
Nichedybde i mm	550
Mål (B x H x D) i mm	595 x 456 x 569
Produktbredde i mm	595
Produkthøjde i mm	455,5
Produktdybde i mm	568,5
Vægt i kg	40,2
Samlet tilslutningsværdi i kW	3,40
Spænding i V	230
Frekvens i Hz	50
Sikring i A	16
Faseantal	1
Udskift pæren	Service
<b>Medfølgende tilbehør</b>	
Bradepande med PerfectClean HUBB 71	1
Bage- og stegerist med PerfectClean HBBR 71	1
FlexiClip-udtræk med PerfectClean HFC 71 (par)	1
Trådløst stegetermometer	1
Udtagelige ribber	1
Tilberedningsfad i rustfrit stål med huller	2
Tilberedningsfad i rustfrit stål uden huller	1
HydroClean-rengøringsmiddel	1
Afkalkningstabs	2

DGC 7840 HCX Pro 125 Gala Ed  
Grebsfri dampovn med ovnfunktion  
til damptilberedn., bagning, stegning med trådløst stegetermometer + HydroClean.




EAN: 4002516720317 / Materiale nummer: 12317290 /  
Gammelt materiale nummer: 23784088NER

#### Tilgængelige displaysprog


Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, portugês,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,


DGC 7840 HCX Pro 125 Gala Ed  
 Grebsfri dampovn med ovnfunktion  
 til damptilberedn., bagning, stegning med trådløst stegetermometer + HydroClean.




ESW7x20, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings




ESW7x10, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, installation drawings




built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing




DGC7x4x built-in tall cabinet, installation drawing




DGC7x40 connections and ventilation 45cm, installation drawing



DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings



screw joint DGC XL, installation drawing



DGC7x6x X with and without handle side view, installation drawings