

DGC 7860 HCX Pro 125 Gala Ed  
Grebsfri dampovn med ovnfunktion  
til damptilberedning, bagning, stegning med trådløst stegetermometer + HydroClean.



- Stort touchdisplay med bevægelsessensor – M Touch + MotionReact
- Perfekte resultater – DualSteam-damp teknologi
- Sprød udvendig, saftig indvendig – kombitilberedning
- Miele@home – produkt der kan forbindes via wi-fi + Mix & Match
- Let rengøring – HydroClean og ovnrum i rustfrit stål

A<sup>+</sup>

EAN: 4002516720324 / Materiale nummer: 12317310 /  
Gammelt materiale nummer: 23786089NER

<b>Jubilæumskampagne</b>	
125 Gala Edition	•
<b>Jubilæumskampagne</b>	
Jubilæumsmodeller 125	•
<b>Konstruktion</b>	
Kabinetfarve	Obsidiansort mat
<b>Konstruktion og design</b>	
Dampovn med ovnfunktion	•
ArtLine	•
Uden håndtag	•
<b>Fordele</b>	
Hurtigopvarmning	•
Forvarmning	•
Ekstern dampgenerering	•
Klimasensor	•
Mulighed for individuel indstilling af fugtighed ved Kombiprogram	•
Tilberedning af hel menu uden smagsoverførsel	•
Mix & Match	•
Stegetermometer	trådløs
Automatikprogrammer med individuel indstilling af tilberedningsresultatet	•
Varmholdning	•
CrispFunction	•
<b>Opvarmningsformer</b>	
Optøning	•
Automatikprogrammer	•
Landespecifikke automatikprogrammer	•
Kombitilberedning	•
Kombiprogram med Varmluft Plus	•
Kombiprogram med Over-undervarme	•
Kombiprogram med Traditionel grill	•
Damptilberedning	•
Sous-vide	•
Opvarmning	•
Gourmetstegning	•
Grillopvarmningsformer	•
Grill	•
Grill, lille	•
Varmluft Plus	•
Intensiv bagning	•
Kager, special	•
Over-undervarme	•
Overvarme	•
Undervarme	•
Grill med ventilation	•
ECO-varmluft	•
ECO-dampprogram	•
Opvarmning af tallerkener	•
Specialanvendelser	•

DGC 7860 HCX Pro 125 Gala Ed  
 Grebsfri dampovn med ovnfunktion  
 til damptilberedn., bagning, stegning med trådløst stegetermometer + HydroClean.



EAN: 4002516720324 / Materiale nummer: 12317310 /  
 Gammelt materiale nummer: 23786089NER

<b>Betjeningskomfort</b>	
Miele@home	•
Display	M Touch
Bevægelsessensor MotionReact	•
MotionReact: Lys tændes ved registrering af bevægelse	•
MotionReact: Display tændes ved registrering af bevægelse	•
MotionReact: Kvittering via akustisk signal ved registrering af bevægelse	•
MotionReact: Genkendelse af møbelfront	•
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Show me how	•
Motoriseret betjeningspanel	•
Mængde-uafhængig tilberedning	•
Damptilberedning på op til 4 trin samtidig	•
Automatisk menutilberedning	•
Dampreduktion i slutningen af tilberedningstiden	•
Polyfone signaltoner	•
Visning af klokkeslæt	•
Visning af dato	•
Minutur	•
Programmering af starttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af sluttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af tilberedningstid	•
Visning af faktisk temperatur	•
Indstillet temperatur	•
Signal tone ved opnåelse af den indstillede tempera	•
Temperaturforslag	•
Egne programmer	•
Individuelle indstillinger	•
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A+
<b>Plejekomfort</b>	
Ovnrum i rustfrit stål med linjestruktur	•
Nedklappeligt grillvarmelegeme	•
Ekstern dampgenerator	•
HydroClean	•
Vedligeholdelsesprogrammer	•
Plejeprogram, iblødsætning	•
Plejeprogram, skylning	•
Tøringsprogram til ovnrums	•
Ovnribber med snaplås	•
Udtagelige ovnrubber	•
Afkalkning	•
CleanGlass-dør	•
<b>Damp teknologi/vandforsyning</b>	
DualSteam	•
Vandbeholdning til ca. 90 minutters tilberedningst	3,30
Beholder til frisk vand, volumen i L	1,4

DGC 7860 HCX Pro 125 Gala Ed  
 Grebsfri dampovn med ovnfunktion  
 til damptilberedn., bagning, stegning med trådløst stegetermometer + HydroClean.

EAN: 4002516720324 / Materiale nummer: 12317310 /

Gammelt materiale nummer: 23786089NER

Beholder til frisk vand bag det motoriserede betjeningspanel	•
Kondensvandbeholder bag betjeningspanel	•
Afløbsfilter	•
<b>Sikkerhed</b>	
Kølesystem til kølig front	•
Sikkerhedsafbryder	•
Lås	•
Dampkølesystem	•
Spærring af taster	•
<b>Tekniske data</b>	
Ovnkapacitet i l	67
Antal hylder	4
Mærkning af ribbehøjde	•
Dørens yderposition	nederst
Ovnlys	BrilliantLight
Temperaturer ovnfunktion min. i °C	30
Temperaturer ovnfunktion maks. i °C	230
Temperaturer dampfunktion min. i °C	40
Temperaturer dampfunktion maks. i °C	100
Nichebredde min. i mm	560
Nichebredde maks. i mm	568
Nichehøjde min. i mm	590
Nichehøjde maks. i mm	595
Nichedybde i mm	550
Mål (B x H x D) i mm	595 x 596 x 567
Produktbredde i mm	595
Produkthøjde i mm	596
Produktdybde i mm	567
Vægt i kg	46,4
Samlet tilslutningsværdi i kW	3,45
Spænding i V	230
Frekvens i Hz	50
Sikring i A	16
Faseantal	1
Udskift pæren	Service
<b>Medfølgende tilbehør</b>	
Bradepande med PerfectClean HUBB 71	1
Bage- og stegerist med PerfectClean HBBR 71	1
FlexiClip-udtræk med PerfectClean HFC 71 (par)	1
Trådløst stegetermometer	1
Udtagelige ribber	1
Tilberedningsfad i rustfrit stål med huller	2
Tilberedningsfad i rustfrit stål uden huller	1
HydroClean-rengøringsmiddel	1
Afkalkningstabs	2

DGC 7860 HCX Pro 125 Gala Ed  
Grebsfri dampovn med ovnfunktion  
til damptilberedn., bagning, stegning med trådløst stegetermometer + HydroClean.




EAN: 4002516720324 / Materiale nummer: 12317310 /  
Gammelt materiale nummer: 23786089NER

#### Tilgængelige displaysprog


Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, portugês,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά, , , , ,


DGC 7860 HCX Pro 125 Gala Ed  
 Grebsfri dampovn med ovnfunktion  
 til damptilberedn., bagning, stegning med trådløst stegetermometer + HydroClean.




ESW7x20, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings




ESW7x10, EVS7010, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings




built-in DGC XXL, installation drawing




DGC7x60 connections and ventilation 60cm, installation drawing




built-in DGC XXL build-under, installation drawing



screw joint DGC XXL, installation drawing



DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings



side view DGC XXL, installation drawings