

PDW 909 [EL DP DD SOM]

Professional vaskе-/tørresøjle, elopvarmet, med afløbspumpe til vask/tørring på mindst mulig plads, med afløbspumpe, til marinebrug.



EAN: 4002516703082 / Materiale nummer: 12341250 / Gammelt materiale nummer: 51909513SOM

Konstruktion og udførelse	
Konstruktion	Frontbetjent, søjle
Serie	Performance Plus
Front	Rustfrit stål
Kapacitet for vaskemaskine i kg	9,0
Kapacitet for tørretumbler i kg	9,0
Fyldningsforhold for vaskemaskine	1:9
Fyldningsforhold for tørretumbler	1:20
Tromlevolumen for vaskemaskine i l	80
Tromlevolumen for tørretumbler i l	180
Tørresystem	Udluftning
Døråbning for vaskemaskine [Ø] i mm	370
Døråbning for tørretumbler [Ø] i mm	440
Døråbningsvinkel i grader	180
Dørens yderposition	Vask t.h./tørring t.v.
Automatisk dørlås	•
SoftCare-tromle	•
Anvendelse	
Egnet til offshore	•
Egnet til skibe	•
Effektdata	
Specifikt vandforbrug i l/kg	6,60
Specifikt energiforbrug for vaskemaskine i kWh/kg	0,03
Specifikt energiforbrug for tørretumbler i kWh/kg	0,51
Maksimal fordampningseffekt for tørretumbler i l/t	7,4 l
Programvarighed for vaskemaskine i min.	45
Programvarighed for tørretumbler i min.	44
Restfugtighed ved skylning med koldt vand i %	47
Restfugtighed ved skylning med varmt vand i %	44
Centrifugeringshastighed for vaskemaskine i omd./min.	1300
g-faktor for vaskemaskine	518
Styring	
Styringsvariant vaskemaskine	M Touch Pro Plus
Styringsvariant tørretumbler	M Touch Pro
Programmerbarhed vaskemaskine	Frit programmerbar
Programmerbarhed tørretumbler	Programmerbar
Maks. forvalg i timer vaskemaskine	Kan vælges frit
Maks. forvalg i timer tørretumbler	24
Resttidsvisning	•
Visning af programforløb	•
Indstilleligt displaysprog	•
Grund-/målgruppeprogrammer	
Grundprogrammer	•
Programmer til hotel- og restaurationsbranchen	•
Programmer til ældrecentre og plejehjem	•
Programmer til møntvaskerier	•
Programmer til kollegjer og private boliger	•
Programmer til tekstilrengøring	•

PDW 909 [EL DP DD SOM]

Professional vaske-/tørresøjle, elopvarmet, med afløbspumpe til vask/tørring på mindst mulig plads, med afløbspumpe, til marinebrug.



EAN: 4002516703082 / Materiale nummer: 12341250 /
Gammelt materiale nummer: 51909513SOM

Programmer til vaskerier og rullestuer	•
Programmer til håndværksvirksomheder	•
Programmer til brandvæsenet og redningstjenester	•
Programmer til universiteter, daginstitutioner og skoler	•
Programmer til sygehuse	•
Programmer til campingsteder	•
Programmer til idrætsklubber	•
Programmer til skønhedssaloner, wellness- og fitnessfirmaer	•
Programmer til privat husholdning	•
Programmer til læge- og tandlægepraksisser	•
Dosering for vaskemaskine	
Sæbeskuffe	3 rum
Maksimal tilslutningsmuligheder for doseringspumpe [antal]	6
Registrering af manglende midler	•
Standard eltilslutning	
Opvarmningstype, vaskemaskine	EI
Opvarmningstype, tørretumbler	EI
Eltilslutning, vaskemaskine	
Varmeeffekt for vaskemaskine i kW	7,20
Samlet tilslutning for vaskemaskine i kW	7,45
Sikring for vaskemaskine i A	16,0
Eltilslutning, tørretumbler	
Varmeeffekt for tørretumbler i kW	6,14
Mulige spændingsvarianter	
Eltilslutning, vaskemaskine	
Varmeeffekt for vaskemaskine i kW	7,20
Samlet tilslutning for vaskemaskine i kW	7,45
Sikring for vaskemaskine i A	16,0
Eltilslutning, tørretumbler	
Sikring for tørretumbler i A	10,0
Vandtilslutning/-afløb	
Koldt vand [antal]	1x 1/2" med 3/4" forskrunding
Varmt vand [antal]	1x 1/2" med 3/4" forskrunding
Brugsvand (ekstraudstyr) [antal]	1 x 1/2" med 3/4" forskrunding
Afløbspumpe	DN 22
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	1940
Udvendigt mål, nettobredde i mm	692
Udvendigt mål, nettodybde i mm	761
Nettovægt i kg	208,0
Bruttovægt i kg	232,0
Maksimal gulvbelastning i N	3235
Nettovægt i kg	139,00

PDW 909 [EL DP DD SOM]

Professional vask-/tørresøjle, elopvarmet, med afløbspumpe til vask/tørring på mindst mulig plads, med afløbspumpe, til marinebrug.



EAN: 4002516703082 / Materiale nummer: 12341250 /
Gammelt materiale nummer: 51909513SOM

Emissionsværdier	
Lydniveau på arbejdsplads	63 dB(A) re 20 µPa
Vaskemaskinens varmeafgivelse i rummet i MJ/h	3,00
Tørretumblersens varmeafgivelse i rummet i MJ/h	1,62
Udstyr	
Desinfektionsskylning for vaskemaskine	•
Temperaturovervågning for vaskemaskine	•
Flowmeter for vaskemaskine	•
Specialvarmelegemer	•
Intelligent tromlereversering for tørretumbler	•
Aksial luftføring	•
Filter med stor overflade, tørretumbler	•
PerfectDry-tørretumbler	•
SoftLift-ribber, tørretumbler	•
Funktionen Skåne, tørretumbler	•
Tilbehør, der er produktafhængigt	•
Tilslutningsmuligheder	
Betalingsystem (ekstra) (styr)	•
Optisk grænseflade for serviceadgang	•
Spidsbelastningsafbryder / energistyring (ekstra)	•
LAN vaskemaskine	•
Wi-fi	•
Connector Box	•
Kapacitet	
Åndedrætsværn [antal]	4
Beskyttelsesdragter [antal]	1
Indsats til overtøj [antal]	2
Syntetiske dyner [antal]	1
Syntetiske puder [antal]	2
Fjerdyner [antal]	1
Fjerpuder [antal]	2
Aftørningsklude, 22 g [antal]	204
Moppebetræk, bomuld, 40 cm [antal]	42
Moppebetræk, bomuld, 50 cm [antal]	33
Moppebetræk, mikrofiber, 50 cm [antal]	47
Sommerdækkener til heste [antal]	2
Normer og godkendelser	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Beskyttelse mod vandsprøjt IP X4	•
WEEE	•
Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG	•