

PDW 909 [EL DP DD SOM]

Professional vaske-/tørresøjle, elopvarmet, med afløbspumpe
til vask/tørring på mindst mulig plads, med afløbspumpe, til marinebrug.



EAN: 4002516703099 / Materiale nummer: 12341260 /
Gammelt materiale nummer: 51909520SOM

Konstruktion og udførelse	
Konstruktion	Frontbetjent, søjle
Serie	Performance Plus
Front	Rustfrit stål
Kapacitet for vaskemaskine i kg	9,0
Kapacitet for tørretumbler i kg	9,0
Fyldningsforhold for vaskemaskine	1:9
Fyldningsforhold for tørretumbler	1:20
Tromlevolumen for vaskemaskine i l	80
Tromlevolumen for tørretumbler i l	180
Tørresystem	Udluftning
Døråbning for vaskemaskine [Ø] i mm	370
Døråbning for tørretumbler [Ø] i mm	440
Døråbningsvinkel i grader	180
Dørens yderposition	Vask t.h./tørring t.v.
Automatisk dørås	•
SoftCare-tromle	•
Anvendelse	
Egnet til offshore	•
Egnet til skibe	•
Effektdata	
Specifikt energiforbrug for vaskemaskine i kWh/kg	0,03
Restfugtighed ved skylning med koldt vand i %	47
Restfugtighed ved skylning med varmt vand i %	44
Centrifugeringshastighed for vaskemaskine i omd./min.	1300
g-faktor for vaskemaskine	518
Styring	
Styringsvariant vaskemaskine	M Touch Pro Plus
Styringsvariant tørretumbler	M Touch Pro
Programmerbarhed vaskemaskine	Frei Programmierbar
Programmerbarhed tørretumbler	Programmierbar
Maks. forvalg i timer vaskemaskine	Frei wählbar
Maks. forvalg i timer tørretumbler	24
Resttidsvisning	•
Visning af programforløb	•
Indstilleligt displaysprog	•
Grund-/målgruppeprogrammer	
Grundprogrammer	•
Programmer til hotel- og restaurationsbranchen	•
Programmer til ældrecentre og plejehjem	•
Programmer til møntvaskerier	•
Programmer til kollegier og private boliger	•
Programmer til tekstilrengøring	•
Programmer til vaskerier og rullestuer	•
Programmer til håndværksvirksomheder	•
Programmer til brandvæsenet og redningstjenester	•
Programmer til universiteter, daginstitutioner og skoler	•
Programmer til sygehuse	•
Programmer til campingsteder	•
Programmer til idrætsklubber	•

PDW 909 [EL DP DD SOM]

Professional vaske-/tørresøjle, elopvarmet, med afløbspumpe til vask/tørring på mindst mulig plads, med afløbspumpe, til marinebrug.



EAN: 4002516703099 / Materiale nummer: 12341260 /

Gammelt materiale nummer: 51909520SOM

Programmer til skønhedssaloner, wellness- og fitnessfirmaer

Programmer til privat husholdning

Programmer til læge- og tandlægepraksisser

Dosering for vaskemaskine

Sæbeskuffe 3 rum

Maksimal tilslutningsmuligheder for doseringspumpe [antal] 6

Registrering af manglende midler

Standard etilslutning

Opvarmningstype, vaskemaskine EI

Opvarmningstype, tørretumbler EI

Etilslutning, vaskemaskine 3 N AC 400 V 60 Hz

Varmeeffekt for vaskemaskine i kW 7,95

Samlet tilslutning for vaskemaskine i kW 8,20

Etilslutning, tørretumbler 3 N AC 400 V 50/60 Hz

Varmeeffekt for tørretumbler i kW 7,94

Samlet tilslutning for tørretumbler i kW 8,20

Mulige spændingsvarianter

Etilslutning, vaskemaskine 3 N AC 400 V 60 Hz

Varmeeffekt for vaskemaskine i kW 7,95

Samlet tilslutning for vaskemaskine i kW 8,20

Sikring for vaskemaskine i A 16,0

Etilslutning, tørretumbler 3 N AC 400 V 50/60 Hz

Vandtilslutning/-afløb

Koldt vand [antal] 1x 1/2" med 3/4" forskruining

Varmt vand [antal] 1x 1/2" med 3/4" forskruining

Brugsvand (ekstraudstyr) [antal] 1 x 1/2" med 3/4" forskruining

Afløbspumpe DN 22

Mål og vægt

Udvendigt mål, nettohøjde i mm 1940

Udvendigt mål, nettobredde i mm 692

Udvendigt mål, nettodybde i mm 761

Nettovægt i kg 208,0

Bruttovægt i kg 232,0

Maksimal gulvbelastning i N/m² 3235

Nettovægt i kg 139,00

Emissionsværdier

Lydniveau på arbejdsplads 63 dB(A) re 20 µPa

Varmeafgivelse til rummet for vaskemaskine i MJ/t 3,00

Varmeafgivelse til rummet for tørretumbler i MJ/t 1,62

Udstyr

Desinfektionsskylling for vaskemaskine

Temperaturovervågning for vaskemaskine

Flowmeter for vaskemaskine

Specialvarmelegemer

Intelligent tromlereversering for tørretumbler

Aksial luftføring

PDW 909 [EL DP DD SOM]

Professional vaske-/tørresøjle, elopvarmet, med afløbspumpe
til vask/tørring på mindst mulig plads, med afløbspumpe, til marinebrug.



EAN: 4002516703099 / Materiale nummer: 12341260 /

Gammelt materiale nummer: 51909520SOM

Filter med stor overflade, tørretumbler	•
PerfectDry-tørretumbler	•
SoftLift-ribber, tørretumbler	•
Funktionen Skåne, tørretumbler	•
Tørrekurv (ekstraustyr)	•
Tilbehør, der er produktuafhængigt	•
Tilslutningsmuligheder	
Betalingsystem (ekstraustyr)	•
Optisk grænseflade for serviceadgang	•
Frakobling ved spidsbelastning/energistyning (ekstraustyr)	•
LAN vaskemaskine	•
Wi-fi	•
Connector Box	•
Kapacitet	
Åndedrætsværn [antal]	13
Beskyttelsesdragter [antal]	1
Indsats til overtøj [antal]	2
Syntetiske dyner [antal]	1
Syntetiske puder [antal]	2
Fjerdyner [antal]	1
Fjerpuder [antal]	2
Aftøringsklude, 22 g [antal]	204
Moppebetræk, bomuld, 40 cm [antal]	42
Moppebetræk, bomuld, 50 cm [antal]	33
Moppebetræk, mikrofiber, 50 cm [antal]	47
Sommerdækkener til heste [antal]	2
Normer og godkendelser	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Beskyttelse mod vandsprøjt IP X4	•
WEEE	•
Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG	•