

KFN 7744 C 125 Gala Ed  
 Køle-/fryseskab, indbygning  
 til optimal opbevaring, takket være PerfectFresh Pro, LED-belysning og NoFrost.



- Professionel opbevaring – længere frisk med PerfectFresh Pro
- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig belysning med LED
- Intelligent netværk for flere muligheder – Miele@home
- Ingen rim på frysevarerne – ingen afrimning takket være NoFrost
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet. – DynaCool



EAN: 4002516711704 / Materiale nummer: 12361990 /  
 Gammelt materiale nummer: 38774430EU1

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Jubilæumskampagne</b>                              |                  |
| 125 Gala Edition                                      | •                |
| <b>Jubilæumskampagne</b>                              |                  |
| Jubilæumsmodeller 125                                 | •                |
| <b>Produktkategori</b>                                |                  |
| Køle-/fryseskabe                                      | •                |
| <b>Konstruktion</b>                                   |                  |
| Til indbygning  | •                |
| Integrerbar   | •                |
| Hængslingsside  | til højre        |
| Hængslingsside kan ændres                             | •                |
| <b>Design</b>   |                  |
| Belysningsart   | LED              |
| <b>Betjeningskomfort</b>                              |                  |
| Netværk med Miele @ home                              | •                |
| Friskhedssystem                                       | PerfectFresh Pro |
| ComfortClean  | •                |
| DynaCool  | •                |
| NoFrost   | •                |
| DuplexCool  | •                |
| ComfortSize   | •                |
| VarioRoom   | •                |
| SoftClose   | •                |
| <b>Styring</b>  |                  |
| Elektronisk temperaturvisning og -indstilling         | SensorTouch      |
| Køledel kan frakobles                                 | Ja               |
| Uafhængig temperaturindstilling af køle- og frysezone | Ja               |
| SuperKøl  | •                |
| SuperFrost  | •                |
| Antal temperaturzoner                                 | 3                |
| Sabbat-mode   | •                |
| Party-Modus   | •                |
| Holiday-Modus   | •                |
| <b>Køleskab/-zone</b>                                 |                  |
| Antal hylder  | 3                |
| deraf delbare (FlexiBoard)                            | 1                |
| Flaskehylde i krommetal                               | •                |
| Antal PerfectFresh-skuffer                            | 2                |
| Tør bagvæggen   | CleanSteel       |
| Antal indvendige dørstativ til konserver              | 1                |
| Flaskehylde i dør                                     | 1                |
| Dørhylder   | 2                |
| <b>Fryseskab/-zone</b>                                |                  |
| Antal fryseskuffer                                    | 3                |
| <b>Effektivitet og bæredygtighed</b>                  |                  |
| Energieffektivitetsklasse (A-G)                       | C                |
| Energiforbrug pr. år i kWh                            | 165,71           |
| Energiforbrug i 24 h i kWh                            | 0,45             |
| <b>Sikkerhed</b>                                      |                  |
| Lås   | •                |


KFN 7744 C 125 Gala Ed  
 Køle-/fryseskab, indbygning  
 til optimal opbevaring, takket være PerfectFresh Pro, LED-belysning og NoFrost.




EAN: 4002516711704 / Materiale nummer: 12361990 /  
 Gammelt materiale nummer: 38774430EU1

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Akustisk døralarm                    | •                          |
| Akustisk temperaturalarm             | •                          |
| Optisk døralarm                      | •                          |
| Optisk temperaturalarm               | •                          |
| Visning af netudfald i fryseskab     | •                          |
| <b>Tekniske data</b>                 |                            |
| Nichebredde i mm min.                | 560                        |
| Nichebredde i mm maks.               | 570                        |
| Nichehøjde i mm min.                 | 1772                       |
| Nichehøjde i mm maks.                | 1788                       |
| Nichedybde i mm                      | 550                        |
| Produktbredde i mm                   | 559                        |
| Produkt højde i mm                   | 1770                       |
| Produkt dybde i mm                   | 546                        |
| Vægt in kg                           | 34,2                       |
| Monteringsteknik                     | Montering med fladhængsler |
| Maks. dørfontvægt køledel i kg       | 18                         |
| Maks. dørfontvægt frysedel i kg      | 12                         |
| Klimaklasse                          | SN-ST                      |
| Kølezone i l                         | 174                        |
| heraf PerfectFresh-zone i liter      | 71                         |
| 4-stjernet fryseboks                 | 70                         |
| Nettokapacitet i alt i l             | 244                        |
| Opbevaringstid ved fejl i t.         | 9                          |
| Frysekapacitet i h/kg                | 6,00                       |
| Lydniveaunklasse (A-D)               | B                          |
| Lydniveau i dB(A) re1pW              | 33                         |
| Strømforbrug i milliamperere (mA)    | 1400                       |
| Spænding i V                         | 220-240                    |
| Sikring i A                          | 10                         |
| Faseantal                            | 1                          |
| Frekvens in Hz                       | 50-60                      |
| Ledningslængde i m                   | 2,2                        |
| Udskift pæren                        | Service                    |
| <b>Medfølgende tilbehør</b>          |                            |
| Æggebakke                            | •                          |
| Isterningbakke                       | •                          |
| Voucher til et ActiveAirClean-filter | •                          |


KFN 7744 C 125 Gala Ed  
 Køle-/fryseskab, indbygning  
 til optimal opbevaring, takket være PerfectFresh Pro, LED-belysning og NoFrost.



KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D,  
 KFN7785D, KFN7744E, KFN7774D, installation (footnote\*)  
 (installation drawings)



KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D,  
 KFN7785D, KFN7744E, KFN7774D, built-in (footnote\*)  
 (installation drawings)



KFNS7734D, KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D,  
 KFN7764D, KFN7785D, KFN7744E, KFN7774D, side view  
 (installation drawings)