

Duoflex HX1 Extra  
Ledningsfri støvsuger  
Kraftfuld | Grab & Go | Let og kompakt | Mundstykke til sarte overflader



- Li-ion-batteri: op til 55 minutters batteritid med en opladning\*
- Moderne designkoncept: Brillianthvid med elementer i spacegrey
- 99,99 %\*\* Støvopsamlingssevne gennem Hygiejnefilter
- Inkl. fleksibel universalbørste til rengøring af sarte overflader
- Intelligent elektrobørste med automatisk tilpasning af effekt
- Let og kompakt: 3,1 kg/0,3 l støvbeholder
- Praktisk Grab & Go-funktion takket være SpeedLook-system med vægholder
- Stærk som en standardstøvsuger fra Miele\*\*\*

\* Gælder for sugetrin 1 uden tilsluttet elektrobørste.

\*\* Iht. IEC 62885-4

\*\*\* Rengøringseffekt i forhold til en Miele-støvsuger Complete C3 (SGEF3) med turbobørste STB 305-3 (støvopsamling fra tæpper og hårde gulve med revner, fiberopsamling fra tæpper). Iht. IEC62885-2.

EAN: 4002516715320 / Materiale nummer: 12377730 / Gammelt materiale nummer: 41QLL035EU1

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| <b>Konstruktion</b>                 |                          |
| Ledningsfri støvsuger               | •                        |
| Produkttype                         | Duoflex HX1              |
| Motorvariant                        | Digital Efficiency Motor |
| Produkttype                         | SQLL0                    |
| <b>Konstruktion og design</b>       |                          |
| Farve                               | Brillanthvid             |
| <b>Rengøring</b>                    |                          |
| Vortex-teknologi                    | •                        |
| <b>Betjeningskomfort</b>            |                          |
| Elektronisk sugestyrkeregulering    | Taster/2 trin            |
| Vægholder                           | Speedlock                |
| SpeedLock-system                    | SpeedLock system         |
| Tilbehørsopbevaring                 | HX-AH 20                 |
| <b>Filtersystem</b>                 |                          |
| ComfortClean                        | •                        |
| Støvbeholdervolumen i l             | 0,3                      |
| <b>Tekniske data</b>                |                          |
| Batteritype                         | Li-ion                   |
| Nominel kapacitet for batteri i mAh | 2500                     |
| Lydstyrke i dB                      | 79,0                     |
| Bredde i mm                         | 260                      |
| Højde i mm                          | 1250                     |
| Vægt i kg                           | 3,1                      |
| Driftstid MIN-trin PowerUnit solo   | 55                       |
| Kapacitet i m2                      | 60                       |
| Opladningstid i min.                | 210                      |
| Nominel effekt i w                  | 160                      |
| <b>Medfølgende tilbehør</b>         |                          |
| Værktøj til rengøring               | integreret               |
| Elektrobørste HX-EB 20 MultiFloor   | •                        |
| Afstøvningsbørste HX-DB             | •                        |
| Møbelmundstykke HX-UN               | •                        |
| Fugemundstykke HX-CN                | •                        |