

CVA 7440 125 Gala Ed  
Espressomaskine til indbygning  
med patenteret CupSensor til maksimal kaffenydelse.



- Stort display med sensorbetjening – DirectSensor
- Perfekt position: Takket være den patenterede CupSensor
- Altid friskmalet – AromaticSystemFresh
- Komfortabel servering – til større mængder – Kande-funktion
- Produkt med wi-fi – Miele@home

EAN: 4002516721895 / Materiale nummer: 12388590 /  
Gammelt materiale nummer: 29744021NER

<b>Jubilæumskampagne</b>	
125 Gala Edition	•
<b>Jubilæumskampagne</b>	
Jubilæumsmodeller 125	•
<b>Konstruktion og design</b>	
Fulldautomatisk espressomaskine til indbygning til friske bønner	•
VitroLine	•
ArtLine	•
<b>Fordele</b>	
AromaticSystemFresh	•
One-Touch-tilberedning	•
OneTouch for Two-tilberedning	•
Double shot	•
Programmerbare brugerprofiler	10
Aromabevarende maleenhed	•
Indstillelig malegrad	•
Programmerbar mælemængde	•
Programmerbar vandmængde	•
Programmerbar vandtemperatur	•
Programmerbar mælke-mængde	•
Programmerbar mælkeskums-mængde	•
Programmerbar forbrygning	•
TeaTimer	•
<b>Betjeningskomfort</b>	
Netværk med Miele@home	•
Display	DirectSensor
CupSensor	•
Trinløst indstilleligt kaffeudløb i cm	4,0
Trinløst indstilleligt kaffeudløb i cm	16,5
PerformanceMode	•
EasyClick-mælkebeholder	•
ComfortDoor	•
Skjult dørgreb	•
BrilliantLight	•
Ekspert-mode	•
Individuelt sprogvvalg	•
Antal kaffesorter	1
Antal bønnebeholdere	2
Kaffebønnebeholderens kapacitet i gr.	300
Kapacitet pr. bønnebeholder B i g	300
Samlet kapacitet for bønnebeholdere i g	600
Aftagelig bønnebeholder	•
Vandbeholderens kapacitet i liter	2,7
Mælkebeholderens kapacitet i l	0,7
Affaldsbeholderens rumfang i stk.	17
Kapacitet afdrypningsbakke i liter	1,6
Let tilgængelig forsyningsbeholder	•
Visning af klokkeslæt	•
Synkronisering af tid	•

CVA 7440 125 Gala Ed  
Espressomaskine til indbygning  
med patenteret CupSensor til maksimal kaffenydelse.



EAN: 4002516721895 / Materiale nummer: 12388590 /  
Gammelt materiale nummer: 29744021NER

Visning af dato	•
Programmerbar starttid	•
Programmerbar sluktid	•
Programmerbar stand-by-tid	•
Individuelle instillinger	•
<b>Drikke</b>	
Valgbar drik mængde i ml	20-300
Ristretto	•
Ristretto dobbelt	•
Espresso enkelt	•
Espresso dobbelt	•
Kaffe enkelt	•
Kaffe dobbelt	•
Caffe lungo enkelt	•
Caffe lungo dobbelt	•
Cappuccino enkelt	•
Cappuccino dobbelt	•
Latte macchiato enkelt	•
Latte macchiato dobbelt	•
Varm mælk enkelt	•
Varm mælk dobbelt	•
Mælkeskum enkelt	•
Mælkeskum dobbelt	•
Espresso macchiato enkelt	•
Espresso macchiato dobbelt	•
Cappuccino italiano enkelt	•
Cappuccino italiano dobbelt	•
Flat white enkelt	•
Flat white dobbelt	•
Café au lait enkelt	•
Café au lait dobbelt	•
Caffe latte enkelt	•
Caffe latte dobbelt	•
Caffè americano enkelt	•
Caffe americano dobbelt	•
Long black enkelt	•
Long black dobbelt	•
Varmt vand enkelt	•
Varmt vand dobbelt	•
Ekstra varmt vand enkelt	•
Ekstra varmt vand dobbelt	•
Sort te enkelt	•
Sort te dobbelt	•
Urtete enkelt	•
Urtete dobbelt	•
Frugte enkelt	•
Frugte dobbelt	•
Grøn te enkelt	•
Grøn te dobbelt	•
Hvid te enkelt	•
Hvid te dobbelt	•

CVA 7440 125 Gala Ed  
Espressomaskine til indbygning  
med patenteret CupSensor til maksimal kaffenydelse.

EAN: 4002516721895 / Materiale nummer: 12388590 /  
Gammelt materiale nummer: 29744021NER

Japansk te enkelt	•
Japansk te dobbelt	•
Chai latte enkelt	•
Chai latte dobbelt	•
Kaffekande	•
Tekande	•
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Energibesparende Eco-funktion kan indstilles	•
Energiforbrug i standby-tilstand i W	0,6
Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand i W	0,9
Varighed, indtil automatisk slukket tilstand i min.	20
Varighed, indtil automatisk slukket tilstand i standbytilstand i min.	20
Varighed, indtil automatisk slukket tilstand i netværksforbundet standbytilstand i min.	20
<b>Plejekomfort</b>	
Manuel afkalkning	•
Automatisk skylning af mælkeslangen fra vandbeholderen	•
Komfortable rengøringsprogrammer	•
Automatisk skyllefunktion	•
ComfortClean	•
Aftagelig mælkeslange	•
Aftagelig bryggeenhed	•
Indstillelig vandhårdhed	•
<b>Sikkerhed</b>	
Sikkerhed mod uønsket betjening	•
<b>Tekniske data</b>	
Nichebredde i mm	560
Nichebredde i mm	568
Nichehøjde i mm	450
Nichehøjde i mm	452
Nichedybde i mm	500
Produktbredde i mm	595
Produkthøjde i mm	455
Produktdybde i mm	475
Dybde i cm med åben dør	108,0
Samlet tilslutningsværdi i kW	1,45
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Faseantal	1
Den elektriske lednings længde i m	2,0
<b>Medfølgende tilbehør</b>	
Mælkebeholder, glas	•
Afkalkningsmiddel	•
Rengøringsstabs	•
Rengøringsmiddel til mælkeslanger	•

CVA 7440 125 Gala Ed  
Espressomaskine til indbygning  
med patenteret CupSensor til maksimal kaffenydelse.




EAN: 4002516721895 / Materiale nummer: 12388590 /  
Gammelt materiale nummer: 29744021NER

#### Tilgængelige displaysprog


Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, eesti, english,  
english (AU), english (CA),  
english (GB), english (US),  
español, français, français  
(CA), français (FR), hrvatski,  
italiano, latviesu, lietuviu,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, portugûês,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,


CVA 7440 125 Gala Ed  
 Espresso-maskine til indbygning  
 med patenteret CupSensor til maksimal kaffenydelse.




CVA7000, side view (\*footnote) (installation drawing)



CVA7000, top view (installation drawings)



CVA7000 (installation drawings)



CVA7000, installation (installation drawings)